



Philips
蓋耳式無線耳機

32 毫米驅動器 / 封閉式
蓋耳式
超薄摺疊設計
長達 29 小時的播放時間

TAH4205BL

用心感受強勁低音

體驗更震撼低音，盡情搖滾。這款無線蓋耳式耳機擁有低音增強效果按鈕，讓您可隨時突顯強大沉穩的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間和快速充電，還有一系列的時尚啞光顏色可供選擇。

隨身攜帶

- 超薄摺疊設計，方便收藏
- 超精巧摺合式設計，方便攜帶
- 多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
- 智能配對，自動尋找藍牙裝置

29 小時播放時間。強勁重低音。

- 29 小時播放時間。USB-C 充電
- 強勁的 32 毫米鈦合金驅動器
- 低音增強效果按鈕，輕輕一按即可感受強勁重低音
- 充電 15 分鐘，提供額外 4 小時播放時間
- 密封式設計帶來出色隔音效果

啞光設計、極致舒適。

- 引人注目的啞光配色
- 輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶
- 柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度

PHILIPS

蓋耳式無線耳機

32 毫米驅動器 / 封閉式 蓋耳式，超薄摺疊設計，長達 29 小時的播放時間

產品特點

低音增強效果按鈕。



此款蓋耳式耳機具備強勁的 32 毫米鈹合金驅動器，為您呈現清脆音質及豐富的重低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。

29 小時播放時間。



通過 USB-C 連接，2 小時的充電時間可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。

輕巧



此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左 / 右耳，可以調節至最舒適的角度。



出版日期 2023-03-26

版本：12.4.7

12 NC: 8670 001 68199
EAN: 48 95229 11030 4

超薄摺疊設計



暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

多功能按鈕。



不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。

超精巧摺合式

超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。

TAH4205BL/00

規格

聲音

- 阻抗：32 Ohm
- 喇叭直徑：32 毫米
- 敏感度：110 dB (1K Hz)
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 最大輸入電量：20 mW
- 驅動器類型：動態

連接

- 藍牙版本：5.0 或以上
- 支援的解碼器：SBC
- 有效範圍：最多 10 米
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP
- 無線傳輸類型：藍牙
- 無線：是
- 麥克風：內置麥克風

舒適

- 控制類型：按鈕

設計

- 顏色：藍色
- 配戴方式：頭帶
- 折疊式設計：均衡
- 貼合耳形：蓋耳式
- 耳罩類型：封閉式
- 耳朵接合裝置材料：人造皮革

電源

- 音樂播放時間：29 hr
- 通話時間：21 小時
- 電池類型（耳機）：鋰聚合物（內置）
- 待機電池使用時間：166 小時
- 充電時間：2 hr
- 快速充電時間：充電 15 分鐘可使用 4 小時
- 電池數量：1 件
- 電池重量（總重量）：5.3 克
- 可重複充電：是

配件

- 充電電線：USB-C 線
- 快速入門指南：是

外盒

- 產品包裝數目：3
- 外箱 (L x 闊 x 高)：21.2 x 17 x 24 厘米
- 總重量：1.043 千克
- 淨重：0.5415 千克
- 皮重：0.5015 千克
- GTIN: 1 48 95229 11030 1

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：16.5 x 18.5 x 4 厘米
- 重量：0.15 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.5 x 22.5 x 5 厘米
- EAN: 48 95229 11030 4
- 總重量：0.286 千克
- 淨重：0.1805 千克
- 皮重：0.1055 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：盒裝
- 貨架佈置類型：懸掛

UPC

- UPC: 8 40063 20112 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。