




Philips  
Casque sans fil

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Légèreté  
Compact et pliable  
Jusqu'à 29 heures de lecture



TAH5205WT

## Voici les basses

Couvrez vos oreilles et ressentez les basses! Ce casque d'écoute supra-auriculaire sans fil doté d'une fonction d'amplification des basses à une seule touche. Vous obtenez jusqu'à 29 heures de lecture, une recharge rapide, et une connexion Bluetooth infaillible. Vous ne manquerez pas une note.

### Profondes basses puissantes

- Puissants transducteurs au néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.
- Casque supra-auriculaire fermé. Excellente isolation acoustique.
- Autonomie de 29 heures. Recharge par USB-C.
- Rechargez-le pendant 15 minutes et profitez de 4 heures de plus pour la lecture

### Un maximum de confort. Un maximum de style.

- Serre-tête rembourré léger et réglable.
- Oreillettes douces qui peuvent être inclinées pour un confort optimal.
- Coloris mats attrayants
- Modèle compact et pliable facile à ranger.

### Connexion facile. Contrôle facile.

- Bouton multifonction. Gérez facilement votre musique et vos appels.
- Connectivité Bluetooth à toute épreuve. Contrôle facile.
- Câble amovible avec commande. Une écoute ininterrompue pour les gens branchés.

# PHILIPS

## Casque sans fil

Transd. 40mm / fermés à l'arrière Légèreté, Compact et pliable, Jusqu'à 29 heures de lecture

# Spécifications

### Son

- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Sensibilité: 90 dB (1 000 Hz)
- Gamme de fréquences: 20 à 20 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: < 50 mW
- Type de pilote: Dynamique

### Connectivité

- Version Bluetooth: 5
- Codec pris en charge: SBC
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Type de transmission sans fil: Bluetooth
- Sans fil
- Cordon amovible
- Prise d'écouteurs: 3,5 mm

### Commodité

- Réglage du volume
- Type de contrôles: Touche

### Format

- Couleur: Blanc
- Style de port: Serre-tête
- Antenne repliable: Plat/vers l'intérieur
- Adapté aux oreilles: Circum-auriculaire
- Type d'écouteur: Fermé à l'arrière
- Matériau de couplage avec l'oreille: Cuir synthétique

### Alimentation

- Lecture de musique: 29 h
- Conversation: 21 h
- Type de pile (écouteurs): Lithium polymère (intégré)
- Capacité de la pile (écouteurs): 400 mAh
- Autonomie en veille: 166 h
- Temps de charge: 2 h
- Temps de charge rapide: 15 minutes pour 4 heures

- Nombre de piles: 1 pièce
- Poids de la pile (total): 8,3 g
- Rechargeable

### Assistant vocal

- Assistance vocale
- Activation de l'assistant vocal: Sélection manuelle
- Compatible avec l'assistant vocal

### Accessoires

- Câble audio: Câble stéréo de 3,5 mm, L = 1,2 M
- Câble de recharge: Câble USB-C
- Guide de démarrage rapide

### Carton externe

- Nombre d'emballages consommateur: 3
- Carton externe (l x l x H): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
- Poids brut: 1,5 kg
- Poids net: 0,69 kg
- Poids à vide: 0,81 kg
- GTIN: 1 48 95229 11034 9

### Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Boîte
- Nombre de produits inclus: 1
- Type de positionnement d'étagère: Suspension
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 24 x 5,5 cm
- Poids brut: 0,37 kg
- Poids net: 0,23 kg
- Poids à vide: 0,14 kg
- NEA: 48 95229 11034 2

### Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 18,5 x 19,5 x 4 cm
- Poids: 0,21 kg

### CUP

- CUP: 8 40063 20114 9

TAH5205WT/00

# Caractéristiques

### Bouton d'amplification des basses.

Ce casque d'écoute supra-auriculaire est doté de puissants transducteurs acoustiques au néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des graves riches. Si vous en voulez plus, appuyez simplement sur le bouton d'amplification des basses pour ressentir instantanément la différence.

### Autonomie de 29 heures

Une recharge de 2 heures par USB-C pour assurer une autonomie de 29 heures. Si vous commencez à manquer de puissance, une recharge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter votre musique 4 heures de plus. De plus, ce casque d'écoute est fourni avec un câble amovible avec commande, ce qui est très pratique.

### Serre-tête rembourré léger

Offert dans des coloris mats élégants, ce casque d'écoute est doté d'un serre-tête rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les oreillettes souples sont clairement marquées pour les oreilles gauche/droite, et peuvent être inclinées jusqu'à ce que l'angle soit parfait.

### Modèle compact et pliable

Roulez avec les basses. Les oreillettes se replient à plat et pivotent vers l'intérieur pour faciliter le rangement dans votre poche ou votre sac. Il suffit de les plier et le tour est joué.

### Bouton multifonction.

Vous n'aimez pas la piste en train de jouer? Passez à la suivante en pressant longuement. Vous voulez rejeter un appel? Il suffit d'appuyer sur un bouton pour le faire. Le couplage Bluetooth intelligent permet au casque d'écoute de se souvenir des derniers appareils auxquels il a été connecté.



Date de publication  
2022-07-05

Version: 9.1.3

12 NC: 8670 001 68209  
EAN: 48 95229 11034 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Les fonctions disponibles peuvent varier selon la compatibilité de votre téléphone cellulaire.

\* L'autonomie de la pile en lecture est approximative et peut varier selon l'état de l'appareil.