




Philips NULL
Casque sans fil

HP 40 mm/conception arrière
fermée

Bluetooth®
Pliage compact



TAH5205WT

Des basses qui en imposent

Des oreilles couvertes pour mieux sentir les basses ! Ce casque circum-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses, pour obtenir des basses plus profondes d'une simple pression. Bénéficiez d'une autonomie de 29 heures, d'une fonction de charge rapide et d'une connexion Bluetooth® ultra-fiable. Ne ratez pas une note.

Des basses puissantes

- Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.
- Circum-aural à conception arrière fermée. Excellente isolation phonique.
- 29 heures d'autonomie. Charge USB-C.
- Chargez votre appareil pendant 15 minutes et profitez de 4 heures d'autonomie supplémentaire

Un maximum de style et de confort.

- Arceau rembourré léger et réglable.
- Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort
- Coloris mats tendances
- Design pliable compact pour un rangement facile.

Connexion et contrôle simples.

- Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels
- Connectivité Bluetooth® robuste. Contrôle simple.
- Câble amovible. Passez en mode filaire pour poursuivre l'écoute.

PHILIPS

Casque sans fil
HP 40 mm/conception arrière fermée Bluetooth®, Pliage compact

Caractéristiques

Accessoires

- Câble audio 3,5 mm
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

Pratique

- Réglage du volume
- Gestion des appels: Appel en attente, Prise/fin d'appel, Rejet d'appel

Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Version Bluetooth®: 5.0
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Design

- Couleur: Blanc

Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Rechargeable
- Autonomie en lecture: 29 h

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Impédance: 32 ohms

- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Sensibilité: 90 dB (1 KHz)

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 3
- Carton externe (l x l x H): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
- Poids brut: 1,5 kg
- Poids net: 0,69 kg
- Poids à vide: 0,81 kg
- GTIN: 1 48 95229 11034 9

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 18,5 x 19,5 x 4 cm
- Poids: 0,21 kg

Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Boîte
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 24 x 5,5 cm
- Poids brut: 0,37 kg
- Poids net: 0,23 kg
- Poids à vide: 0,14 kg
- EAN: 48 95229 11034 2

UPC

- UPC: 8 40063 20114 9

TAH5205WT/00

Points forts

Bouton d'amplification des basses

Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

29 heures d'autonomie

Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.

Arceau rembourré léger

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

Design pliable compact

Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facile dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.

Bouton multifonction.

Vous n'aimez pas le titre en cours de lecture ? Passez au suivant en effectuant une pression longue. Vous voulez refuser un appel ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Grâce à l'appairage Bluetooth® intelligent, ces écouteurs gardent en mémoire les derniers appareils auquel ils ont été appairés.



Date de publication
2021-09-26

Version: 7.1.3

12 NC: 8670 001 68209
EAN: 48 95229 11034 2

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de téléphone portable.