



필립스
무선 헤드폰

40mm 드라이버 / 밀폐형

경량
컴팩트한 접이식
최대 29 시간의 재생 시간



TAH5205WT

뛰어난 저음을 즐기세요

귀에서 울려 퍼지는 웅장한 저음을 느껴 보세요! 무선 Over-ear 헤드폰에는 중저음 강조 버튼이 있어 더 깊은 중저음을 느낄 수 있습니다. 최대 29 시간의 재생 시간, 고속 충전, 안정적인 Bluetooth 연결이 가능합니다. 비트 하나 놓치지 마세요.

크고 웅장한 저음

- 강력한 40mm 네오디뮴 드라이버. 중저음 강조 버튼.
- Over-ear, 밀폐형 디자인. 뛰어난 소음 차단.
- 29 시간의 재생 시간. USB-C 충전.
- 15 분 충전으로 4 시간 추가 재생

최고의 편안함. 최고의 스타일.

- 조절 가능한 경량 쿠션 헤드밴드.
- 가장 편안한 각도로 조절할 수 있는 부드러운 이어컵
- 눈을 사로잡는 매트 색상
- 보관이 쉬운 컴팩트한 접이식 디자인.

손쉬운 연결. 손쉬운 제어.

- 다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어
- 견고한 Bluetooth 연결. 손쉬운 제어.
- 분리형 인라인 케이블. 유선으로 연결해서 계속 감상하세요.

PHILIPS

무선 헤드폰

40mm 드라이버 / 밀폐형 경량, 컴팩트한 접이식, 최대 29 시간의 재생 시간

TAH5205WT/00

사양

사운드

- 임피던스 : 32Ohm
- 스피커 직경 : 40mm
- 감도 : 90dB(1K Hz)
- 주파수 범위 : 20 - 20,000Hz
- 최대 전원 입력 : < 50mW
- 드라이버 유형 :: 다이내믹

커넥티드 기술

- Bluetooth 버전 : 5.0
- 지원 코덱 : SBC
- 최대 범위 : 최대 10 m
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 무선 전송 유형 : Bluetooth
- 무선
- 분리형 케이블
- 헤드폰 소켓 : 3.5mm

편의성

- 볼륨 컨트롤
- 컨트롤 유형 : 버튼

디자인

- 색상 : 화이트
- 착용 스타일 : 헤드밴드
- 접이식 디자인 : 평면형 / 인워드
- 이어 피팅 : Over-ear
- 이어컵 유형 : 밀폐형
- 이어 커플링 소재 : 인조 가죽

소비전력

- 음악 재생 시간 : 29 hr
- 통화 시간 : 21 시간
- 배터리 유형 (헤드폰) : 리튬 폴리머 (내장형)
- 배터리 용량 (헤드폰) : 400mAh
- 배터리 수명 대기 시간 : 166 시간
- 충전 시간 : 2 hr
- 고속 충전 시간 : 15 분 충전으로 4 시간 재생
- 배터리 개수 : 1 개

- 배터리 중량 (총) : 8.3g
- 충전식

음성 지원

- 보이스 어시스턴트 지원
- 보이스 어시스턴트 활성화 : 매뉴얼
- 보이스 어시스턴트 호환

액세서리

- 오디오 케이블 : 3.5mm 스테레오 케이블 , L=1.2m
- 충전 케이블 : USB-C 케이블
- 퀵 스타트 가이드

외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 3
- 실외용 포장 (L x W x H) : 21.2 x 18.5 x 26.5 cm
- 총중량 : 1.5 kg
- 순중량 : 0.69 kg
- 용기 중량 : 0.81 kg
- GTIN : 1 48 95229 11034 9

포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 포함된 제품 수 : 1 개
- 선반 배치 유형 : 걸이
- 포장 크기 (W x H x D) : 19.5 x 24 x 5.5 cm
- 총중량 : 0.37 kg
- 순중량 : 0.23 kg
- 용기 중량 : 0.14 kg
- EAN : 48 95229 11034 2

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D) : 18.5 x 19.5 x 4 cm
- 중량 : 0.21 kg

UPC

- UPC : 8 40063 20114 9

주요 제품

중저음 강조 버튼

Over-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 풍성한 중저음을 선사하는 강력한 40mm 네오디움 어쿠스틱 드라이버를 자랑합니다. 더욱 웅장한 중저음을 원할 경우 중저음 강조 버튼을 누르기만 하면 즉시 소리의 차이를 느낄 수 있습니다.

29 시간의 재생 시간

USB-C 를 통해 2 시간 동안 충전하면 최대 29 시간의 재생 시간을 즐길 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮으면 15 분 고속 충전으로 4 시간 동안 음악을 더 감상할 수 있습니다. 분리형 인라인 케이블을 사용하면 헤드폰을 유선으로도 사용할 수 있습니다.

경량 쿠션 헤드밴드

세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽 / 오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.

컴팩트한 접이식 디자인

웅장한 저음을 감상하세요. 이어컵을 납작하게 접어 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다닐 수 있습니다.

다기능 버튼.

다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 걸려오는 전화를 거부하고 싶을 때는 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링을 통해 이어폰이 가장 최근에 페어링됐던 장치를 기억합니다.



발행 일자 2022-07-06

버전 : 9.1.3

12 NC: 8670 001 68209
EAN: 48 95229 11034 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

** 사용 가능한 기능은 휴대폰 호환성에 따라 달라질 수 있습니다.
* 재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.