




Philips
Kablosuz TV kulaklığı

30 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Siyah



TAH6005BK

Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir.

Her şeyi duyun

- Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin
- 30 mm neodimyum sürücüler. Net ses, güçlü bas
- Kulak üstü uyum. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı
- Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı

Uzun süreli dinleme rahatlığı

- Hafif ve rahat
- Yastıklı, ayarlanabilir kafa bandı
- Ayarlanabilir kulaklık başlıkları

Nerede olursanız olun

- 100 metre kablosuz kapsama alanı. Evinizin her yerinden dinleyin
- Tek şarjla 18 saat oynatma süresi
- 2 şarj edilebilir AAA pil. 6 saat şarj süresi

PHILIPS

Kablosuz TV kulaklığı
30 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Siyah

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- AC/DC adaptörü
- 3,5 mm ses kablosu
- Anten tüpü
- Dahili: İngiliz prizi
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- 3,5 mm fişli TV kablosu
- 2 x AAA şarj edilebilir pil

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm): verici üzerinde

Tasarım

- Renk: Siyah

Güç

- Pil tipi: 2 x AAA/1,2 V 700 mAh Ni-MH pil
- Şarj süresi: 6 saat
- Pilin çalıştırma süresi: 18 saat
- Güç kaynağı: Kablo

Ses

- Frekans tepkisi: 20 - 20000 Hz
- Manyetik tipi: Neodymium
- Hoparlör çapı: 30 mm
- Bozulma: 1 KHz'de < %1 THD
- S/N Oranı: > 60 dB
- Empedans: 24 ohm
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Hassasiyet: 1000 Hz'de 115 dB

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik ayarlı
- Anten konumu: Dış
- Radyo Bantları: FM
- Verici kapsama alanı: 100 m

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 19*8*20 cm
- Ağırlık: 0,207 kg

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- GTIN: 1 48 95229 11122 3
- Brüt ağırlık: 3,314 kg
- Dış karton (L x G x Y): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Net ağırlık: 1,794 kg
- Dara ağırlığı: 1,52 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 48 95229 11122 6
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 31,3 x 10 cm
- Brüt ağırlık: 0,926 kg
- Net ağırlık: 0,598 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Kutu
- Dara ağırlığı: 0,328 kg
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

TAH6005BK/10

Özellikler

Her zaman net ses

Mükemmel ayarlanmış 30 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyalogu kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.

Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı

Bu kablosuz TV kulaklıkları, otomatik olarak mevcut en iyi FM bağlantısını seçer, gecikme olmadan kristal netliğinde ses sunar. Hiçbir şeyi ayarlamanıza gerek kalmaz. 100 m kapsama alanıyla evinizin her yerinde kolayca müzik dinleyebilirsiniz.

Hafif ve rahat

Hafif tasarımı oldukça rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken bebeğinizi uyandırmak istemiyorsanız mükemmel bir seçimidir! Yastıklı kafa bandı ve kulaklık başlıkları ayarlanabilir. Böylece size en uygun uyumu kolayca bulabilirsiniz.

18 saat oynatma süresi

Birlikte verilen, şarj edilebilir AAA pil, tek bir şarjla 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Şarj işlemi 6 saat sürer.



Yayın tarihi 2021-04-11

Sürüm: 6.2.2

12 NC: 8670 001 69296
EAN: 48 95229 11122 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com