




Philips
Casque circum-aural sans
fil avec Hi-Res Audio

HP 40 mm/conception arrière
fermée



TAH8505BK

Contrôlez le silence

casque sans fil à réduction de bruit active

Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes prêt pour tout votre voyage.

Confort, style et longue autonomie

- Suppression active du bruit (ANC) : concentrez-vous sur la musique
- 30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)
- Conception pliable à plat et compacte. Rangement facile
- Arceau doux et réglable, coussinets de coque doux

Une écoute agréable

- Haut-parleurs acoustiques de 40 mm en néodyme : un son détaillé
- Hi-Res Audio : des détails parfaitement reproduits
- Entrée jack pour une utilisation filaire

D'une écoute attentive à un appel important

- Charge éclair : chargez l'appareil pendant 5 minutes pour 2 heures d'autonomie
- Charge rapide : chargez l'appareil pendant 15 minutes pour 6 heures d'autonomie
- Commande tactile facile par glisse ou pression
- Assistant vocal : gérez votre vie en déplacement.
- Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

PHILIPS

Caractéristiques

Design

- Couleur: Noir

Accessoires

- Câble USB
- Adaptateur avion
- Câble audio
- Housse de voyage

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Format de diffusion : SBC
- Version Bluetooth®: 5.0
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Pratique

- Réglage du volume
- Gestion des appels: Appel en attente, Basculer entre 2 appels, Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, Basculement entre appels et musique

Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie en lecture: 30 h
- Rechargeable
- Autonomie veille: 200* h
- Auton. conv.: 30 h

Son

- Système acoustique: Fermé
- Membrane: PET

- Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 90 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Carton externe

- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Carton externe (l x l x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Nombre d'emballages: 3
- Poids brut: 2,608 kg
- Poids à vide: 1,774 kg
- Poids brut: 5,750 lb
- Carton externe (l x l x H): 9,3 x 9 x 10,2 pouces
- Poids net: 1,839 lb
- Poids net: 0,834 kg
- Poids à vide: 3,911 lb

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 11575 0
- Poids brut: 0,75 kg
- Poids net: 0,278 kg
- Poids à vide: 0,472 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 8,5 x 9,8 x 2,8 pouces
- Poids brut: 1,653 lb
- Poids net: 0,613 lb
- Poids à vide: 1,041 lb

Points forts

30 heures d'autonomie à chaque voyage

Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.

De la musique ou du silence.

Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».

Un confort optimisé

Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.

Design adaptable

Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau ou dans l'étui de transport fourni. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.

Hi-Res Audio

Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio. Connectez-le à une source Hi-Res pour tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un taux d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour des performances incroyablement réalistes.

Pratique et tactile.

Contrôlez le volume en faisant glisser votre doigt sur le panneau de commande tactile de la coque. Vous pouvez activer ou désactiver la réduction active du bruit d'un simple tapotement. Optez pour le mode « aware » pour entendre les bruits environnants en même temps que la musique. Le micro intégré avec réduction de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous parlez au téléphone.

Assistant vocal

Gérez votre vie sans sortir votre téléphone. Appuyez tout simplement sur le bouton de l'arceau pour activer l'assistant vocal. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler vos amis ou de leur envoyer des messages, de gérer des playlists, et bien plus encore.



Date de publication
2020-09-11

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 001 72856
EAN: 48 95229 11575 0

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Les résultats réels peuvent varier.