




Philips
Cuffie sovraauricolari
wireless ad alta risoluzione

Driver da 40 mm, chiuse sul retro



TAH8505BK

Controlla il silenzio

cuffie wireless a cancellazione attiva del rumore

Ascolta la musica, non la pioggia. Queste cuffie sovraauricolari wireless ti consentono di controllare la funzione di cancellazione attiva del rumore in base alla situazione. Grazie a 30 ore di autonomia di riproduzione e alla ricarica rapida flessibile, sarai coperto per tutto il viaggio

Audio e design straordinari ed elevata autonomia

- Cancellazione attiva del rumore (ANC). Immergiti nella tua musica
- 30 ore di riproduzione o di conversazione (25 ore con ANC attivata)
- Design pieghevole e compatto. Facili da riporre
- Archetto liscio e regolabile. Morbidi cuscinetti auricolari

Ama ciò che ascolti

- Driver acustici al neodimio da 40 mm per un audio ricco di dettagli
- Audio ad alta risoluzione. Senti ogni dettaglio
- Porta per cavo line-in per l'ascolto via cavo

Dalla playlist principale alle chiamate della vita

- Ricarica veloce. Ricarica per 5 minuti e ottieni 2 ore di riproduzione
- Ricarica rapida. Ricarica per 15 minuti e ottieni 6 ore di riproduzione
- Comandi tattili. Scorri, tocca e premi per un controllo semplice
- Assistente vocale: gestisci i tuoi impegni ovunque tu sia
- Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido

PHILIPS

Cuffie sovraauricolari wireless ad alta risoluzione
Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Specifiche

Design

- Colore: Black

Accessori

- Cavo USB
- Adattatore per aereo
- Cavo audio
- Custodia da viaggio

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Formato streaming: SBC
- Versione Bluetooth: 5,0
- Distanza massima: Fino a 10 m

Funzioni utili

- Controllo del volume
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa, Alternare 2 chiamate, Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, Passa dalla chiamata alla musica

Assorbimento

- Tipo di batteria: Polimero di litio
- Autonomia di riproduzione: 30 ore
- Ricaricabile
- Tempo di stand-by: 200* ore
- Tempo conversazione: 30 ore

Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Membrana: PET

- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Tipo di magnete: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Sensibilità: 90 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm

Scatola esterna

- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Scatola esterna (L x L x A): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 2,608 Kg
- Tara: 1,774 Kg
- Peso lordo: 5,750 lb
- Scatola esterna (L x L x A): 9,3 x 9 x 10,2 pollici
- Peso netto: 1,839 lb
- Peso netto: 0,834 Kg
- Tara: 3,911 lb

Dimensioni dell'imballaggio

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 11575 0
- Peso lordo: 0,75 Kg
- Peso netto: 0,278 Kg
- Tara: 0,472 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 8,5 x 9,8 x 2,8 pollici
- Peso lordo: 1,653 lb
- Peso netto: 0,613 lb
- Tara: 1,041 lb

TAH8505BK/00

In evidenza

Per ogni viaggio, 30 ore di riproduzione

Queste cuffie sono le compagne perfette per qualsiasi viaggio. Una singola ricarica richiede solo 2 ore e assicura 30 ore di riproduzione (o di conversazione) con funzione ANC disattivata e 25 ore con funzione ANC attivata. Due livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick Charge, offrono 2 o 6 ore di autonomia extra.

Musica. O silenzio.

Lascia il mondo fuori con la funzione di cancellazione attiva del rumore. Con il semplice tocco di un pulsante puoi isolarti dai rumori esterni, sia che si tratti di un treno o del brusio in ufficio. Se sei in giro, puoi ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire i rumori circostanti grazie alla modalità di avviso.

Massimo comfort

Dalle playlist ai podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati offrono bassi profondi e frequenze midrange nitide. I morbidi cuscinetti auricolari coprono l'intero orecchio, creando un perfetto isolamento passivo dal rumore esterno. L'archetto è leggero, facilmente regolabile e liscio: nessun rischio che le cuffie si impiglino tra i capelli.

Design flessibile

Queste cuffie wireless sono dotate di morbidi cuscinetti che si ripiegano in due configurazioni. Puoi piegarle in posizione piatta, in modo da potere riporre le cuffie nel cassetto dell'ufficio o nella custodia per il trasporto inclusa. In alternativa, puoi piegarle verso l'interno in posizione piatta affinché occupino meno spazio in tasche e borse.

Audio ad alta risoluzione

Il suono rilassante di un pianoforte. La potenza di un brano rock. Qualunque sia il genere che ami, queste cuffie con audio ad alta risoluzione ti consentono di sentire pienamente ogni nota. Quando collegate a una sorgente ad alta risoluzione, riproducono un audio senza perdite registrato a una velocità di campionamento più elevata rispetto a quella di un'unità CD, per offrire un suono incredibilmente realistico.

Smart. Con un semplice tocco.

Controlla il volume facendo scorrere il dito verso l'alto o verso il basso sul pannello di controllo tattile presente sull'alloggiamento delle cuffie. Puoi anche attivare o disattivare la funzione di cancellazione attiva del rumore con un solo tocco. Oppure attiva la modalità di avviso per sentire i rumori circostanti mentre ascolti la musica. Il microfono integrato con eliminazione dell'eco garantisce un suono nitido durante le conversazioni.

Assistente vocale

Gestisci i tuoi impegni senza tirare fuori il telefono dalla tasca. Basta un semplice tocco sull'archetto per attivare l'assistente vocale. Quindi, potrai chiedergli di aprire il calendario, leggere le notifiche dal telefono, chiamare o inviare messaggi agli amici, gestire le playlist e molto altro ancora.



Data di rilascio
2020-09-11

Versione: 2.1.1

12 NC: 8670 001 72856
EAN: 48 95229 11575 0

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* I risultati effettivi possono variare