

Philips  
Altoparlante Philips Georg  
Jensen

Bluetooth®

Potenza in uscita di 4 W  
6 ore di riproduzione  
Impermeabilità IPX7



TAJS30

## Porta la musica con te in grande stile.

Splendido design ricurvo e texture piacevole al tatto. Realizzato in tessuto misto lana con una piastra superiore in acciaio lucido, questo altoparlante Bluetooth compatto attirerà l'attenzione, ovunque tu vada. Ottieni un suono nitido e fino a 6 ore di riproduzione.

### Altoparlante Bluetooth. Design dalla texture piacevole al tatto.

- Un elegante compagno di viaggio
- L'armonia al tatto. Elementi in acciaio lucido Georg Jensen
- Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono
- Forma ricurva. Base stabile.

### Riproduzione perfetta ovunque tu vada

- 6 ore di riproduzione. Associazione per un audio stereo
- Audio nitido e chiaro. Driver full-range da 1,75"
- Microfono incorporato per chiamate in vivavoce
- Altoparlante interno con livello di protezione IPX7. Il tuo suono, senza pensieri

### Controllo semplice. Design compatto.

- Facile associazione Bluetooth. Portata wireless fino a 20 m
- Pulsanti per volume, riproduzione/pausa, accensione/spengimento e associazione altoparlanti
- Ricarica tramite USB. Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni: 98x131x43 mm

# PHILIPS

## In evidenza

### L'armonia al tatto




Progettato in collaborazione con Georg Jensen, questo altoparlante Bluetooth compatto e ricurvo è semplice e allo stesso tempo sorprendente. La piastra superiore in acciaio lucido si combina alla perfezione con il tessuto Kvadrat per altoparlanti. Le discrete firme del marchio richiamano strettamente Philips e Georg Jensen.

### Rivestimento per altoparlanti Kvadrat



Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.

### 6 ore di riproduzione



L'altoparlante è dotato di una batteria che offre 6 ore di riproduzione con una ricarica completa e di pulsanti per il controllo del volume. Puoi associarlo a un altro altoparlante Philips Georg Jensen analogo per ascoltare la tua musica in stereo. È sufficiente premere il pulsante di accensione per 2 secondi.

### Un elegante compagno di viaggio

Con la sua forma ricurva e gli accattivanti dettagli a contrasto, questo altoparlante fa subito una bella impressione. Il tessuto Kvadrat rende inoltre l'altoparlante facile da impugnare.

### Facile associazione Bluetooth

L'associazione con il dispositivo Bluetooth è semplice e l'altoparlante memorizza l'ultimo dispositivo a cui è stato associato. La portata wireless massima è di 20 m e il tempo di ricarica è di 2 ore tramite il cavo USB-C in dotazione.

### Altoparlante interno con livello di protezione IPX7

Il livello di protezione IPX7 indica che il driver può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto Kvadrat per altoparlanti in misto lana non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia di pioggia.

## Specifiche

### Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 W
- Sistema audio: Mono

### Altoparlanti

- Driver dell'altoparlante: 1 driver full-range da 1,75" e 1 diffusore passivo

### Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
- Versione Bluetooth: 5,0
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
- Senza fili: Sì, associazione TWS

### Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX7
- Controllo del volume: Digitale su/giù
- Spegnimento automatico
- Microfono incorporato
- Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata
- Facilità di installazione: Associazione automatica

### Assorbimento

- Indicatore (LED) alimentazione: Blu
- Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
- Capacità delle batterie: 2200 mAh, 7,4 V
- Tempo di durata della batteria: 6 ore
- Tempo di carica: 2 ore

### Accessori

- Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Scheda di garanzia, Foglio di garanzia internazionale
- Cavo: Cavo di ricarica USB

### Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 98 x 43 x 131 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 196 x 130 x 70 mm
- Peso del prodotto: 0,36 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,62 Kg



Data di rilascio  
2020-11-12

Versione: 10.0.2

12 NC: 8670 001 66211  
EAN: 48 95229 10219 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)