



Philips  
Trådlösa hörlurar

32 mm element/sluten baksida

On-ear  
Mjuka öronkuddar

TAKH402PK

## Gläns som en stjärna

Gör dem redo att rocka loss med läckra on-ear-hörlurar som lyser upp. De här slittåliga, trådlösa hörlurarna är volymbegränsade till 85 dB. En LED-panel i öronsnäckan gör att barmen kan lysa upp sin stil med färgstarkt ljus.

### **20 timmars uppspelningstid. Säkert ljud. Starkt ljus.**

- 20 timmars uppspelningstid. Inga sladdar, inget trassel
- 32 mm akustiska element. Klart ljud
- LED-paneler i öronsnäckorna
- Volymen är begränsad till 85 dB

### **Spelar där du leker**

- Flexibelt, justerbart huvudband. Vrid det, böj det
- Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheter automatiskt
- Användarvänlig knappkontroll

### **Redo för dig**

- Bekväma öronkuddar och vadderat huvudband. Perfekt för små öron
- Anpassningsbara öronsnäckor. Klistermärken medföljer
- Vikbar och kompakt design. Enkel förvaring

# PHILIPS

# Specifikationer

## Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: NdFeB
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Högtalardiameter: 32 mm
- Maximal ineffekt: 10 mW
- Membran: PET
- Känslighet: 95 dB
- Typ: dynamisk

## Anslutningar

- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 5.0
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

## Bekvämlighet

- Volymkontroll
- Samtalshantering: Parkerat samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal

## Tillbehör

- Snabbstartguide
- USB-kabel

## Effekt

- Batterityp: Litiumpolymer

- Standby-tid: 800 timmar
- Samtalstid: 20 timmar
- Uppspelningstid för musik: 20 tim

## Design

- Färg: Rosa

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3,5 x 16 x 15 cm
- Vikt: 0,114 kg

## Förpackningsmått

- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 17 x 20 x 4,5 cm
- Bruttovikt: 0,215 kg
- Nettovikt: 0,123 kg
- Taravikt: 0,092 kg
- EAN: 48 95229 10094 7

## Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- Yttre kartong (L x B x H): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
- Bruttovikt: 0,796 kg
- Nettovikt: 0,369 kg
- Taravikt: 0,427 kg
- GTIN: 1 48 95229 10094 4

# Funktioner

## 20 timmars uppspelningstid.

Barn kommer att älska de här trådlösa on-ear-hörlurarna under allt från resor till en veckas skärmtid. De får 20 timmars uppspelningstid från en enda laddning: tillräckligt för att bli underhållna i några dagar eller mer.

## 32 mm akustiska element.

De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm akustiska element som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert sätt.

## Bekväma öronkuddar och vadderat huvudband

Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på YouTube.

## Anpassningsbara öronsnäckor.

Hörlurarna levereras även med en uppsättning klistermärken, så att barnen kan dekorera dem hur de vill!

## Kompakt vikbar design.

De här trådlösa on-ear-hörlurarna för barn har en smart design som kan vikas ihop i två riktningar. Du kan vika ihop dem så att de blir platta, perfekt för förvaring i en byrålåda. Eller kan du vika ihop dem inåt och skapa ett kompakt paket som passar i jackfickor och väskor.

## Flexibelt, justerbart huvudband

Det starka, flexibla huvudbandet kan enkelt anpassas och klarar av att kastas ned i en ryggsäck eller tappas på golvet. Det kan till och med vridas hårt utan att gå sönder. Oavsett vad barnen gör kommer hörlurarna att hålla.

## LED-paneler

Öronsnäckorna har LED-paneler som lyser upp för en extra cool stil. Det finns fyra varianter att välja bland: röda lampor, gröna lampor, blå lampor eller en blandning av alla tre! Tryck sedan bara på knappen på öronsnäckan för att gå igenom ljusalternativen.

## Smart ihopparning.

En lång tryckning på flerk Funktionsknappen gör att de här trådlösa Bluetooth-hörlurarna kan paras ihop. När de är ihopparade kommer hörlurarna ihåg den sista enheten de parades ihop med.

## Användarvänlig knappkontroll

Användarvänlig knapp gör det lätt för barn att ta emot ett samtal, hoppa över ett spår eller pausa det de lyssnar på. Allt utan att röra vid smarttelefonen. Volymknapparna längst ned på öronsnäckan är lätta att nå, och det är även LED-lampsknappen.

## Volymen är begränsad till 85 dB

Du kan slappna av med vetskapen att ditt barn kan lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert sätt.

