



필립스  
마이크로 뮤직 시스템

**Bluetooth**   
CD, MP3-CD, USB, FM  
충전용 USB 포트  
18W

## 좋아하는 사운드를 위해 준비 해 보세요

스트리밍하는 모든 팟캐스트와 음악 목록에서 더 많은 소리를 들어 보세요. 소장 CD 나 라디오 음악에서도 새로움을 발견할 수 있습니다. 클래식한 스타일의 이 마이크로 시스템은 작은 방에서 훌륭한 소리를 내며 USB 또는 오디오 입력을 통해 다른 소스를 연결할 수 있습니다.

### 음악을 위한 훌륭한 사운드

- 클래식한 디자인
- Bass Reflex 확성기. 더 풍부한 저음
- 3" 우퍼. 18W 최대 출력 전력
- 디지털 사운드 컨트롤. 미리 설정된 사운드 스타일을 선택합니다

### 클래식 CD 부터 스트리밍까지

- 모든 음악을
- CD 플레이어 10 개의 프리셋이 준비된 디지털 FM 라디오. 오디오 입력
- USB 포트. 기존 소스 연결 또는 모바일 기기 충전
- Bluetooth. 음악, 팟캐스트 등 스트리밍

### 방 안을 음악으로 채워 보세요

- 가정용
- AC 전원. 원격 제어
- 본체 크기 : 180x121x247mm

TAM3205

**PHILIPS**

# 사양

## 사운드

- 음향 향상 기능: DSC (디지털 사운드 컨트롤), 중저음 반사 스피커 시스템
- 최대 출력 파워 (RMS): 18W
- 사운드 모드: 밸런스, 밝음, 클리어, 강력함, 따뜻함
- 볼륨 컨트롤: 회전식
- 주파수 응답: 66~20000Hz
- 스피커 임피던스: 6 Ω

## 확성기

- 사운드 채널 수: 2.0
- 드라이버 구성: 전대역
- 전역 드라이버 수: 2
- 전역 드라이버 직경: 3 인치

## 오디오 재생

- 재생 매체: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 플래시 드라이브
- 디스크 재생 모드: 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- USB 다이렉트 재생 모드: 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 연속, 중지
- 지원 오디오 형식: MP3
- 최대 샘플링 속도: 24 비트 / 44.1kHz

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 유형: 디지털
- 튜너 밴드: FM 모노, FM 스테레오
- 방송 프리셋: 10(FM)
- 안테나: FM 고정 디지털 안테나
- 튜너 향상 기능: 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔, 손쉬운 설치 (플러그 앤 플레이)
- RDS: 아니요

## 커넥티드 기술

- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, 멀티포인트 (다중 페어링) 지원
- Bluetooth 범위: 10M(여유 공간)
- Bluetooth 버전: 4.2
- USB: USB 호스트
- USB 충전: 5V, 1A
- Audio 입력: 3.5mm
- 스마트 홈: 해당 없음
- DLNA 표준: 해당 없음

## 편의성

- 시계: 기본 디스플레이, 24/12 시간 디스플레이
- 디스플레이 유형: LED 디스플레이
- 로더 유형: 트레이
- 알람: 예, 버저, FM, CD
- 알람 개수: 1 개
- 취침 타이머
- 리모콘

## 디자인

- 시스템 구성 요소: 메인 컨트롤 유닛, 스피커
- 벽걸이형: 아니요

## 호환성

- 스마트폰 / 태블릿 앱 컨트롤: 아니요

## 소비전력

- 전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz

## 액세서리

- 전원 코드: 길이 1.5m
- 기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, FM 안테나, 리모콘, AAA 배터리 2 개, 퀵 스타트 가이드, 보증서

## 규격

- 본체 (W x H x D): 180x121x247 mm
- 본체 중량: 1.6 kg
- 스피커 개수: 2
- 스피커 유닛 (W x H x D): 150x238x125mm
- 스피커 무게 (유닛당): 0.96 kg
- 세트 (W x H x D): 500x238x247mm
- 무게 설정: 3.59 kg

## 포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 57.7 x 31.2 x 18.5 cm
- EAN: 48 95229 11700 6
- 총중량: 4.65 kg
- 순중량: 3.59 kg
- 용기 중량: 1.06 kg
- 포함된 제품 수: 1 개
- 포장 유형: 상자
- 선반 배치 유형: 스탠드형

# 주요 제품

## 모든 음악을

이 세련된 마이크로 시스템을 사용하면 Bluetooth를 통해 재생 목록 등을 스트리밍하고, CD를 재생하고, FM 라디오를 들을 수 있습니다. 10 개의 프리셋이 준비된 디지털 라디오 튜너는 또렷한 수신을 선사하고, CD 플레이어는 MP3 CD와 녹음된 CD를 읽을 수 있습니다.

## Bass Reflex 확성기

복셀프 스타일의 확성기는 3 인치 우퍼와 베이스 리플렉스 포트에 선명한 사운드와 우수한 중저음을 선사합니다. 18W의 최대 출력을 통해 작은 공간에서도 멋진 사운드를 즐길 수 있습니다. 홈 오피스나 침실에 완벽합니다.

## 클래식한 디자인

투톤 센터 유닛과 스피커 캐비닛은 Hi-Fi 분리형의 디자인을 연상시킵니다. 질감이 있는 볼륨 컨트롤 다이얼은 조작 시 만족스러운 아날로그적 감각을 더합니다. 장치 전면의 재생 및 소스 선택을 위한 버튼이 있습니다.

## DSC (디지털 사운드 컨트롤)

힙합, 합창, 교향곡, 락 오페라 중 어떤 음악을 좋아하든 이 마이크로 시스템의 디지털 사운드 컨트롤 기능을 사용하면 더 깊이 있게 만끽할 수 있습니다. 음악을 최대한 즐길 수 있도록 미리 설정된 사운드 스타일을 선택할 수 있습니다.

## 가정용

이 AC 전원 마이크로 시스템은 어느 방에서나 훌륭한 모습을 자랑합니다. Bluetooth 무선 범위는 10m이며 USB 포트를 통해 스마트 장치를 충전할 수 있습니다. 사용이 간편한 리모콘으로 주요 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.



발행 일자 2022-07-06

버전 : 6.0.3

12 NC: 8670 001 73474  
EAN: 48 95229 11700 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com