



Philips
Soundbar hangszugárzó

2.1 csatornás, vezeték nélk.
mélynyomó

Bluetooth®
Google Segéddel

Intelligens soundbar hangszugárzó Google Segéddel

Emelje a következő szintre TV-je hangzásvilágát ezzel a hangutasításokkal is vezérelhető intelligens soundbar hangszugárzóval. A nagy hatótávolságú hangfelismerés révén megkérheti a soundbarba épített Google Segédet, hogy kérje le a legújabb híreket, vagy keresse meg kedvenc műsorát, bárhol is tartózkodjon a helyiségben.



TAPB405

A soundbar, amelyhez beszélhet

- Beépített Google Segéd. Hangvezérlés mesterséges intelligenciával
- Működés az AirPlay 2-vel
- Optikai bemenet, audiobemenet és digitális koaxiális
- Bluetooth. Streameljen zenét erőteljesebb hangzással
- HDMI-kimenet (ARC). Vezérelje a soundbar hangszugárzót a TV távvezérlőjével

Gazdagabb TV-hangzás

- 2 csatorna. Szélessávú meghajtók
- Vezeték nélküli mélynyomó. Mélyebb basszusok
- Robusztus fémrács a tiszta hangzásért

Lássa. Hallja. Imádja.

- Keskeny profilú soundbarkialakítás
- Helyezze el a TV-állványon, a falon vagy bármilyen lapos felületen
- Fali rögzítőelemek mellékelve

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Film, Zene, Hírek
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 15 W + 60 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 4 x 15 (1%) + 60 (3%) W

Hangszóró

- Konfiguráció: Bal + jobb: szélessávú + center
- Teljes hangterjedelem: 2,25" x 2
- Hangcsatornák száma: 2,1
- Hangszórórács: Fémháló
- Magassugárzó: 2 x 0,75"

Hangszórók

- Mélynyomó típusa: Aktív, Vezeték nélküli mélynyomó
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Eltávolítható hálózati kábel
- Mélynyomó színe: Fekete

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, Digitális optikai bemenet, HDMI – ARC
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 4.2

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna
- Hangerőszabályzás: Érintőkapcsoló
- Eco készenléti állapot: Hálózati készenléti üzemmód
- EK ErP irányelvnek megfelel

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- AC/DC adapter: cserélhető csatlakozódugó (VDE + BS+ SAA)

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 800 x 67,5 x 107 mm
- A főegység tömege: 2,09 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 300 x 343 x 150 mm
- Mélynyomó tömege: 5,08 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter a soundbarhoz, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Fali tartó, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél
- Egyéb: akkumulátor, POS matrica

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 80 x 6,75 x 10,77 cm
- Tömeg: 2,091 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Doboz
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 88 x 22,8 x 49 cm
- Bruttó tömeg: 10,422 kg
- Nettó tömeg: 7,699 kg
- Táratömeg: 2,723 kg
- EAN: 48 95229 10135 7

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 88 x 49 x 22,8 cm
- Bruttó tömeg: 10,422 kg
- Nettó tömeg: 7,699 kg
- Táratömeg: 2,723 kg
- EAN: 48 95229 10135 7

Fénypontok

Gazdagabb hangzás

A lézerfegyverek systerégése. A tömeg tombolása. A két csatorna új szintre emeli kedvenc filmjei és műsorai hangzásvilágát. A kompakt, vezeték nélküli mélynyomó kiváló minőségű mélyhangokat biztosít. A robbanások mennydörögnek, a zene pedig telt vonást kelt.

Intelligens soundbar

A Google Segédnek köszönhetően megkérheti a soundbart arra, hogy olvassa fel a legfrissebb híreket, keresse meg a kedvenc műsorát, vagy nézze meg azt, milyen filmekben szerepel még az a színész! Arra is megkérheti a Google Segédet, hogy vezérelje a vele kompatibilis intelligens otthoni eszközeit. A nagy hatótávolságú mikrofon a szoba minden pontjáról meghallja a kéréseit.

Készen kedvenc dallamaira

Vége a filmnek? Ideje megvitatni az évadzárót? Miután a képernyőn lezárultak az események, váltsa a hangsugárzót Bluetooth módra, és készítsen elő egy lejátszási listát. Vagy streameljen Chromecast-ról. Vagy játsszon le zenét közvetlenül az audiobemeneti portról. Ugyanabban a gazdag hangzásban fog részesülni, bármilyen zenéért is rajongjon.

Jellegzetes kialakítás

A mellékelt fali rögzítőelemek többféle elhelyezési lehetőséget biztosítanak. Az erőteljes mélynyomó a kompakt kialakítása révén könnyedén elrejtethető a környezetben.

Bármilyen forrás

Csatlakozás HDMI-n, audiobemeneten, USB-n és sok más forráson keresztül. A HDMI-kimenet (ARC) segítségével a soundbar hangsugárzót a TV távvezérlőjével irányíthatja.



Kiadás dátuma
2022-07-04

Verzió: 2.1.1

12 NC: 8670 001 61949
EAN: 48 95229 10135 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

