

Philips
Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy

Dolby Atmos®
2 wejścia HDMI i wyjście HDMI
ARC
320 W

TAPB603



Aby każda chwila była ekscytująca

Ciesz się prawdziwie kinową jakością dźwięku, siedząc na kanapie. Głośnik Soundbar Dolby Atmos z bezprzewodowym subwooferem wzbogaca dźwięk o dodatkowy wymiar, dzięki któremu możesz znaleźć się w samym centrum akcji. Daj się otoczyć niezwykłym dźwiękiem.

Kinowa jakość

- Dolby Atmos: kinowa jakość dźwięku
- 3 kanały: przetworniki tonów średnich i głośniki wysokotonowe
- Usłysz każde słowo dzięki głośnikowi centralnemu zapewniającemu wyjątkowo wyraźne dialogi
- Bezprzewodowy subwoofer i głębsze basy
- Potężny dźwięk dzięki mocy wyjściowej 320 W

Dowolne źródło, każdy detal

- Solidna metalowa osłona zapewniająca wyraźny dźwięk
- Łączność Bluetooth i USB
- Wejście optyczne i wejście audio
- 2 wejścia HDMI i przekazywanie sygnału 4K
- Steruj głośnikiem Soundbar za pomocą pilota do telewizora dzięki wejściu HDMI (ARC)

Zobacz, usłysz i zachwyć się

- Niskoprofilowa konstrukcja głośnika Soundbar i subwoofer o smukłym profilu
- Możliwość umieszczenia na szafce RTV, ścianie lub innej płaskiej powierzchni

PHILIPS

Soundbar

3.1, subwoofer bezprzewodowy Dolby Atmos®, 2 wejścia HDMI i wyjście HDMI ARC, 320 W

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa głośnika: 200 W
- Moc wyjściowa subwoofera: 120 W
- Moc wyjściowa głośników: 320 W

Głośniki

- Przetworniki jednostki centralnej: L: głośnik pełnozakresowy (48 x 90 mm) + głośnik wysokotonowy; R: głośnik pełnozakresowy (48 x 90 mm) + głośnik wysokotonowy; C: głośnik pełnozakresowy (52 mm) x 2
- Typ subwoofera: Aktywny, Subwoofer bezprzewodowy
- Przetworniki subwoofera: 1 przetwornik o niskiej częstotliwości (165,1 mm / 6,5 cala)

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Cyfrowe wejście optyczne, Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, USB, Wejście audio (gniazdo 3,5 mm), Wyjście HDMI (przekazywanie sygnału 4K, ARC)

Obsługiwane formaty audio

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch
- Optyczne: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, WMA

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia

Wykończenie

- Możliwość montażu ściennego

Moc

- Pobór mocy w trybie gotowości: Jednostka centralna: < 0,5 W; subwoofer: < 0,5 W
- Pobór mocy subwoofera: 20 W
- Pobór mocy przez jednostkę centralną: 25 W
- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Zasilanie subwoofera: 110–240 V~, 50–60 Hz

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 950 x 75 x 134 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 150 x 412 x 310 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 1 x bateria CR2025, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 18 x 45 x 106 cm
- Waga brutto: 11 kg
- Waga netto: 8 kg
- Waga opakowania: 3 kg
- EAN: 48 95229 10235 4


Karton zewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 108,5 x 19,5 x 60 cm
- Waga brutto: 23 kg
- Waga netto: 16 kg
- Waga opakowania: 7 kg
- GTIN: 1 48 95229 10235 4

TAPB603/10

Zalety

Dolby Atmos 3.1



Trzy kanały odwzorowują tony wysokie i niskie, tworząc wirtualny, trójwymiarowy dźwięk przestrzenny. Poczuj akcję, jakby działa się tuż obok — w przelatującym statku kosmicznym czy w tłumie na stadionie.

Potężny dźwięk

Trzask fajerwerków. Ryk silników. Głośnik Soundbar o mocy 320 W pozwala wydobyć więcej dźwięków z ulubionej rozrywki — od filmów po wydarzenia sportowe. Brzmienie oglądanych programów jest uwalniane przez trzy kanały. Potężny, smukły, bezprzewodowy subwoofer znacząco poprawia basy. Filmowe eksplozje są naprawdę głośne, a muzyka zyskuje wyjątkowo głębokie brzmienie.

Niezwykle wyraźne dialogi

Głośnik centralny głośnika Soundbar zapewnia niezwykle wyraźne i doskonale zrównoważone dialogi. Usłyszysz każde słowo, niezależnie od tego, czy jesteś w rogu, czy w samym środku pokoju.

Ulubione melodie

Film się skończył? Czas go wspólnie podsumować? Po skończeniu oglądania włącz w głośniku Soundbar łączność Bluetooth i utwórz listę odtwarzania. Możesz też odtwarzać utwory bezpośrednio z USB. Korzystaj z takiego samego, bogatego dźwięku, niezależnie od tego, czego lubisz słuchać.

Wyjątkowa konstrukcja

Smukły profil i minimalistyczny wygląd głośnika Soundbar podkreślą styl każdego wnętrza. Wchodzący w skład zestawu subwoofer o dużej mocy ma małe wymiary, dzięki czemu z łatwością umieścisz go w dowolnym miejscu.

Dowolne źródło

Podłącz źródło dźwięku do głośnika Soundbar za pomocą wejścia HDMI, audio, USB i innych. Dzięki funkcji przekazywania sygnału 4K możesz też podłączyć źródło obsługujące rozdzielczość 4K.



Data wydania 2022-05-12

Wersja: 12.0.1

12 NC: 8670 001 62968
EAN: 48 95229 10235 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com