



Philips
Auriculares inalámbricos
con Bluetooth®

Controlad. 40 mm/cerr. en parte
post.
Supraurales



TAPH802BK

Diseño estilizado con 30 horas de reproducción

Auriculares inalámbricos con audio de alta resolución

Donde sea que te lleve la semana. Estos auriculares inalámbricos supraurales hacen que tu viaje sea más placentero con un sonido equilibrado y detallado, además de ofrecerte hasta 30 horas de tiempo de reproducción. Si necesitas más, la carga rápida te proporciona entre dos y seis horas de energía adicional

Cómodos, atractivos y con tiempo de sobra.

- Para cualquier viaje. 30 horas de reproducción.
- Controladores acústicos de neodimio de 40 mm
- Diseño flexible
- Sonido detallado. Graves potentes
- Comodidad perfecta

Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes

- Carga muy rápida. Carga la batería durante 5 minutos y disfruta de 2 horas de reproducción
- Carga rápida. Carga la batería durante 15 minutos y disfruta de 6 horas de reproducción
- Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido
- Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.

Amá lo que escuchás

- Excelente aislamiento del ruido pasivo. Sumergite en la
- Puerto de cable de entrada de línea para escuchar con cables
- Audio de alta resolución. Escucha cada detalle

PHILIPS

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post. Supraurales

Especificaciones

Diseño

- Color: Negro

Accesorios

- Cable USB
- Cable de audio

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versión de Bluetooth: 4,2
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Comodidad

- Control de volumen
- Administración de llamadas: Llamada retenida, Alternar entre dos llamadas, Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamadas, Alterná entre llamadas y música

Alimentación

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 30 h
- Recargable
- Tiempo en espera: 200* horas
- Tiempo de conversación: 30* horas

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado

- Diafragma: PET
- Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
- Impedancia: 32 ohm
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 30 mW
- Sensibilidad: 98 dB
- Diámetro del parlante: 40 mm

Dimensiones del embalaje

- EAN: 48 95229 10189 0
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 21,5 x 25 x 7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Peso bruto: 0,588 kg
- Peso neto: 0,26 kg
- Peso tara: 0,328 kg

Caja externa

- GTIN: 1 48 95229 10189 7
- Caja externa (L x An x Al): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Peso bruto: 2,187 kg
- Peso neto: 0,78 kg
- Peso tara: 1,407 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20046 3

TAPH802BK/00

Destacados

30 horas de reproducción

Semana a semana, estos auriculares están listos hasta para el viaje más exigente. Una sola carga tarda solo 1,5 horas y te ofrece 30 horas de reproducción o tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.

Sonido detallado. Graves potentes

Los controladores acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras

Diseño plegable diferente

Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Podés plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.

Carga rápida.

Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.

Carga muy rápida.

Si necesitás aún más potencia, en tan solo 5 minutos de carga tendrás otras 2 horas de reproducción.

Cancelación de ruido y eco

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Botón multifunción

Controlá fácilmente la música y las llamadas desde el botón multifunción. ¿No te gusta la canción actual? La podés saltar tocando el botón durante un tiempo prolongado. ¿Querés rechazar una llamada y seguir escuchando música? Tocá el botón una sola vez y listo.

Banda de sujeción suave y ajustable.

Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave para que los auriculares no se enreden en el pelo.

Aislamiento pasivo del ruido

creación de un sello que aísla el ruido externo de manera pasiva.

Audio de alta resolución

Desde suaves melodías de piano hasta el rock más agresivo: sea cual sea tu preferencia, los auriculares con audio de alta resolución te permiten sentir al máximo cada nota. Conectalos a una fuente de alta resolución para aprovechar al máximo el audio sin pérdida grabado a una mayor frecuencia de muestreo que los CD para disfrutar de un rendimiento increíblemente realista.



Fecha de publicación
2022-05-09

Versión: 7.2.5

12 NC: 8670 001 62449
EAN: 48 95229 10189 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Los resultados reales pueden variar