



Philips  
Kabellose Bluetooth®-  
Kopfhörer

40-mm-Treiber/geschlossen  
Over-Ear



TAPH802BK

## Schlankes Design. 30 Stunden Wiedergabezeit

### Kabellose Kopfhörer mit High Resolution Audio

Wohin die Woche Sie auch führt – mit diesen kabellosen Over-Ear-Kopfhörern wird das Pendeln dank ausgewogenem Klang und bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit auf jeden Fall angenehmer. Falls das Ihnen noch nicht reicht, erhalten Sie dank der Schnellladefunktion zwischen 2 und 6 Stunden Extraleistung.

#### **Gutes Gefühl. Tolles Aussehen. Lange Wiedergabe.**

- Jeder Trip. 30 Stunden Wiedergabezeit.
- 40-mm-Neodym-Akustiktreiber
- Flexibles Design
- Detailreicher Sound. Satter Bass
- Perfekt abgestimmter Tragekomfort

#### **Von der Playlist bis zum Anruf**

- Schnelles Laden. 5 Minuten laden, 2 Stunden wiedergeben
- Schnellladung. 15 Minuten laden, 6 Stunden wiedergeben
- Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang
- Multifunktionstaste. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen.

#### **Lieben Sie, was Sie hören**

- Hervorragende passive Geräuschisolierung. Tauchen Sie ein.
- Line-in-Anschluss für verkabelten Musikgenuss
- High Resolution Audio. Hören Sie jedes Detail

# PHILIPS

# Daten

## Design

- Farbe: Schwarz

## Zubehör

- USB-Kabel
- Audiokabel

## Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Version: 4.2
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

## Komfort

- Lautstärkeregelung
- Anruf-Management: Anruf in Warteschleife, Wechseln zwischen zwei Anrufen, Anruf beantworten/beenden, Anruf ablehnen, Zwischen Anrufen und Musik wechseln

## Power

- Batterietyp: Li-Polymer
- Musikwiedergabezeit: 30 Std.
- Wiederaufladbar
- Standby-Zeit: 200\* Std.
- Sprechzeit: 30\* Std.

## Ton

- Akustiksystem: Geschlossen

- Membran: PET
- Frequenzbereich: 7 bis 40.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 98 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm

## Verpackungsmaße

- EAN: 48 95229 10189 0
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 21,5 x 25 x 7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Bruttogewicht: 0,588 kg
- Nettogewicht: 0,26 kg
- Eigengewicht: 0,328 kg

## Außenkarton

- GTIN: 1 48 95229 10189 7
- Außenkarton (L x B x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Bruttogewicht: 2,187 kg
- Nettogewicht: 0,78 kg
- Eigengewicht: 1,407 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20046 3

# Besonderheiten

## 30 Stunden Laufzeit

Diese Kopfhörer sind ideal für den täglichen Einsatz. Eine einzige Ladung dauert nur 1,5 Stunden und bietet Ihnen 30 Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit der Schnellladefunktion und der Eilladefunktion erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit. So können Sie von Montag bis Freitag und auch noch am Wochenende Ihre Musik hören.

## Detailreicher Sound. Satter Bass

Perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne.

## Anderes zusammenklappbares Design

Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über weiche Ohrmuscheln, die sich auf zwei Arten praktisch zusammenklappen lassen. Sie können sie flach zusammenklappen und im Büro ganz einfach in einer Schublade verstauen. Oder Sie klappen sie flach nach innen zusammen und erhalten so ein kompaktes Bündel, das bequem in die Jacken- und Handtasche passt.

## Schnellladung.

Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit der Schnellladefunktion und der Eilladefunktion erhalten Sie zwei bzw. sechs Stunden mehr Wiedergabezeit. So können Sie von Montag bis Freitag und darüber hinaus Ihre Musik hören.

## Schnelles Laden.

Wenn Sie noch mehr Leistung benötigen, erhalten Sie nach nur 5 Minuten Ladezeit weitere 2 Stunden Wiedergabezeit.

## Geräusch- und Echoreduzierung

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

## Multifunktionstaste.

Steuern Sie Musik und Anrufe ganz einfach über die Multifunktionstaste. Der aktuelle Titel gefällt nicht? Überspringen Sie ihn mit einem langen Tastendruck. Sie möchten einen Anruf ablehnen und weiter Musik hören? Ein einfacher Tastendruck genügt.

## Glatter, verstellbarer Bügel.

Die weichen Ohrpolster decken Ihr gesamtes Ohr ab und sorgen so für eine Abdichtung, die Außengeräusche passiv isoliert. Der Bügel ist leicht, einfach zu verstellen und verfügt über eine glatte Oberfläche: So können Sie sicher sein, dass sich der Kopfhörer nicht im Haar verwickelt.

## Passive Geräuschdämmung

Erzeugt eine Dichtung, die externe Geräusche passiv isoliert.

## High Resolution Audio

Verspielte Klavierfolgen oder knackige Gitarrenriffs. Ganz gleich, für welche Musik Sie sich begeistern, mit den High Resolution Audio-Kopfhörern können Sie jede Note voll und ganz genießen. Wenn Sie eine hochauflösende Quelle anschließen, profitieren Sie von verlustfreiem Audio, das mit einer höheren Samplingrate als CDs aufgezeichnet wird und für eine unglaublich originalgetreue Klangwiedergabe sorgt.



Ausstellungsdatum  
2022-05-09

Version: 7.2.5

12 NC: 8670 001 62449  
EAN: 48 95229 10189 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ergebnisse können variieren