



Philips
Casque d'écoute sans fil
haute résolution

Transd. 40mm / fermés à l'arrière
Circum-auriculaire



TAPH805BK

Soyez maître du silence

Casque supra-auriculaire sans fil à suppression active du bruit

Écoutez la musique, mais pas la pluie. Vous pouvez commander la fonction de suppression active du bruit de ce casque supra-auriculaire sans fil pour l'adapter à votre environnement. Avec 30 heures d'autonomie de lecture et une fonction souple de charge rapide, partez en voyage sans crainte.

Confort. Beauté. Grande autonomie de lecture.

- Suppression active du bruit. Abandonnez-vous dans la musique
- 30 heures d'écoute (ou de conversation) avec la suppression active du bruit activée
- Conception compacte et repliable à plat. Rangement facile
- Serre-tête réglable lisse. Coussinets doux

Profitez du son que vous aimez

- Transducteurs acoustiques de 40 mm en néodyme. Son détaillé
- Audio haute résolution pour entendre tous les détails
- Port d'entrée de ligne pour écoute filaire

De la liste de lecture à l'appel important

- Charge rapide. Rechargez pendant 5 minutes et obtenez 2 heures d'écoute
- Charge rapide. Chargez pendant 15 minutes, profitez de 6 heures d'écoute
- Commandes tactiles. Il suffit de balayer, de taper et d'appuyer
- L'assistant vocal pour gérer votre quotidien en déplacement
- Micro intégré avec élimination de l'écho pour un son cristallin

PHILIPS

Spécifications

Format

- Couleur: Noir

Accessoires

- Câble USB
- Adaptateur pour avion
- Câble audio
- Étui

Connectivité

- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Format streaming : SBC
- Version Bluetooth: 5
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Commodité

- Réglage du volume
- Gestion des appels: Appel en garde, Alternez entre 2 appels, Répondre/terminer l'appel, Rejeter l'appel, Jonglez entre les appels et la musique

Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Lecture de musique: 30 h
- Rechargeable
- Autonomie en veille: 200* h
- Conversation: 30 h

Son

- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET
- Gamme de fréquences: 7 à 40 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 90 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Carton externe

- GTIN: 1 48 95229 10190 3
- Carton externe (l x l x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Nombre d'emballages consommateur: 3
- Poids brut: 2,608 kg
- Poids net: 0,834 kg
- Poids à vide: 1,774 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 21,5 x 25 x 7 cm
- NEA: 48 95229 10190 6
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 0,75 kg
- Poids net: 0,278 kg
- Poids à vide: 0,472 kg

CUP

- CUP: 8 40063 20047 0

Caractéristiques

À chaque voyage, 30 heures d'écoute.

Pour n'importe quel voyage, ce casque est prêt à la tâche. Une seule charge nécessite 2 heures et vous procure 30 heures d'écoute (ou de conversation) quand la suppression active du bruit est désactivée ou 25 heures quand elle est activée. Deux niveaux de charge, rapide et ultrarapide, vous procurent 2 ou 6 heures d'écoute supplémentaires.

Votre musique. Ou le silence.

Relaxez-vous avec la suppression active du bruit. Faites taire la trépidation du train ou le va-et-vient incessant du bureau par la simple pression d'un bouton. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en prêtant l'oreille à la rumeur de la rue grâce au mode Son ambiant.

Parfaitement ajusté pour un confort optimal

Que vous écoutiez de la musique ou des balados, la perfection acoustique des haut-parleurs en néodyme offre des basses profondes et des fréquences moyennes nettes. Les coussinets doux recouvrent entièrement les oreilles, créant une étanchéité qui isole passivement du bruit ambiant. Le serre-tête est léger, facilement réglable et lisse : ainsi, pas de risque que vos cheveux se prennent dans le casque.

Conception flexible

Ce casque sans fil doté d'oreillettes douces se replie facilement de deux façons. Vous pouvez le replier à plat, idéal pour le rangement dans le tiroir de votre bureau ou dans la pochette de transport. Ou vous pouvez le replier à plat et vers l'intérieur, créant un format compact qui se glisse aisément dans une poche de manteau ou dans un sac.

Audio haute résolution

Piano scintillant. Rock foudroyant. Quoi que vous aimiez écouter, le casque audio haute résolution vous fait ressentir pleinement chaque note. En le connectant par câble à une source haute résolution, vous profiterez pleinement sans aucune perte de l'audio enregistré à une fréquence d'échantillonnage supérieure à celle des CD pour un rendu magnifiquement réaliste.

Commande par simple pression

Contrôlez le volume par balayage vers le haut ou le bas sur le panneau de commande tactile de la coque de l'écouteur. Vous pouvez activer ou désactiver la suppression active du bruit par simple pression et activer le mode Son ambiant pour rester connecté au monde qui vous entoure tout en écoutant votre musique. Le micro intégré avec élimination de l'écho garantit la netteté de votre voix lorsque vous parlez.

Assistant vocal

Gérez votre quotidien sans sortir votre téléphone. Une simple pression sur le serre-tête active l'assistant vocal. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler ou d'envoyer des messages à vos amis, de gérer vos listes d'écoute, et bien plus encore.



Date de publication
2022-05-15

Version: 12.2.5

12 NC: 8670 001 62451
EAN: 48 95229 10190 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les résultats réels peuvent varier