




Philips
Bezprzewod. nauszna
słuchawka, wysoka
rozdzielczość

Przetworniki 40 mm/zamkn.
konstrukcja
Nauszne



TAPH805BK

Kontroluj ciszę

Nauszne bezprzewodowe słuchawki z systemem aktywnej redukcji szumów

Słuchaj muzyki, a nie deszczu. Możesz sterować funkcją aktywnej redukcji szumów w bezprzewodowych słuchawkach nausznych, dopasowując ją do sytuacji. 30 godzin odtwarzania i elastyczne, szybkie ładowanie zapewniają wygodę podczas całej podróży

Wyjątkowa wygoda, świetny wygląd i długie odtwarzanie

- Aktywna redukcja szumów (ANC) — zanurz się w muzykę
- 30 godzin odtwarzania lub rozmów (25 godzin z włączoną funkcją ANC)
- Niewielka, składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie
- Gładka, regulowana opaska na głowę i miękkie poduszki nauszne

Doskonały dźwięk

- 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające szczegółowy dźwięk
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
- Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon

- Błyskawiczne ładowanie: 2 godziny działania po 5 minutach ładowania
- Szybkie ładowanie: 6 godzin działania po 15 minutach ładowania
- Sterowanie dotykowe: przesuwaj, dotykaj, naciskaj
- Zarządzanie codziennymi zadaniami w podróży dzięki asystentowi głosowemu
- Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk

PHILIPS

Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne

TAPH805BK/00

Dane techniczne

Wykończenie

- Kolor: Czarna

Akcesoria

- Przewód USB
- Adapter samolotowy
- Przewód audio
- Etui podróżne

Możliwości połączeń

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Format przesyłania strumieniowego: SBC
- Wersja Bluetooth: 5,0
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, Przelączenie między 2 połączeniami, Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, Przelączenie między rozmową i muzyką

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Czas odtwarzania muzyki: 30 godz.
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas gotowości: 200* godz.
- Czas rozmów: 30 godz.

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Membrana: Tworzywo PET
- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Impedancja: 16 Ohm
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czulość: 90 dB
- Średnica głośnika: 40 mm

Karton zewnętrzny

- GTIN: 1 48 95229 10190 3
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Waga brutto: 2,608 kg
- Waga netto: 0,834 kg
- Waga opakowania: 1,774 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 10190 6
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Waga brutto: 0,75 kg
- Waga netto: 0,278 kg
- Waga opakowania: 0,472 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20047 0

Zalety

30 godzin odtwarzania podczas każdej podróży

Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu odtwarzania.

Muzyka lub cisza

Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji szumów. Dotknięcie przycisku pozwala wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.

Idealnie dopasowana wygoda

Doskonale dostrójone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplata się we włosy.

Uniwersalna konstrukcja

Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają miękkie nauszki składane w dwóch kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwia przechowywanie ich w szufladzie biurka lub w dołączonym pokrowcu. Można je również złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Subtelne nuty pianina. Potężne tony muzyki rockowej. Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości usłyszysz każdy dźwięk. Po podłączeniu do źródła dźwięku wysokiej rozdzielczości pozwolą one cieszyć się bezstratną jakością dźwięku o wyższej częstotliwości próbkowania niż w przypadku odtwarzania z płyty CD. Muzyka zabrzmiała jak na żywo.

Inteligentne funkcje za jednym dotknięciem

Głośność można regulować, przesuając palcem w górę lub w dół po dotykowym panelu sterowania na muszli słuchawki. Funkcję aktywnej redukcji szumów można włączyć lub wyłączyć jednym dotknięciem. Możesz też włączyć tryb Awareness, aby lepiej słyszeć otoczenie podczas odtwarzania muzyki. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa pozwala zachować czystość dźwięku podczas rozmowy.

Asystent głosowy

Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez wyjmowania telefonu. Naciśnij przycisk na opasce, aby aktywować funkcję asystenta głosowego. Możesz poprosić go o otwarcie kalendarza, odczytanie powiadomień z telefonu, nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości do znajomych, zarządzanie listami odtwarzania i o wiele innych rzeczy.



Data wydania 2021-05-28

Wersja: 12.2.5

12 NC: 8670 001 62451
EAN: 48 95229 10190 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych