



Philips NULL
Yüksek Çözünürlüklü Ses
kablosuz kulak üstü
kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü



TAPH805BK

Sessizliği kontrol edin

Kulak üstü kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklık

Yağmuru değil, müziği dinleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklarda bulunan Aktif Gürültü Önleme özelliğini ortama uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 30 saat oynatma süresi ve esnek hızlı şarj özelliğiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder

Rahattır, şık görünür ve uzun oynatma süresi sunar

- Aktif Gürültü Önleme (ANC). Kendinizi ritme bırakın
- 30 saat oynatma veya konuşma süresi (ANC açıkken 25 saat)
- Düz katlanabilen ve kompakt katlanabilen tasarım. Kolay saklama imkanı
- Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandı. Yumuşak kulak kapağı yastıkları

Dinlediğiniz müzikten en iyi performansı alın

- 40 mm neodimyum akustik sürücüler. Ayrıntılı ses
- Yüksek Çözünürlüklü Ses. Her ayrıntıyı duyun
- Kablolu dinleme için hat giriş kablosu

Odaklanma amaçlı çalma listelerinden çok önemli aramalara

- Çabuk şarj. 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi
- Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile 6 saat oynatma süresi
- Dokunmatik kontrol. Kolay kontrol için kaydırın, dokununuz ve basın
- Sesli Asistan. Hareket halindeyken hayatınızı yönetin
- Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

PHILIPS

Yüksek Çözünürlüklü Ses kablosuz kulak üstü kulaklık
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü

Teknik Özellikler

Tasarım

- Renk: Siyah

Aksesuarlar

- USB kablosu
- Uçak adaptörü
- Ses kablosu
- Seyahat çantası

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Akış Formatı: SBC
- Bluetooth sürümü: 5,0
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m

Kullanılabilirlik

- Ses seviyesi kontrolü
- Çağrı Yönetimi: Aramayı Tutma, 2 arama arasında geçiş, Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı Reddet, Arama ve müzik arasında geçiş

Güç

- Pil tipi: Li-Polimer
- Müzik çalma süresi: 30 saat
- Şarj edilebilir
- Bekleme süresi: 200 sa.
- Konuşma süresi: 30 sa.

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET
- Frekans aralığı: 7 - 40.000 Hz
- Empedans: 16 Ohm
- Mıknatıs tipi: Neodimyum
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Hassasiyet: 90 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm

Dış Karton

- GTIN: 1 48 95229 10190 3
- Dış karton (L x G x Y): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Brüt ağırlık: 2,608 kg
- Net ağırlık: 0,834 kg
- Dara ağırlığı: 1,774 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 10190 6
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Brüt ağırlık: 0,75 kg
- Net ağırlık: 0,278 kg
- Dara ağırlığı: 0,472 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20047 0

TAPH805BK/00

Özellikler

30 saat oynatma süresiyle yolculuğunuz boyunca size eşlik eder

Bu kulaklıklar, her yolculuğunuzda size eşlik etmeye hazırdır. Yalnızca 2 saatte şarj olur. Aktif Gürültü Önleme özelliği kapalıyken 30 saat, açıkken ise 25 saat oynatma süresi (veya konuşma süresi) elde edersiniz. İki farklı hızlı şarj düzeyi Çabuk Şarj ve Hızlı Şarj, ekstra 2 saat ile 6 saat oynatma süresi sunar.

Müzik veya sessizlik.

Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle her şeyi ardınızda bırakın. Düğmeye tek bir dokunuşunuzla trenin gürültüsünü veya ofisteki kalabalığın uğultusunu engelleyebilirsiniz. Dışarıya çıktığınızda ise Farkındalık Modunu açarak hem müziğinizi dinleyebilir hem de sokaktaki sesleri duyabilirsiniz.

Mükemmel ayarlanmış konfor

Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler, çalma listelerini veya podcast'leri dinlerken derin bas ve net orta aralık frekansları sunar. Yumuşak kulak kapağı yastıkları kulağınızın tamamını kapatır ve dışarıdan gelen gürültünün tamamını pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Baş bantı hafiftir, kolayca ayarlanabilir ve yumuşaktır. Böylece kulaklığınız saçlarınıza takılmaz.

Esnek tasarım

Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, iki şekilde düzgün biçimde katlanabilen yumuşak kulak kapaklarına sahiptir. Düz olarak katlayarak bir ofis çekmecesinde saklayabilirsiniz. Alternatif olarak, düz olarak ve içe katlayarak mont ceplerinde ve çantalarda kompakt bir şekilde saklayabilirsiniz.

Yüksek Çözünürlüklü Ses

Parlak piyano sesleri. Rock müziğin şiddeti. Yüksek Çözünürlüklü Ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun duyduğunuz her notanın hakkını verir. Yüksek Çözünürlüklü bir kaynağa bağlandığında olağanüstü gerçekçi performans için CD'lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiz bir şekilde yaşarsınız.

Akıllı dokunuş.

Kulaklık üzerinde bulunan dokunmatik kontrol paneli sayesinde yukarı veya aşağı kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Tek dokunuşla Aktif Gürültü Önleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, müzik devam ederken dış dünyaya ait sesleri duyabilmek için Farkındalık Modunu etkinleştirebilirsiniz. Yankı engelleme özelliği dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar.

Sesli Asistan

Telefonunuzu çıkarmadan hayatınızı yönetin. Kafa bantındaki düğmeye bir kez dokunduğunuzda Sesli Asistan etkinleşir. Asistan'dan takviminizi açmasını, telefonunuzdaki bildirimleri okumasını, arkadaşlarınızı aramasını veya onlara mesaj göndermesini, çalma listelerini yönetmesini ve çok daha fazlasını isteyebilirsiniz.



Yayın tarihi 2021-09-15

Sürüm: 12.2.5

12 NC: 8670 001 62451
EAN: 48 95229 10190 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir