




フィリップス NULL
ハイレゾオーディオワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン

40mm ドライバー／密閉型
オーバーイヤー



TAPH805BK

静寂をコントロール

オーバーイヤーワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドホン

雨音を気にせず、音楽を楽しむ。このワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンのアクティブノイズキャンセリング機能は、周囲の状況に合わせてコントロール可能。30時間の再生時間と柔軟な急速充電により、お出かけの間中ずっと楽しめます。

快適な装着感と優れたデザイン。長時間再生

- アクティブノイズキャンセリング (ANC)。思いのまま音楽に浸る
- 30 時間の再生時間または通話時間 (ANC のオン時は 25 時間)
- フラットまたはコンパクトに折りたためるデザイン。収納が簡単
- 調整可能な滑らかな手触りのヘッドバンド。ソフトなイヤーカップクッション

音楽がもっと好きになる

- 40 mm ネオジウムアコースティックドライバーで。精細なサウンド
- ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能
- ケーブルによる接続のためのラインインケーブルポート

集中したい時のプレイリストから重要な通話まで

- ラピッドチャージ。5 分間の充電で 2 時間の再生が可能
- クイックチャージ。15 分間の充電で 6 時間の再生が可能
- タッチコントロール。スワイプ、タップ、プレスの簡単操作
- Google アシスタント。音声だけですべてを操作
- エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

PHILIPS

仕様

デザイン

- 色: ブラック

付属

- USB ケーブル: 有
- 航空機内用アダプター: 有
- オーディオケーブル: 有
- トラベルケース: 有

アプリ対応

- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, ストリーミング形式: SBC
- Bluetooth バージョン: 5.0
- 最大範囲: 最大 10 m

利便性

- 音量コントロール: 有
- 通話コントロール: 通話を保留, 2つの通話を切り替え, 着信の応答/通話の終了, 着信の拒否, 通話と音楽の切り替え

電源

- 充電電池の種類: リチウムポリマー
- 音楽再生時間: 30 時間
- 充電式: 有
- 待機時間: 200* 時間
- 通話時間: 30 時間

サウンド

- 音響システム: 密閉型
- ダイアフラム: PET
- 周波数帯域: 7 ~ 40,000 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 30 mW
- 感度: 90 dB
- スピーカー直径: 40 mm

外箱

- GTIN: 1 48 95229 10650 2
- Outer carton (L x W x H): 23.7 x 22.9 x 26 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 総重量: 2.608 kg
- 風袋重量: 1.774 kg
- 本体重量: 0.834 kg

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 21.5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 10650 5
- パッケージ内製品数: 1
- 総重量: 0.75 kg
- 本体重量: 0.278 kg
- 風袋重量: 0.472 kg

特長

どこへでも持ち出せる。30 時間の再生時間

このヘッドホンなら、どんなお出かけにも最適。1回の充電はわずか2時間。アクティブノイズキャンセリングがオフの場合に30時間、オンの場合には25時間再生できます。ラピッドチャージとクイックチャージの2段階の急速充電により、さらに2時間または6時間の再生が可能になります。

音楽も静寂も思いのまま。

アクティブノイズキャンセリングで、すべてを忘れて音楽に没頭。ボタンを押すだけで電車や騒がしいオフィスのノイズをシャットアウト。外に出たら、アウェアネスモードで音楽を聴きながら周囲の音にも気を配ることができます。

最適な装着感で快適に

プレイリストからポッドキャストまで、最適にチューニングされたネオジウムアコースティックドライバーにより、深みのある低音域とクリアな中音域を再現。ソフトなイヤークラップションが耳全体を包み込み、優れた密閉性で外部のノイズを遮断。軽量で滑らかな手触りのヘッドバンドは簡単に調整が可能で、ヘッドホンが髪に絡むこともありません。

柔軟なデザイン

このワイヤレスオンイヤーヘッドホンには、2つの方法ですっきりと折りたためるソフトなイヤークラップを採用。フラットに折りたためばオフィスの引き出しや付属のキャリングケースへの収納に最適。または、内側にフラットに折りたたむことで、コートのポケットやバッグにぴったりと収まるコンパクトな形状にすることもできます。

ハイレゾオーディオ

きらめくピアノ、パワフルなロック。このハイレゾオーディオヘッドホンで、お気に入りの音楽の音の一つひとつのインパクトを、余すことなく体感できます。ハイレゾ音源に接続すれば、CDよりも高いサンプルレートで録音されたロスレスオーディオを再生可能。鮮やかで生き生きとしたパフォーマンスを楽しむことができます。

タッチ1つでスマートに。

イヤークラップのタッチコントロールパネルを上下にスワイプして、音量をコントロール。タップ1つでアクティブノイズキャンセリングを有効化または無効化。または、アウェアネスモードをオンにすれば、音楽を再生しながら周囲の音を聞くことができます。さらに、エコーキャンセレーション搭載の内蔵マイクにより、会話中もクリアなサウンドを実現します。

OK Google!

スマートフォンを取り出すことなく、すべてを操作。ヘッドバンドを1回タッチするだけでGoogleアシスタントを有効化。話しかけることで、カレンダーを開いたり、スマートフォンの通知を読み上げたり、友達へ電話の発信やメッセージの送信をしたり、プレイリストを管理したりできます。



発行日 2021-09-15

バージョン: 11.0.1

12 NC: 8670 001 65306
EAN: 48 95229 10650 5

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

* 実際の値は異なる場合があります