




Philips
Radio-réveil

Grand écran clair
Syntonisateur FM numérique
Alarme double



TAR3306

Toujours clair, toujours à l'heure.

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée avec ce radio-réveil FM compact. Le volume qui augmente doucement vous permet de bien démarrer la journée, et la minuterie de mise en veille vous permet de vous endormir au son de la radio le soir. Le grand écran permet de voir l'heure facilement.

Compact. Simple d'utilisation.

- Écran clair et simple avec grands chiffres d'horloge
- Réveillez-vous au son d'une tonalité d'alarme ou de la radio
- Syntonisation numérique FM avec 20 pré-réglages
- Fonction d'alarme double. Réglez deux alarmes

Dormez mieux. Réveillez-vous doucement

- Minuterie de mise en veille. Endormez-vous au son de votre station préférée
- Réveil en douceur. La tonalité d'alarme ou le volume de la radio augmente doucement
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Alimentation de réserve par piles en cas de panne de courant

Simple et élégant

- Écran facile à lire avec luminosité réglable
- Boutons sur le dessus pour le réglage, le volume, l'alarme et plus encore
- Modèle mince. Construction robuste

PHILIPS

Spécifications

Horloge

- Écran: DEL
- Type: Numérique

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Vibreur, Radio FM
- Rappel de l'alarme: Oui, 9 min
- Arrêt de l'alarme pendant 24 h
- Minuterie de mise en veille: 15, 30, 60, 90, 120 min

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Antenne: antenne FM
- Bandes du syntoniseur: FM
- Gamme de fréquences FM: 87,5-108 MHz
- Nombre de stations en mémoire: 20

Son

- Puissance de sortie (eff.): 400 mW
- Système audio: Mono

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.
- Puissance d'entrée c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en mode de fonctionnement: < 3 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Pile de sauvegarde: Piles AAA x 2 (non comprises)

Accessoires

- Accessoires inclus: Certificat de garantie, Guide de démarrage rapide

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 186 x 96 x 65 mm
- Poids de l'appareil: 0,3 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 244 x 101 x 76 mm
- Poids incluant l'emballage: 0,44 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 7,3 x 3,8 x 2,6 pouce(s)
- Dimensions du produit (l x H x P): 18,6 x 9,6 x 6,53 cm
- Poids: 0,661 lb
- Poids: 0,3 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24,4 x 10,1 x 7,6 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,6 x 4,0 x 3,0 pouce(s)
- Poids brut: 0,436 kg
- Poids brut: 0,961 lb
- Poids net: 0,822 lb
- Poids net: 0,373 kg
- Poids à vide: 0,139 lb
- Poids à vide: 0,063 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Boîte
- Type de positionnement d'étagère: Disposition
- CUP: 8 40063 20200 9

Caractéristiques

Écran clair et simple

Voyez l'heure en un coup d'œil avec ce radio-réveil FM. Les grands chiffres signifient que l'écran est facile à voir de n'importe quel angle, et vous pouvez régler la luminosité en fonction de la pièce. Les commandes simples permettent de régler l'alarme, le volume et le réglage.

Deux alarmes

La fonction d'alarme double vous permet de régler deux alarmes, qui peuvent toutes deux être réglées pour utiliser une tonalité d'alarme ou la radio. Idéal si vous êtes susceptible de vous endormir au son de la première alarme. Ou si votre partenaire doit se réveiller avant vous.

Minuterie de mise en veille

Endormez-vous paisiblement au son de votre station de radio préférée. Vous pouvez régler le minuteur de mise en veille pour que la station de radio de votre choix joue pendant un maximum de deux heures. Une fois le temps préréglé écoulé, la radio s'éteint automatiquement.

Réveil en douceur

Démarrez bien la journée grâce à la fonction de réveil en douceur. Quel que soit le type d'alarme choisi, soit la tonalité d'alarme ou la radio, le volume commence à faible et augmente graduellement. Plus besoin de vous réveiller avec un choc!

