



Philips
Rádio relógio

DAB+



TAR5005

Rádio doméstico versátil

Este pequeno rádio DAB+/FM tem um excelente design onde quer que o coloque. A estrutura em madeira e a cobertura em tecido para altifalante conferem um toque minimalista a qualquer divisão. Desfrute de uma receção cristalina e de uma função de Despertar suave, perfeita para os hóspedes.

A sua companhia em casa

- Design elegante que se adapta na perfeição
- Caixa em madeira com revestimento em tecido para altifalantes
- Ecrã limpo simples e em preto brilhante
- Rádio DAB+/FM. Sintonização digital com até 20 predefinições.

Audição agradável

- Perfeito em qualquer divisão
- Funções de alarme para hóspedes em pernoita
- Alarme duplo. Alarme de rádio com Despertar suave.
- Diafragmas de altifalantes de 2,5" de gama total

Compacto e prático

- Botões na parte superior para fontes, sincronização, predefinições e muito mais
- Dimensões: 95x154,5x109 mm
- Peso: 0,52 kg

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 1 W
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Sintonizador/receção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- DAB: visor de informações, menu, procura inteligente
- Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, DAB, FM
- Cor da retroiluminação: branco
- Tipo de visor: Visor LCD

Acessórios

- Manual de início rápido
- Cabos/ligação: Transformador CA-CC

Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
95 x 154,5 x 109 mm
- Peso do produto: 0,52 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
236 x 150 x 140 mm
- Peso incl. embalagem: 0,88 kg

Destaques

Perfeito em qualquer divisão

Desde as melodias da manhã aos ritmos noturnos, este rádio adapta-se perfeitamente a mesas pequenas, bancadas estreitas ou à estante. O sintonizador DAB proporciona uma receção nítida. Pode definir até 20 predefinições para as suas estações favoritas.

Design elegante que se adapta

Uma caixa de madeira clara envolve a coluna, que é coberta por tecido cinzento para colunas. O visor preto brilhante apresenta informações sobre a estação e a hora. Existem botões na parte superior do rádio para sintonização, seleção de fontes e muito mais.

Alarme para hóspedes em pernoita

Defina a função de Despertar suave e os seus convidados irão despertar com um volume de rádio gradualmente crescente. Pode utilizar a função de alarme duplo para definir dois alarmes diferentes. Perfeito se os seus hóspedes costumam adormecer no primeiro alarme.

