

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®
20 W uitgangsvermogen
12 uur afspeeltijd



TAS5505

Ontspan in stijl

Ontspan met de Bluetooth-luidspreker die bij ieder interieur past. U krijgt 12 uur afspeeltijd en rijk geluid met een warme bas. De luidsprekerstof van wolmix zorgt voor een elegant tintje. Met de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen.

Elegant, getextureerd design

- Vorm en functie in perfecte harmonie
- Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten
- Reliëfknoppen voor volume, stereokoppeling en meer

Goede afspreekwaliteit in iedere ruimte

- 3,15" full-range-driver. Levendig geluid
- Passieve radiatoren voor een sterke bas
- 12 uur afspeeltijd, 3,5 uur oplaadtijd
- Opening voor draagriem of -koord

Schoonheid in eenvoud

- Lekker luid. Combineer voor stereo.
- Bluetooth 5.0. Tot 20 m draadloos bereik.
- Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen
- IPX7-geclassificeerde luidsprekerdriver. Voor gemoedsrust*
- Afmetingen: 191 x 72 x 70 mm



reddot winner 2020

PHILIPS

Draadloze luidspreker
Bluetooth® 20 W uitgangsvermogen, 12 uur afspeeltijd

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 20W
- Uitgangsvermogen (MAX): 40W
- Geluidssysteem: Mono
- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 KHz

Luidsprekers

- Aantal geluidskanalen: 1
- Driverconfiguratie: Volledig bereik
- Aantal drivers met volledig bereik: 1
- Diameter driver met volledig bereik: 80 mm

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,0
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers
- Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo
- Technologie met meerdere luidsprekers: TWS
- Type kabel: USB-oplaadkabel (type-C)

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet: Nee

Comfort

- Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
- Automatisch uitschakelen
- Waterbestendig: IPX7*
- Ingebouwde microfoon
- Handsfree bellen
- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
- Scherm: Nee
- Lichteffect: Nee

Vermogen

- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Batterijcapaciteit: 3,7 V, 4800 mAh

- Gebruikstijd van accu: 12 uur
- Oplaadtijd: 3,5 uur
- Input: 5 V, 2 A
- Powerbank: Nee

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Garantiekaart, Wereldwijde garantiekaart
- Kabel: USB-oplaadkabel

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Grijs

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 19,1 x 7,2 x 7 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 7,5 x 2,8 x 2,8 inch
- Gewicht: 1,281 lb
- Gewicht: 0,581 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 24,6 x 8,6 x 12,2 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,7 x 3,4 x 4,8 inch
- Brutowicht: 1,748 lb
- Brutowicht: 0,793 kg
- Nettogewicht: 0,628 kg
- Nettogewicht: 1,384 lb
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos
- Gewicht van de verpakking: 0,165 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,364 lb
- EAN: 48 95229 10870 7

UPC

- UPC: 8 40063 20234 4

TAS5505/00

Kenmerken

Vorm en functie in harmonie



Deze luidspreker ziet er geweldig uit, waar u hem ook plaatst. De reliëfknoppen bieden afspelerbediening, Bluetooth-regeling en meer. Met de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen. Ook kunt u een draagriem monteren via de opening in de luidspreker.

12 uur afspeeltijd



Schakel eenvoudig over van werksessie naar etentje. Na één keer opladen kunt u 12 uur afspelen. Het draadloze bereik is 20 m. Het duurt 3,5 uur om de luidspreker op te laden via de meegeleverde USB-C-kabel.

Kvadrat-luidsprekerstof

Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.

Lekker luid. Combineer voor stereo.



Een passieve radiator zorgt voor een sterke bas. Het geluid van de 3,15" full-range driver blijft helder, zelfs bij een hoog volume. Wilt u uw muziek nog groter laten klinken? Koppel een identieke luidspreker voor stereogeluid.



Publicatiedatum
2022-05-14

Versie: 8.2.2

12 NC: 8670 001 67231
EAN: 48 95229 10870 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De IPX7-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De luidsprekerstof is niet waterbestendig, maar is bestand tegen een waterdruppel hier en daar.