



Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth®

Potência de saída de 30 W
20 horas de reprodução
Função de bateria externa
incorporada



TAS7505

Música maravilhosa

Reproduza as suas músicas favoritas com o altifalante Bluetooth que combina perfeitamente com qualquer ambiente. Obtenha 20 horas de reprodução e som rico com graves envolventes. Inclui uma função de bateria externa para carregar telemóveis e o tecido do altifalante à base de lã confere estilo.

Design elegante e tátil

- Forma e funcionamento em perfeita harmonia
- Tecido Kvadrat no altifalante. Desenvolvido para permitir a passagem do som
- Botões em relevo para volume, emparelhamento estéreo e muito mais
- Função de bateria externa. Carregue um telemóvel através da porta USB-A

Boa reprodução em divisões maiores

- Diafragma de gama total de 3,57"
- Radiador passivo para graves mais potentes
- 20 horas de tempo de reprodução. 4,5 horas de tempo de carregamento
- Bluetooth 5.0. Alcance sem fios até 20 m
- Aumente o volume. Emparelhe para ouvir em estéreo

Desde a sala de estar ao terraço do jardim

- Orifício para uma correia de transporte ou para fio
- Diafragma do altifalante com classificação IPX7. Para maior tranquilidade*
- Dimensões: 230 x 87 x 85 mm



reddot winner 2020

PHILIPS


Altifalante sem fios

Bluetooth® Potência de saída de 30 W, 20 horas de reprodução, Função de bateria externa incorporada

TAS7505/00

Destques

Forma e funcionamento em harmonia




Desde treinos matinais a jantares na varanda, este altifalante Bluetooth faz música em grande estilo. Os botões em relevo permitem-lhe controlar a reprodução, o emparelhamento estéreo, o Bluetooth e muito mais. O orifício da correia do altifalante é útil se pretender utilizar uma correia de transporte.

Altifalante em tecido Kvadrat

Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.

20 horas de reprodução



Obtém 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e o alcance sem fios é de 20 m. Carregar o altifalante demora 4,5 horas, através do cabo USB-C incluído.

Função de bateria externa



Há uma porta USB-A útil no altifalante que lhe permite utilizá-lo para carregar um dispositivo

inteligente. O emparelhamento Bluetooth é simples e o altifalante memoriza o último dispositivo com o qual foi emparelhado.

Aumente o volume. Emparelhe para ouvir em estéreo



Um radiador passivo proporciona graves fortes. O som do diafragma de gama total de 3,57" mantém-se nítido mesmo com um volume elevado. Quer aumentar ainda mais o som da sua música? Emparelhe com um altifalante idêntico para som estéreo.

Altifalante sem fios

Bluetooth® Potência de saída de 30 W, 20 horas de reprodução, Função de bateria externa incorporada

TAS7505/00

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 30 W
- Potência de saída (máx.): 60 W
- Sistema de som: Mono
- Frequência de resposta: 20 Hz - 20 KHz

Colunas

- Número de canais de som: 1
- Configuração do diafragma: Gama completa
- Número de diafragmas de gama total: 1
- Diâmetro do diafragma de gama total: 90 mm

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
- Carregamento por USB: 5 V; 2 A
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes
- Cenário de vários altifalantes: Estéreo
- Tecnologia de vários altifalantes: TWS
- Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (Type-C)

Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Funcionalidades

- Controlo do volume: Para cima/para baixo digital
- Desativação automática
- Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático
- Resistência à água: IPX7*
- Microfone incorporado: Não
- Ecrã de visualização: Não
- Chamadas em mãos livres: Não
- Efeito de luz: Não

Potência

- Tipo de pilha: lítio (incorporada)

- Capacidade da pilha: 3,7 V, 7500 mAh
- Tempo de funcionamento a bateria: 20 hr
- Tempo de carga: 4,5 hr
- Entrada: 5 V; 2 A
- Bateria externa: Sim, integrada
- Saída: 5 V; 2 A

Acessórios

- Cabo: Cabo de carregamento USB
- Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, Folheto de garantia mundial, Cartão da Garantia

Design e acabamento

- Cor: Cinza

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 23 x 8,7 x 8,5 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 9,1 x 3,4 x 3,3 polegadas
- Peso: 1,905 lb
- Peso: 0,864 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 27,1 x 9,8 x 13,2 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 10,7 x 3,9 x 5,2 polegadas
- Peso bruto: 2,474 lb
- Peso bruto: 1,122 kg
- Peso líquido: 0,912 kg
- Peso líquido: 2,011 lb
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,21 kg
- Tara: 0,463 lb
- EAN: 48 95229 10876 9

UPC

- UPC: 8 40063 20205 4



Data de publicação
2022-05-21

Versão: 12.2.2

12 NC: 8670 001 67232
EAN: 48 95229 10876 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a uma ou duas gotas de água.