



Philips NULL
Бездротовий
гучномовець

Bluetooth®

Вихідна потужність 30 Вт
20 годин відтворення
Вбудована функція банку
живлення



TAS7505

Прекрасна музика

Відтворіть улюблений контент за допомогою гучномовця Bluetooth, який виглядає чудово в будь-якому місці. Ви отримуєте 20 годин відтворення і насичений звук із підбадьорливими басами. Доступна функція банку живлення для заряджання телефонів, а вовняна тканина гучномовця додає стильного вигляду.

Елегантний, тактильний дизайн

- Ідеальна гармонія форми та функціональності
- Тканина гучномовця Kvadrat. Створена для пропускання звуку
- Рельєфні кнопки для гучності, стереоспарення тощо
- Функція банку живлення. Заряджайте мобільний через роз'єм USB-A

Чудове відтворення у більших приміщеннях

- 3,75-дюймовий повнодіапазонний динамік
- Пасивний випромінювач для потужних низьких частот
- 20 годин відтворення. 4,5 години заряджання
- Bluetooth 5.0. Бездротовий діапазон: до 20 м
- Відтворіть контент гучно. Спаруйте пристрої для стереозвуку

Від вітальні до садової тераси

- Отвір для ремінця для носіння
- Динамік із рейтингом IPX7. Для цілковитого спокою*
- Розміри: 230x85x85 мм



reddot winner 2020

PHILIPS

Бездротовий гучномовець
Bluetooth® Вихідна потужність 30 Вт, 20 годин відтворення, Вбудована функція банку живлення

TAS7505/00

Основні особливості

Гармонія форми та функціональності



Від ранкового тренування до обіду на балконі – цей гучномовець Bluetooth забезпечує стильне відтворення музики. Рельєфні кнопки дозволяють керувати відтворенням, стереоспаренням, Bluetooth тощо. Отвір для ремінця гучномовця корисний, якщо ви хочете використовувати ремінець для носіння.

Тканина гучномовця Kvadrat

Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.

20 годин відтворення



Одне зарядження забезпечує 20 годин відтворення, а бездротовий діапазон становить

20 м. Зарядження гучномовця триває 4,5 години за допомогою кабелю USB-C з комплекту.

Функція банку живлення



Гучномовець має зручний роз'єм USB-A, який дозволяє використовувати його для зарядження смарт-пристрою. Спарення Bluetooth легко виконати, а гучномовець запам'ятовує останній пристрій, з яким його було з'єднано.

Відтворюйте контент гучно. Спарюйте пристрої для стереозвуку



Пасивний випромінювач забезпечує відтворення потужних низьких частот. Звук із 3,75-дюймового повнодіапазонного динаміка залишається чітким навіть за високої гучності. Хочете, щоб музика звучала ще потужніше? З'єднайте його в пару з ідентичним гучномовцем для стереозвуку.

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 30 Вт
- Звукова система: Моно

Гучномовці

- Динаміки: 3,57-дюймовий повнодіапазонний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.0
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення
- Зарядження через USB-роз'єм: 5 В, 2 А
- Бездротове використання: Так, спарення TWS

Зручність

- Регулятор гучності: Цифрове збільшення/зменшення
- Автоматичне вимкнення
- Просте встановлення: Автоматичне спарення
- Водонепроникність: IPX7*

Потужність

- Тип батареї: літєва (вбудована)
- Ємність батареї: 3,7 В, 7500 мАгод.
- Час роботи від батареї: 20 год
- Час зарядження: 4,5 год
- Вхід: 5 В, 2 А
- Вихід: 5 В, 2 А

Аксесуари

- Кабель: Кабель живлення USB
- Аксесуари в комплекті: Короткий посібник зі встановлення, Гарантійний талон, Гарантійний талон

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 230 x 85 x 85 мм
- Вага виробу: 0,86 кг

Конструкція та покриття

- Колір: Сірий



Дата випуску 2021-09-15

Версія: 7.1.1

12 NC: 8670 001 67232
EAN: 48 95229 10876 9

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Рейтинг IPX7 означає, що динамік можна занурити до 30 хвилин на глибину до 1 м. Тканина гучномовця не є водонепроникною, але може витримати бризки води.