



Philips  
Bezdrátová sluchátka

40mm reproduktory /  
polootevřená

Na uši  
Odolná vůči potu a vodě

TASH402BK

## Bud'te styloví.

At' už vám bude jakkoli horko.

Překonejte své osobní maximum s těmito bezdrátovými sportovními sluchátky přes uši, odolnými proti potu. Jsou lehká a pohodlná a umožňují 20 hodin přehrávání na jedno nabití.

Díky chladivému polstrování sluchátek vám nebudou vadit ani, když vám bude horko.

### **20 hodin přehrávání. Chladivé náušníky.**

- 20 hodin přehrávání
- Chladicí náušníky. Trénujte naplno. Zachovejte si chladnou hlavu
- Plochý sklopný design. Snadné skladování
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Rychlé nabíjení. Nabíjejte 10 minut a získáte 2 hodiny přehrávání

### **Z posilovny do ulic**

- Prodyšné polstrování náušníků. Snadné vyjmutí pro čištění
- Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk
- Elegantní provedení. Naplocho sklopitelné náušníky

### **Od hudby na cvičení po důležitý hovor**

- 40mm neodymové akustické reproduktory
- Detailní zvuk. Dobré basy. Skvělá pasivní izolace hluku
- Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth

# PHILIPS

Bezdrátová sluchátka  
40mm reproduktory / polootevřená Na uši, Odolná vůči potu a vodě

# Specifikace

## Zvuk

- Akustický systém: Polootevřený
- Typ magnetu: Neodymový
- Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
- Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
- Vylepšení zvuku: Potlačení ozvěny, Redukce šumu
- Impedance: 32 ohmů
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Membrána: PET
- Typ: dynamický

## Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Verze Bluetooth: 5,0
- Maximální dosah: Až 10 m

## Pohodlí

- Ovládání hlasitosti: Ano
- Správa hovorů: Přidržení hovoru, Příjem / Ukončení hovoru

## Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití: Stručný návod k rychlému použití
- Kabel USB: zahrnut pro nabíjení

## Spotřeba

- Nabíjecí: Ano

- Doba přehrávání hudby: 20 h
- Hmotnost baterie: 2,5 g
- Typ baterie: Li-Pol

## Design

- Barva: Černá

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 17 x 18 x 4,5 cm
- Hmotnost: 0,17 kg

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Obojí
- Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,28 kg
- Čistá hmotnost: 0,179 kg
- Hmotnost obalu: 0,101 kg
- EAN: 48 95229 10088 6

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- Vnější obal (D x Š x V): 22,1 x 17,6 x 24 cm
- Hrubá hmotnost: 1,02 kg
- Čistá hmotnost: 0,537 kg
- Hmotnost obalu: 0,483 kg
- GTIN: 1 48 95229 10088 3

TASH402BK/00

# Přednosti

## 20 hodin přehrávání

Tato sluchátka zajišťují až 20 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek při poslechu hudby na cestách.

## 40mm reproduktory

Nechte svoji hudbu na cvičení, aby vás vzala na další úroveň. Dokonale vyladěné 40mm neodymové akustické reproduktory poskytují basy, které vás udrží v pohybu. Konstrukce s uzavřenou zadní částí zajišťuje skvělou pasivní izolaci hluku. Své melodie si můžete užívat naplno, aniž byste někoho obtěžovali.

## Prodyšné polstrování náušníků.

Měkké, prodyšné polstrování náušníků je naplněno chladicím gelem: bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, sluchátka zůstanou na pokožce chladná. Polstrování je také odnímatelné pro snadné čištění.

## Potlačení šumu a ozvěny

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

## Chladicí náušníky.

Měkké, prodyšné polstrování náušníků je naplněno chladicím gelem: bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, sluchátka zůstanou na pokožce chladná. Polstrování je také odnímatelné pro snadné čištění.

## Detailní zvuk.

Vstupte do světa křišťálově čistého a přirozeného zvuku s přesně vyladěnými 40mm reproduktory. Sportovní sluchátka do uší jsou pečlivě navržena tak, aby poskytovala svěží, detailní a přirozený zvuk – bez ohledu na to, jakou hudbu posloucháte.

## Plochý sklopný design.

Naplocho sklopitelné náušníky usnadňují skladování.

## IPX4

Tato sportovní sluchátka se mohou pochlubit krytím IPX4 proti stříkající vodě. Jsou odolná proti stříkající vodě ze všech směrů a vydrží více než trochu potu. Můžeš trénovat tak tvrdě, jak chceš, i když prší.

## Rychlé nabíjení.

Pokud potřebujete další zvýšení výkonu, funkce Quick Charge vám po 10 minutách nabíjení zajistí o 2 hodiny delší přehrávání.

## Elegantní provedení

Elegantní provedení vypadá skvěle, ať už se chystáte na nejlepší osobní výkony, nebo se setkáváte s přáteli po tréninku v tělocvičně. Ploché sklopení náušníků usnadňuje skladování.

## Chytré párování.

Uživatelsky přívětivá tlačítka umožňují pozastavit seznam skladeb, přijímat hovory a upravovat hlasitost. To vše bez nutnosti dotknout se smartphonu. Sluchátka jsou připravena se spárovat okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, s nímž byla spárována.



Datum vydání 2020-11-08

Verze: 10.2.7

12 NC: 8670 001 61505  
EAN: 48 95229 10088 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Skutečné výsledky se mohou lišit