




Philips NULL
Cuffia wireless

Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie over ear
Impermeabili/resistenti al sudore



TASH402BK

Sconfiggi il caldo.

Anche se le temperature salgono.

Batti il tuo record personale con queste cuffie wireless sportive over ear resistenti al sudore. Leggere e comode, offrono 20 ore di riproduzione con una sola carica. I cuscinetti traspiranti permettono di restare concentrati quando la temperatura aumenta.

20 ore di riproduzione. Cuscinetti auricolari traspiranti.

- 20 ore di riproduzione
- Cuscinetti auricolari traspiranti. Allenati intensamente. Freschezza assicurata
- Design pieghevole. Facili da riporre
- Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4
- Ricarica rapida. Ricarica per 10 minuti e ottieni 2 ore di riproduzione

Dalla palestra alla strada

- Cuscinetti traspiranti. Facili da rimuovere per la pulizia
- Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido
- Design elegante. Cuscinetti auricolari pieghevoli

Dalle playlist per gli allenamenti alle chiamate vitali

- Driver acustici al neodimio da 40 mm
- Dettagli audio davvero insuperabili. Bassi potenti. Eccellente isolamento passivo del rumore
- Associazione intelligente. Trova automaticamente il tuo dispositivo Bluetooth

PHILIPS

Cuffia wireless

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie over ear, Impermeabili/resistenti al sudore

Specifiche

Audio

- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: Rame
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Funzioni audio avanzate: Controllo effetto Echo, Riduzione rumore
- Impedenza: 32 Ohm
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Membrana: PET
- Tipo: dinamico

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versione Bluetooth: 5,0
- Distanza massima: Fino a 10 m

Funzioni utili

- Controllo del volume
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa, Risposta/ Fine chiamata

Accessori

- Guida rapida: Guida rapida
- Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

Assorbimento

- Ricaricabile
- Autonomia di riproduzione: 20 ora

- Peso della batteria: 2,5 g
- Tipo di batteria: Polimero di litio

Design

- Colore: Black

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 17 x 18 x 4,5 cm
- Peso: 0,17 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 19,5 x 22,5 x 5 cm
- Peso lordo: 0,28 Kg
- Peso netto: 0,179 Kg
- Tara: 0,101 Kg
- EAN: 48 95229 10088 6

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 3
- Scatola esterna (L x L x A): 22,1 x 17,6 x 24 cm
- Peso lordo: 1,02 Kg
- Peso netto: 0,537 Kg
- Tara: 0,483 Kg
- GTIN: 1 48 95229 10088 3

TASH402BK/00

In evidenza

20 ore di riproduzione

Queste cuffie offrono fino a 20 ore di riproduzione continua per ascoltare la tua musica ovunque, senza pensieri.

Driver da 40 mm

Lascia che la tua playlist di allenamento ti porti a un livello superiore. I driver acustici al neodimio da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi che ti mantengono in movimento. La struttura chiusa sul retro offre un eccellente isolamento passivo del rumore. Puoi ascoltare la tua musica senza disturbare gli altri.

Cuscinetti traspiranti.

I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti sono imbottiti di gel refrigerante: indipendentemente dall'intensità dell'allenamento, le cuffie rimangono fresche sulla pelle. I cuscinetti sono inoltre rimovibili per una facile pulizia.

Eliminazione di disturbi ed eco

Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.

Cuscinetti auricolari traspiranti.

I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti sono imbottiti di gel refrigerante: indipendentemente dall'intensità dell'allenamento, le cuffie rimangono fresche sulla pelle. I cuscinetti sono inoltre rimovibili per una facile pulizia.

Dettagli audio davvero insuperabili.

Entra in un mondo con audio naturale e limpido grazie a driver da 40 mm perfettamente sintonizzati. Le cuffie sportive sono state studiate nei minimi dettagli per offrire un audio nitido e ricco di dettagli e allo stesso tempo naturale, indipendentemente dalla musica che stai ascoltando.

Design pieghevole.

Cuscinetti auricolari pieghevoli per facilitare lo stoccaggio.

IPX4

Queste cuffie sportive vantano una classe di protezione contro gli schizzi IPX4. Sono resistenti agli schizzi da qualsiasi direzione e a ogni quantità di sudore. Puoi allenarti quanto vuoi, anche quando piove.

Ricarica rapida.

Se hai bisogno di una carica extra, la funzione di ricarica rapida ti offre 2 ore di riproduzione in più dopo 10 minuti di ricarica.

Design elegante

Il design elegante è perfetto sia per battere i tuoi record personali che per incontrare gli amici dopo una sessione in palestra. I cuscinetti pieghevoli facilitano lo stoccaggio.

Associazione intelligente.

I pulsanti di facile utilizzo consentono di mettere in pausa la playlist, rispondere alle chiamate e regolare il volume. Tutto senza toccare lo smartphone. Le cuffie sono pronte per l'associazione quando viene attivato il Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, le cuffie ricordano l'ultimo dispositivo a cui sono state associate.



Data di rilascio
2021-09-15

Versione: 13.2.7

12 NC: 8670 001 61505
EAN: 48 95229 10088 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* I risultati effettivi possono variare