



Philips
Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Słuchawki douszne dokanałowe

Bardzo małe etui z funkcją
ładowania

Stopień ochrony przed wodą
IPX4

Do 18 godzin odtwarzania

TAT2206GR

Zawsze gotowe do drogi

Czy jest coś bardziej użytecznego niż bezprzewodowe słuchawki true wireless z etui z funkcją ładowania, które mieści się w kieszeni wąskich jeansów? Te odporne na zachlapania i pot słuchawki douszne zapewniają doskonały dźwięk i do 18 godzin słuchania.

Małe etui z funkcją ładowania. Do 18 godzin odtwarzania.

- Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachlapanie i pot
- Bardzo małe etui z funkcją ładowania zapewnia do 12 godzin słuchania
- 6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę
- Czysty dźwięk, mocny bas. 6-milimetrowe przetworniki neodymowe

Niezwykle wygodne.

- Pewne, wygodne dopasowanie do kształtu ucha
- 4 kolory. Konstrukcja przypominająca kij hokejowy
- Miękkie nakładki silikonowe na słuchawki douszne rozmiarze S, M i L
- Wykonywanie połączeń przy użyciu jednej słuchawki dousznej. Tryb mono

Od ulubionej listy odtwarzania po rozmowę telefoniczną

- Zintegrowane elementy sterujące. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie
- Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui
- Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Słuchawki douszne dokanałowe Bardzo małe etui z funkcją ładowania, Stopień ochrony przed wodą IPX4, Do 18 godzin odtwarzania

Dane techniczne

Akcesoria

- Przewód USB: Przewód USB-C
- Etui do ładowania
- Nakładki douszne: 3 rozmiary

Możliwości połączeń

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, Format przesyłania strumieniowego: SBC
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia
- Odporność na wodę: IPX4

Wykończenie

- Kolor: Zielony
- Sposób noszenia: Dokanałowe

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas rozmów: 6+12 godz.
- Czas odtwarzania muzyki: 6 +12 godz.
- Czas ładowania: 2 godz.

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Impedancja: 16 Ohm
- Czułość: 101 dB (1 kHz)
- Średnica głośnika: 6 mm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW

Karton zewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 33,8 x 27,8 x 25 cm
- Waga brutto: 4,279 kg
- Waga netto: 1,392 kg
- Waga opakowania: 2,887 kg
- GTIN: 1 48 95229 11742 3

Karton wewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 16 x 13 x 11 cm
- Waga brutto: 0,479 kg
- Waga netto: 0,174 kg
- Waga opakowania: 0,305 kg
- GTIN: 2 48 95229 11742 0

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Typ ułożenia półki: Obie
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 9,5 x 17,2 x 4 cm
- Waga brutto: 0,13 kg
- Waga netto: 0,058 kg
- Waga opakowania: 0,072 kg
- EAN: 48 95229 11742 6

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 5,7 x 4,57 x 3.1 cm
- Waga: 0,037 kg

TAT2206GR/00

Zalety

Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachłapanie i pot

Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym przetwornikom 6 mm te słuchawki zapewniają doskonały dźwięk w każdych warunkach pogodowych. Są w pełni odporne na zachłapanie wodą, dzięki czemu nie musisz martwić się o działanie potu czy deszczu.

Bardzo małe etui z funkcją ładowania

Ruszaj w drogę i korzystaj z możliwości wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni. Jedno ładowanie urządzenia w etui zapewnia około 6 godzin słuchania i dodatkowe 12 godzin po całkowitym naładowaniu etui. Krótkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia godzinę słuchania. Pełne naładowanie etui przy użyciu przewodu USB-C trwa 2 godziny.

Pewne, wygodne dopasowanie do kształtu ucha

Miękkie, wymienne silikonowe nakładki na uszy zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Dzięki konstrukcji przypominającej kij hokejowy każdy element douszny jest dobrze dopasowany.

Tryb mono

Prowadzisz dużo rozmów telefonicznych? Możesz dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. Mikrofon jest automatycznie przypisywany do słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy aktualnie używana słuchawka douszna jest niemal rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

Łatwe sterowanie i parowanie

Elementy sterujące w słuchawkach umożliwiają wstrzymywanie odtwarzania, odbieranie połączeń, regulację głośności i budzenie asystenta głosowego telefonu. Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth.



Data wydania 2021-03-21

Wersja: 1.1.2

12 NC: 8670 001 73979
EAN: 48 95229 11742 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com