



Philips NULL
Полностью
беспроводные наушники

Вакуумные наушники-вкладыши
Сверхкомпактный футляр для
зарядки
Класс защиты от влаги IPX4
До 18 часов воспроизведения

TAT2206PK

Полная готовность к действию

Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.

Компактный футляр для зарядки. До 18 часов воспроизведения.

- Защита от брызг и пота IPX4
- Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения
- 6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания
- Чистый звук, энергичные басы. Излучатели 6 мм с неодимовыми магнитами

Максимально удобные и комфортные

- Надежная и комфортная посадка
- 4 цвета. Современный дизайн
- Мягкие силиконовые амбушюры маленького, среднего и большого размера
- Звонки с одним наушником. Монофонический режим

От любимой музыки до важных звонков

- Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение
- Быстрое переключение к телефону при открытии футляра
- Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

PHILIPS

Полностью беспроводные наушники
Вакуумные наушники-вкладыши Сверхкомпактный футляр для зарядки, Класс защиты от влаги IPX4,
До 18 часов воспроизведения

Характеристики

Аксессуары

- Кабель USB: Кабель USB-C
- Зарядный чехол: Да
- Накладки для наушников: 3 размера

Комфорт

- Распределение вызовов: Переключение между 2 вызовами, Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов
- Водозащитное исполнение: IPX4

Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, Формат передачи: SBC
- Версия Bluetooth: 5,0
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Дизайн

- цвет: Розовый
- Стиль ношения: Вкладыши

Питание

- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Перезарядка: Да
- Время разговора: 6+12 ч
- Время воспроизведения музыки: 6 +12 ч
- Время зарядки: 2 ч

Звук

- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 101 дБ (1 кГц)
- Диаметр излучателя: 6 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 5 мВт

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 24
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 33,8 x 27,8 x 25 см
- Вес брутто: 4,279 кг
- Вес нетто: 1,392 кг
- Вес упаковки: 2,887 кг
- GTIN: 1 48 95229 11743 0

Внутренняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 16 x 13 x 11 см
- Вес брутто: 0,479 кг
- Вес нетто: 0,174 кг
- Вес упаковки: 0,305 кг
- GTIN: 2 48 95229 11743 7

Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Оба
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,2 x 4 см
- Вес брутто: 0,13 кг
- Вес нетто: 0,058 кг
- Вес упаковки: 0,072 кг
- EAN: 48 95229 11743 3

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 5,7 x 4,57 x 3,1 см
- Вес: 0,037 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20179 8

TAT2206PK/00

Особенности

Защита от брызг и пота IPX4

Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

Сверхкомпактный футляр для зарядки

Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

Монофонический режим

Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуются зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

Простое управление и сопряжение

Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.



Дата выпуска 2021-09-15

Версия: 3.1.2

12 NC: 8670 001 73878
EAN: 48 95229 11743 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com