



Philips  
Полностью  
беспроводные наушники

Вакуумные наушники-вкладыши  
Сверхкомпактный футляр для  
зарядки  
Класс защиты от влаги IPX4  
До 18 часов воспроизведения



TAT2206WT

## Полная готовность к действию

Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.

### Компактный футляр для зарядки. До 18 часов воспроизведения.

- Защита от брызг и пота IPX4
- Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения
- 6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания
- Чистый звук, энергичные басы. Излучатели 6 мм с неодимовыми магнитами

### Максимально удобные и комфортные

- Надежная и комфортная посадка
- 4 цвета. Современный дизайн
- Мягкие силиконовые амбушюры маленького, среднего и большого размера
- Звонки с одним наушником. Монофонический режим

### От любимой музыки до важных звонков

- Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение
- Быстрое переключение к телефону при открытии футляра
- Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники  
Вакуумные наушники-вкладыши Сверхкомпактный футляр для зарядки, Класс защиты от влаги IPX4,  
До 18 часов воспроизведения

## Характеристики

### Звук

- Сопротивление: 16 Ом
- Диаметр излучателя: 6 мм
- Чувствительность: 101 дБ (1 кГц)
- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Тип излучателя: Динамический
- Акустическая система: Открытая

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 микрофон

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5.0
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Микрофон: Встроенный микрофон
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Беспроводное соединение

### Комфорт

- Водозащитное исполнение: IPX4
- Монофонический режим TWVS
- Тип элементов управления: Кнопка
- Автовывключение

### Дизайн

- Цвет: Белый
- Стиль ношения: Вкладыши

### Питание

- Время воспроизведения музыки: 6 +12 ч
- Время разговора: 6 ч
- Тип батареи (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 55 мА ч
- Тип батареи (футляр для зарядки): Литиево-полимерный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (футляр): 350 мА ч
- Время зарядки: 2 ч
- Быстрая зарядка: 15 мин для 1 часа работы
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 часов
- Количество батарей: 3 шт.
- Вес аккумулятора (общий): 10,5 г
- Перезарядка

### Голосовой ассистент

- Поддержка голосового ассистента
- Активация по голосу: Ручной
- Совместимость с голосовым ассистентом

### Аксессуары

- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Зарядный чехол
- Насадки: 3 пары (S/M/L)
- Краткое руководство пользователя

### Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 24
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 33,8 x 27,8 x 25 см
- Вес брутто: 4,279 кг
- Вес нетто: 1,392 кг
- Вес упаковки: 2,887 кг
- GTIN: 1 48 95229 11741 6

### Внутренняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 16 x 13 x 11 см
- Вес брутто: 0,479 кг
- Вес нетто: 0,174 кг
- Вес упаковки: 0,305 кг
- GTIN: 2 48 95229 11741 3

### Размеры упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Подвес
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,2 x 4 см
- Вес нетто: 0,058 кг
- Вес брутто: 0,13 кг
- Вес упаковки: 0,072 кг
- EAN: 48 95229 11741 9

### Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 5,7 x 4,57 x 3,1 см
- Вес: 0,037 кг

### UPC

- UPC: 8 40063 20182 8

TAT2206WT/00

## Особенности

### Защита от брызг и пота IPX4

Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

### Сверхкомпактный футляр для зарядки

Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

### Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

### Монофонический режим

Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

### Простое управление и сопряжение

Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.



Дата выпуска 2022-01-04

Версия: 5.0.3

12 NC: 8670 001 73875  
EAN: 48 95229 11741 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)