




Philips  
Полностью  
беспроводные наушники

Вакуумные наушники-вкладыши

Портативный футляр для  
зарядки  
Класс защиты от влаги IPX5  
До 24 часов воспроизведения

## Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра.



TAT3216BK

### Портативный футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

- Защита от влаги и пота IPX5
- Портативный футляр для зарядки USB. 18 дополнительных часов воспроизведения
- 6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания
- Чистый звук, энергичные басы. Излучатели 6 мм с неодимовыми магнитами

### Максимально удобные и комфортные

- Надежная и комфортная посадка
- 2 цвета. Мягкие крепления в форме крыла. 3 сменные пары амбушюр разного размера
- Звонки с одним наушником. Монофонический режим

### От любимой музыки до важных звонков

- Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение
- Быстрое переключеение к телефону при открытии футляра
- Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне
- Индивидуальная настройка звука. Приложение Philips Headphones

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники  
Вакуумные наушники-вкладыши Портативный футляр для зарядки, Класс защиты от влаги IPX5, До 24 часов воспроизведения

## Особенности

### Защита от влаги/пота IPX5



Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к попаданию воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

### Портативный футляр для зарядки



Ваша музыка всегда с вами. Превосходный звук благодаря 6-мм излучателями и 6 часов

воспроизведения без подзарядки.

Полностью заряженный футляр для зарядки обеспечит дополнительные 18 часов воспроизведения. А всего 15 минут зарядки хватит для дополнительного часа работы наушников.

### Монофонический режим



Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

TAT3216BK/00

### Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а сменные амбушюры обеспечивают идеальное и надежное прилегание для пассивного шумоподавления. Крепления в форме крыла позволят избежать выпадения наушников из ушей.

### Простое управление и сопряжение

Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

### Приложение Philips Headphones

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.

Полностью беспроводные наушники

Вакуумные наушники-вкладыши Портативный футляр для зарядки, Класс защиты от влаги IPX5, До 24 часов воспроизведения

## Характеристики

### Звук

- Сопротивление: 16 Ом
- Диаметр излучателя: 6 мм
- Чувствительность: 105 дБ (1 кГц)
- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 3 мВт
- Тип излучателя: Динамический
- Акустическая система: Открытая

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 микрофон

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5,0
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Беспроводное соединение
- Микрофон: Встроенный микрофон

### Комфорт

- Поддержка приложения Philips Headphones
- Обновление встроенного ПО
- Водозащитное исполнение: IPX5
- Монофонический режим TWS
- Тип элементов управления: Осязание
- Автовключение

### Дизайн

- Цвет: Черный
- Стиль ношения: Вкладыши

### Питание

- Время воспроизведения музыки: 6 + 18 ч
- Время разговора: 5 ч
- Тип батареи (наушники): Литий-ионный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 мА·ч
- Тип батареи (футляр для зарядки): Литий-ионный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (футляр): 450 мА·ч
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 80 ч
- Время зарядки: 2 ч
- Быстрая зарядка: 15 мин для 1 часа работы
- Количество батарей: 3 шт.
- Вес аккумулятора (общий): 13 г
- Перезарядка

### Голосовой ассистент

- Поддержка голосового ассистента
- Активация по голосу: Ручной
- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент

### Аксессуары

- Насадки: 3 пары (S/M/L)
- Зарядный чехол
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Краткое руководство пользователя

### Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 24
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 31 x 22 x 34,5 см
- Вес брутто: 4,88 кг
- Вес нетто: 1,992 кг
- Вес упаковки: 2,888 кг
- GTIN: 1 48 95229 11748 5

### Внутренняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 14,4 x 10 x 16 см
- Вес брутто: 0,55 кг
- Вес нетто: 0,249 кг
- Вес упаковки: 0,301 кг
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

### Размеры упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Подвес
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,5 x 4,5 см
- Вес брутто: 0,158 кг
- Вес нетто: 0,083 кг
- Вес упаковки: 0,075 кг
- EAN: 48 95229 11748 8

### Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 9 x 4 x 5 мм
- Вес: 0,055 кг

### UPC

- UPC: 8 40063 20183 5



Дата выпуска 2022-01-04

Версия: 3.2.4

12 NC: 8670 001 73884  
EAN: 48 95229 11748 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)