




Philips  
In-Ear True Wireless  
Kopfhörer

8-mm-Treiber/geschlossen

Active Noise Canceling  
Schwarz  
Bluetooth®



TAT5505BK

## Ihr Sound. Ihr Stil.

Musik oder Anrufe: Diese eleganten, kabellosen Kopfhörer wissen, was sie können müssen. Mit Active Noise Cancelling werden Hintergrundgeräusche ausgeblendet, und Sie können den Klang mithilfe der Philips Kopfhörer App personalisieren. Nehmen Sie einen Ohrstöpsel heraus, um die Musik anzuhalten.

### Einfach intelligent

- Schlankes Design und hybrides Active Noise Cancelling
- IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Ohrstöpsel herausnehmen
- Philips Kopfhörer App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung
- Zwei Mikrofone für klare Gespräche. Mono-Modus

### Personalisierter Klang

- Ladetasche. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit
- Leistungsstarke 8-mm-Neodym-Treiber. Kraftvolle Bässe, klarer Sound
- Awareness-Modus. Lassen Sie die Welt herein, wann Sie es möchten
- Ovaler Akustikkanal. Ohrstöpselkappen aus Silikon

### Jederzeit bereit – Tag oder Nacht

- Stabile Verbindung. Integrierte Steuerung an den Ohrstöpseln
- Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX5

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Elegantes Design



Diese kabellosen Kopfhörer sehen nicht nur toll aus, sondern lassen Sie auch unterwegs Ihre Musik besser hören. Die hybride Active Noise Cancelling-Funktion reduziert Umgebungsgeräusche, sodass Ihre Musik weniger beeinflusst wird. Im Awareness-Modus nehmen Sie wieder Ihre Umgebung wahr.

### Philips Kopfhörer App



Optimieren Sie die Bässe. Reduzieren Sie die Höhen. Mit der Philips Kopfhörer App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Soundstilen. Sie können auch durch einmaliges Antippen

zwischen voreingestellten ANC-Modi wechseln.

### Zwei Mikrofone für klare Gespräche

Zwei Mikrofone in jedem Ohrstöpsel konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren so die Umgebungsgeräusche. Wenn Sie sich an einem ruhigeren Ort befinden und während des Sprechens keine Geräusche ausblenden müssen, können Sie im Mono-Modus nur einen Ohrstöpsel zum Sprechen verwenden.

### Ladetasche.

Mit der Ladetasche erhalten Sie bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit. Mit einer einzigen Ladung beträgt die Wiedergabezeit der Kopfhörer 5 Stunden (4,5 Stunden mit ANC). Mit einer schnellen 15-Minuten-Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde. Es dauert zwei Stunden, um die Ladetasche über USB-C aufzuladen.

### Leistungsstarke 8-mm-Neodym-Treiber



Reisen, Home Office oder einfach nur Entspannung. Perfekt abgestimmte 8-mm-

Treiber sorgen für kraftvolle Bässe und atemberaubenden Klang bei jedem Titel und jeder Wiedergabeliste. Wenn Sie einen Ohrstöpsel herausnehmen, wird die Musik angehalten. Setzen Sie ihn wieder ein, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

### Ovaler Akustikkanal.

Der ovale Akustikkanal sitzt bequem und sicher in Ihrem Ohr und unterstützt die passive Geräuschisolierung. Die Auswahl an Silikon-Ohrstöpselkappen in klein, mittel und groß, ermöglicht eine bequeme Passform.

### Stabile Verbindung

Ihre Kopfhörer können sofort nach dem Herausnehmen aus der Ladetasche gekoppelt werden. Sobald sie gekoppelt wurden, erinnern sie sich an das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden. Die Touch-Steuerung an jedem Kopfhörer erleichtert die Steuerung von Musik, Anrufen und Lautstärke.

### Schweißresistent gemäß IPX5

Dank der Schutzklasse IPX5 sind diese kabellosen Kopfhörer gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

# Daten

## Zubehör

- Kurzanleitung
- USB-Kabel: USB-C-Kabel
- Ohrkappen: 3 Größen

## Komfort

- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden, Anruf ablehnen, Wechseln zwischen zwei Anrufen

## Anschlüsse

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Bluetooth-Profile: AVRCP, A2DP, HSP, Streaming-Format: SBC
- Bluetooth-Version: 5,0
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

## Design

- Farbe: Schwarz

## Power

- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Musikwiedergabezeit: 5+15 Std.
- Standby-Zeit: 200 Stunden
- Sprechzeit: 5 +15 Std.
- Ladezeit: 2 Std.

## Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: PET
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Magnettyp: NdFeB
- Lautsprecher-Durchm.: 8 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB (1.000 Hz)

## Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Außenkarton (L x B x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Bruttogewicht: 5,52 kg
- Eigengewicht: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Nettogewicht: 2,064 kg

## Innenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Innenkarton (L x B x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Bruttogewicht: 0,633 kg
- Eigengewicht: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Nettogewicht: 0,258 kg

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Kabellänge: 0 cm
- Gewicht: 0,057 kg

## Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Bruttogewicht: 0,164 kg
- Nettogewicht: 0,086 kg
- Eigengewicht: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Ausstellungsdatum  
2021-03-31

Version: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236  
EAN: 48 95229 11038 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

