




Philips
Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

HP 8 mm/conception arrière fermée

Réduction active de bruit
Noire
Bluetooth®



TAT5505BK

Votre son. Votre style.

Qu'il s'agisse de musique ou d'appels téléphoniques, cet élégant casque sans fil True Wireless vous donnera entière satisfaction. La technologie de réduction de bruit active élimine les bruits de fond, et vous pouvez personnaliser le son à l'aide de l'application Philips Headphones. Enlevez l'écouteur de votre oreille pour interrompre la musique.

simplement intelligent

- Design élégant et technologie de réduction de bruit active hybride
- Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.
- Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.
- Deux micros, pour des appels d'une qualité irréprochable. Mode mono.

Le son qui vous convient

- Boîtier de charge. Jusqu'à 20 heures d'autonomie.
- Puissants haut-parleurs de 8 mm en néodyme. Basses puissantes, son clair.
- Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
- Embout acoustique ovale. Embouts en silicone.

Prêt à affronter la journée. Ou la nuit.

- Connectivité à toute épreuve. Commandes intégrées aux écouteurs.
- Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone
- IPX5 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

PHILIPS


Points forts

Design épuré



Ces écouteurs True Wireless esthétiques vous permettent de mieux entendre votre musique lorsque vous vous déplacez. Profitez pleinement de votre musique grâce à la technologie de réduction de bruit active hybride limitant les bruits externes. Le mode « aware » vous permet de retrouver le contact avec l'extérieur.

Application Philips Headphones



Augmentez les basses. Réduisez les aigus. L'application Philips Headphones vous met aux commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également

basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.

Deux micros, pour des appels clairs

Chaque écouteur est équipé de deux micros se concentrant sur votre voix, de façon à réduire les bruits environnants. Si vous êtes dans un lieu plus calme et que vous n'avez pas besoin de filtrer le bruit pendant que vous parlez, le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pour discuter.

Boîtier de charge.

Le boîtier de charge procure jusqu'à 20 heures d'autonomie, tandis que les écouteurs permettent 5 heures d'autonomie avec une seule charge (4,5 heures avec la fonction ANC). Une charge rapide de 15 minutes vous offre une heure supplémentaire. Il faut deux heures pour charger le boîtier via USB-C.

Puissant haut-parleur de 8 mm en néodyme



Voyagez, travaillez à domicile ou détendez-vous, tout simplement. Les haut-parleurs de 8 mm diffusent un son exceptionnel pour

chaque piste, playlist, etc. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Remplacez l'écouteur et la musique reprend.

Embout acoustique ovale.

L'embout acoustique de forme ovale se loge de manière stable et confortable dans votre oreille. Il maximise l'isolation phonique passive. Vous avez le choix entre des embouts en silicone de petite, moyenne et grande taille, pour un confort optimal.

Connectivité à toute épreuve

Vos écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez de leur boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été associés. Les commandes tactiles de chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.

Résistance à la transpiration IPX5

Avec son indice de protection IPX5, ces écouteurs True Wireless résistent aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Ils ne craignent pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Caractéristiques

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: Câble USB-C
- Embouts: 3 tailles

Pratique

- Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, Basculer entre 2 appels

Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Profils Bluetooth®: AVRCP, A2DP, HSP, Format de diffusion : SBC
- Version Bluetooth®: 5.0
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Design

- Couleur: Noire

Alimentation

- Type de batterie: Lithium-Ion
- Autonomie en lecture: 5 + 15 h
- Autonomie veille: 200 h
- Auton. conv.: 5 + 15 h
- Temps de charge: 2 h

Son

- Système acoustique: Fermé
- Membrane: PET
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Type d'aimant: NdFeB
- Diamètre du haut-parleur: 8 mm
- Impédance: 16 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW
- Sensibilité: 105 dB (1 KHz)

Carton externe

- Nombre d'emballages: 24
- Carton externe (l x l x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Poids brut: 5,52 kg
- Poids à vide: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Poids net: 2,064 kg

Carton interne

- Nombre d'emballages: 3
- Carton interne (l x l x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Poids brut: 0,633 kg
- Poids à vide: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Poids net: 0,258 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Longueur du câble: 0 cm
- Poids: 0,057 kg

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Poids brut: 0,164 kg
- Poids net: 0,086 kg
- Poids à vide: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Nombre de produits inclus: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Date de publication
2022-05-09

Version: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

