



Philips  
Полностью  
беспроводные  
наушники-вкладыши

13-мм излучатели, закрытое  
оформление

Bluetooth®  
Черный



TAT8505BK

## Качественный звук. Стильный внешний вид

Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля.

### Слушайте любимые композиции

- Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима
- Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушников
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

### Любовь с первого звука

- Детальный и объемный звук с насыщенными басами
- 13-мм излучатель с неодимовым магнитом и точной настройкой
- Продуманная геометрия корпуса. Комфортная посадка
- Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

### Готовы к работе весь день. Или всю ночь

- Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения
- Стабильное подключение. Встроенные элементы управления



reddot winner 2020

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники-вкладыши  
13-мм излучатели, закрытое оформление Bluetooth®, Черный

TAT8505BK/00

## Особенности

### Гибридное активное шумоподавление



Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

### Детальный и объемный звук



Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.

### Компактный футляр для зарядки



Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.

### Продуманная геометрия корпуса



Круглый корпус наушника-вкладыша обеспечивает приятные тактильные ощущения и отражает свет, дополняя ваш стильный и элегантный образ. Акустическая трубка овальной формы обеспечивает комфортную и плотную посадку в ухе, усиливая эффект пассивной шумоизоляции.

### Монофонический режим



Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

### Приложение Philips Headphones

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

### Стабильное подключение

Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершенно подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

### Google Ассистент

Просто коснитесь элементов управления на левом наушнике, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.



PHILIPS

# Характеристики

## Аксессуары

- Краткое руководство пользователя: Да
- Кабель USB: Кабель USB-C
- Накладки для наушников: 3 размера

## Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Профили Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, AAC, Формат передачи: SBC
- Версия Bluetooth: 5,0
- Наибольший радиус действия: До 10 м

## Комфорт

- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор, удержание вызова, Отключение микрофона, Сбросить вызов, Переключение между 2 вызовами

## Питание

- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время разговора: 6 ч
- Время зарядки: 1,5 ч
- Время воспроизведения музыки: 6+18 ч

## Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диафрагма: ПЭТ
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Тип магнита: NdFeB
- Чувствительность: 108 дБ
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Диаметр излучателя: 13 мм

## Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 0,842 кг
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 18 x 10,5 x 16,7 см
- Вес нетто: 0,291 кг
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес упаковки: 0,551 кг

## Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 24
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 44,8 x 37,7 x 19,6 см
- Вес брутто: 7,592 кг
- Вес упаковки: 5,264 кг
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Вес нетто: 2,328 кг

## Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 7,2 x 4,4 x 3,6 см
- Вес: 0,073 кг

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,5 x 5,5 см
- Вес брутто: 0,249 кг
- Вес нетто: 0,097 кг
- Вес упаковки: 0,152 кг
- EAN: 48 95229 10842 4
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Оба

## UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Дата выпуска 2021-04-27

Версия: 7.2.4

12 NC: 8670 001 66786  
EAN: 48 95229 10842 4

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)