



飞利浦
耳塞式耳机 真无线耳机

13 毫米驱动器 / 封闭式后盖
蓝牙®
黑色



TAT8505BK

一听即爱。一见倾心

沉浸在丰富、细腻的声音中，或融入周围的世界。该系列精致真无线耳机具有主动降噪功能和感知模式，可以控制您听到的声音。精湛的圆形设计彰显品质宣言。

随心畅听

- 混合主动降噪。让您随处都保持专注
- 感知模式。在您需要时回到现实世界
- 红外传感器。取出耳机时，音乐会暂停
- 飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制

一听即爱

- 声音细腻、广阔，低音丰富强劲
- 经过精心微调的 13 毫米钕制驱动器
- 精致的几何设计。舒适的耳内佩戴效果
- 双麦克风，带来水晶般清晰的通话。单声道模式。

可以整天或整晚连续使用。

- 充电盒。提供长达 24 小时的播放时间
- 坚固可靠的连接。集成式耳塞控件
- 与 Google Assistant 集成
- IPX4 防溅和防汗



reddot winner 2020

PHILIPS


产品亮点

混合主动降噪



当歌曲美妙动听，值得您全神贯注聆听时，这些真无线耳机可以让您陶醉其中，全无干扰。将一个外置麦克风和一个内置麦克风相结合，可消除外部噪音。“感知”模式可在您需要时将您带回现实世界。

声音细腻、广阔



经过精心微调的 13 毫米驱动器可为每一曲目带来强劲的低音效果和震撼的清晰度。如果您取出耳塞，音乐会暂停。重新戴上耳塞，音乐将再次响起。

小型充电盒



充电盒可以无线充电，或通过 USB-C 充电。充满电的充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。充电一次，耳机可播放 6 小时（在打开 ANC 的情况下为 5 小时）。充电 15 分钟，可获得额外 1 小时播放时间。




发行日期 2022-05-12

版本：7.2.4


12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

精致的几何设计



圆形耳塞外壳具有出色的触感，可巧妙地捕捉光线，打造优雅而低调的外观。椭圆形声学管舒适贴合您的耳朵，可提升被动式噪音隔离效果。

单声道模式



每个耳塞上的两个麦克风让您专注于您的声音，可明显降低您周围的噪音。如果您身处较安静的位置且无需在讲话时阻隔噪音，单声道模式可让您仅通过单只耳塞进行通话。

飞利浦耳机应用程序

增强低音效果。降低高音效果。飞利浦耳机应用程序让您控制您聆听的音乐。自行调节级别或从预设声音风格中选择。您可通过轻击来在预设 ANC 模式之间切换。

坚固可靠的连接。

在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。轻触每个耳塞上的控件即可轻松控制音乐、通话和音量。

Google Assistant

只需轻触左耳塞上的触摸控件即可唤醒 Google Assistant 或任何其他语音助手。完全集成的 Google Assistant 让您可以完全进行免提通话。为您读取通知、播放音乐等。

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

规格

附件

- 快速入门指南
- USB 线: USB-C 线缆
- 耳塞套: 3 种尺寸

连接

- 麦克风: 内置麦克风
- 蓝牙模式: AVRCP, A2DP, HSP, AAC, 传输格式 SBC
- 蓝牙版本: 5.0
- 最大范围: 长达 10 个米

便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 通话保持, 麦克风静音, 拒接来电, 在 2 个通话之间切换

功率

- 电池类型: 锂离子
- 通话时间: 6 小时
- 充电时间: 1.5 小时
- 音乐播放时间: 6+18 小时

声音

- 原声系统: 封闭式
- 隔音膜: PET
- 频率响应: 20 - 20 000 赫兹
- 磁铁型: 钕铁硼
- 灵敏度: 108 分贝
- 阻抗: 16 欧姆
- 最大输入功率: 5 mW
- 单元直径: 13 毫米

内箱

- 总重: 0.842 千克
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- 内箱 (L x (宽 x 高)): 18 x 10.5 x 16.7 厘米
- 净重: 0.291 千克
- 用户包装数量: 3
- 自重: 0.551 千克

外箱

- 用户包装数量: 24
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 44.8 x 37.7 x 19.6 厘米
- 总重: 7.592 千克
- 自重: 5.264 千克
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- 净重: 2.328 千克

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
7.2 x 4.4 x 3.6 厘米
- 重量: 0.073 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
9.5 x 17.5 x 5.5 厘米
- 总重: 0.249 千克
- 净重: 0.097 千克
- 自重: 0.152 千克
- EAN: 48 95229 10842 4
- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 两种

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8