



„Philips“
Tikrai belaidės ausinės

„Noise Canceling Pro“

Vėjo triukšmo slopinimas
Rafinuotas dizainas
Universalumas



TAT8506WT

Įsijauskite stilingai

Iš tikrųjų belaidėse ausinėse išgirskite visas natas. Ausinėse skambantis garsas toks pats puikus kaip ir jų išvaizda. „Noise Canceling Pro“ funkcija blokuoja išorinį triukšmą, todėl galite įsijausti į tinklalaides ir grojaraščius. Skambinate lauke? Jus aiškiai girdės net ir vėjotu oru.

Puikus garsas. Puikios ausinės.

- Sutelkite dėmesį ten, kur norite. „Noise Canceling Pro“
- Detalus garsas. Sodrūs bosai
- Dailus apskritas dizainas. Tobulas patogumas
- „Bluetooth“ daugiataškis ryšys. Dirbkite geriau

Kad ir kur eitumėte

- Itin aiškūs skambučiai. Vėjo triukšmo mažinimas.
- Orui nepavaldi IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito
- Veikia 35 val. naudojant su „Qi“ suderinamą įkrovimo dėklą
- Septynių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai

Tiesiog tobula

- IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
- „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas
- Greitas siejimas ir jutikliniai valdikliai

PHILIPS

Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 16 omų
- Garsiakalbio skersmuo: 13 mm
- Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)
- Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Didelės raiškos garsas
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

ANC funkcijos

- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 3 mikrofonai
- ENC mikrofonas
- Vėjo triukšmo slopinimas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,2
- Palaikomas kodekas: LDAC, AAC, SBC
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- „Bluetooth“ profiliai: AVRCP, A2DP, HFP
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
- Daugiataškis ryšys
- Bevielis ryšys

Patogumas

- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
- Atsparumas vandeniui: IPX4
- Automatinis išsijungimas: 60 min.
- TWS skirtas režimas „Mono“
- Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija

- Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
- Spalva: Balta
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: „Comply“ putplastis, Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Maitinimas

- Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 8 + 24 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 9 + 27 val.
- Akumulatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų (integruota)
- Akumulatoriaus talpa (ausinė): 50 mAh
- Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio polimerų (integruota)
- Akumulatoriaus talpa (dėklas): 410 mAh
- Akumulatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu:

200 val.

- Kalbėjimo laikas: 9 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: Veikia 1 val. įkrovus 15 min.
- Belaidis įkrovimas
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Akumulatoriaus svoris (iš viso): 10,1 g
- Pakartotiniai įkraunami

Pagalbinė balso programa

- Pagalbinės balso programos palaikymas
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Suderinama su pagalbine balso programa: „Google Assistant“, „Apple Siri“

Priedai

- Įkrovimo dėklas
- „Comply“ putplastis: 1 pora
- Ausų gaubteliai: 6 poros
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
- Greitos pradžios vadovas

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 6,8 x 4,3 x 3,3 cm
- Svoris: 0,071 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,7 x 17,7 x 4,5 cm
- Bendras svoris: 0,243 kg
- Grynas svoris: 0,071 kg
- Pakuotės svoris: 0,172 kg
- EAN: 48 95229 11856 0

Vidinė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Inner carton (L x W x H): 14,7 x 10,5 x 16,7 cm
- Bendras svoris: 0,633 kg
- Grynas svoris: 0,213 kg
- Pakuotės svoris: 0,42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Outer carton (L x W x H): 44,8 x 31,1 x 19,6 cm
- Bendras svoris: 7,045 kg
- Grynas svoris: 1,704 kg
- Pakuotės svoris: 5,341 kg
- GTIN: 1 48 95229 11856 7

UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

Ypatybės

„Noise Canceling Pro“

Sutelkite dėmesį į garsus, kuriuos norite girdėti. Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojami keli mikrofonai ir pažangus garso apdorojimas, kad būtų pašalintas išorinis triukšmas. Paliatę ausinę galite įjungti aplinkos garsų režimą, o vėjo triukšmo mažinimą galite valdyti naudodami „Philips“ ausinių programą.

Detalus garsas. Sodrūs bosai

Nesvarbu, ar klausote dainos, ar tinklaraščio, puikiai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia sodrius žemuosius garsus. Visą girdėsite be galo aiškiai. Garsas sustabdomas, jei išsiimate ausinę, ir automatiškai parenkamas geriausias „iOS“ ar „Android“ prietaisui tinkamas kodekas. Jums patiks puikus garsas, kad ir kokią transliavimo paslaugą naudotumėte.

Dailus dizainas

Apskritas šių ausinių dizainas traukia akį. Galite rinktis prie jūsų išvaizdos derančias tamsias arba šviesias spalvas. Šešių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai ir papildoma pora „Comply“ putplasčio ausinių antgalių dangtelių – tvirtai ir patogiai laikosi ausyse.

„Bluetooth“ daugiataškis ryšys

Transliuokite savo darbo dieną. Šias tikrai belaides ausines galima prijungti prie dviejų „Bluetooth“ ryšių veikiančių prietaisų vienu metu ir pririnkus perjungti prietaisus. Tad galite skambinti naudodami nešiojamąjį kompiuterį ir klausytis muzikos telefone.

Itin aiškūs skambučiai

Keli mikrofonai ir specialus algoritmas padeda sutelkti dėmesį į jūsų balso garšą bei sumažinti aplinkinio pasaulio triukšmą. Net vėjo garsas yra išfiltruojamas, kad pašnekovas jus aiškiai girdėtų, kai skambinate būdami lauke.

Veikia 35 val. su dėklu

Su šiomis visiškai įkrautomis ausinėmis ir visiškai įkrautu dėklu galite klausytis muzikos keliaudami ilgiau nei dieną. Be to, muzika sustabdoma, jei išsiimate ausinę, tad niekad nepraleisite nė vieno takto. Su „Qi“ suderinamą dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C jungtį.

„Philips“ ausinių programa

Naudodami „Philips“ ausinių programėlę galite reguliuoti triukšmo slopinimo lygį perjungdami iš anksto nustatytus režimus. Be to, programėlę galite naudoti vėjo triukšmo slopinimui įjungti. Vienodintuvas padeda tiksliai sureguliuoti garšą, kad jis derėtų su jūsų nuotaika.

Greitas siejimas. Jutikliniai valdikliai

Su jutikliniais valdikliais viskas paprasta, o su „Google Fast Pair“ susiesite ausines su suderinamu „Android“ prietaisu vienu palietimu. Ausinėms esant šalia „Android“ prietaiso, jūsų automatiškai paklaus, ar norite susieti.



Išleidimo data 2023-03-26

Versija: 7.2.2

12 NC: 8670 001 74569
EAN: 48 95229 11856 0© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com