




Philips
Casque sans fil

HP 32 mm/concep. arrière
fermée

Supra-aural
Jusqu'à 15 h d'autonomie
Pliage compact



TAUH202WT

En avant pour le son

Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 11 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.

Facile à transporter et à porter.

- Un design pliable compact qui tient facilement dans votre poche ou dans votre sac
- Conception pliable à plat qui tient facilement dans une poche ou un sac
- Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort

Appels clairs et commande vocale

- Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide
- Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

C'est parti. Un son clair. Des basses puissantes.

- 15 heures d'autonomie. Suffisamment pour une journée ou une nuit.
- Temps de charge de 2 à 3 heures.
- Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

PHILIPS

Casque sans fil

HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Jusqu'à 15 h d'autonomie, Pliage compact

Caractéristiques

Son

- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Sensibilité: 102 dB (1 kHz)
- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 10 mW
- Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

- Version Bluetooth®: 4,2
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Microphone: Microphone intégré
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Sans fil

Pratique

- Réglage du volume

Design

- Couleur: Blanche
- Style de port: Arceau
- Conception pliable: Plat
- Ajustement auriculaire: Supra-aural
- Type de coque: Arrière fermée
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique

Alimentation

- Autonomie en lecture: 15 h
- Auton. conv.: 10 h
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)
- Capacité de la batterie (casque): 240 mAh
- Temps de charge: 3 h

- Autonomie de la batterie en mode veille: 160 h
- Rechargeable

Accessoires

- Câble de recharge: Câble USB
- Guide de démarrage rapide

Carton externe

- Poids brut: 1,039 kg
- GTIN: 1 48 95229 10051 7
- Carton externe (l x l x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
- Poids net: 0,5166 kg
- Nombre de produits emballés: 3
- Poids à vide: 0,5224 kg

Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 22,5 x 4,8 cm
- EAN: 48 95229 10051 0
- Poids brut: 0,284 kg
- Poids net: 0,1722 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Boîte
- Poids à vide: 0,1118 kg
- Type d'installation en rayon: Suspension

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 16,5 x 18,5 x 4 cm
- Poids: 0,145 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20031 9

TAUH202WT/00

Points forts

Haut-parleurs en néodyme de 32 mm

Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

Facile à transporter

Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le et emportez-le partout avec vous.

Coussinets des écouteurs et de l'arceau

Les coussinets agréables et confortables permettent des séances d'écoute prolongées.

Design pliable compact

Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ est facile à plier et à ranger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.



Date de publication
2022-06-30

Version: 13.0.7

12 NC: 8670 001 61252
EAN: 48 95229 10051 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com