




Philips  
Casque sans fil

HP 32 mm/concep. arrière  
fermée

Supra-aural  
Bluetooth®  
Pliage compact



TAUH202WT

## En avant pour le son

Des playlists épiques. Les derniers podcasts. Ce casque supra-aural sans fil offre un son clair et des basses puissantes. Son arceau est si léger que vous le sentirez à peine, et les coques se replient à plat. Profitez de 11 heures d'autonomie, pour une journée (ou une nuit) bien remplie.

### Facile à transporter et à porter.

- Un design pliable compact qui tient facilement dans votre poche ou dans votre sac
- Conception pliable à plat qui tient facilement dans une poche ou un sac
- Les coques souples sont orientables afin de maximiser votre confort

### Appels clairs et commande vocale

- Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide
- Bouton multifonction : contrôle facile de la musique et des appels

### C'est parti. Un son clair. Des basses puissantes.

- 15 heures d'autonomie. Suffisamment pour une journée ou une nuit.
- Temps de charge de 2 à 3 heures.
- Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm. Son limpide, basses puissantes.

**PHILIPS**

## Casque sans fil

HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Bluetooth®, Pliage compact

# Caractéristiques

### Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: NdFeB
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Puissance d'entrée maximale: 10 mW
- Membrane: PET
- Sensibilité: 102 dB
- Type: Dynamique

### Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Version Bluetooth®: 4.2
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

### Pratique

- Réglage du volume
- Gestion des appels: Basculer entre 2 appels, Prise/

fin d'appel, Rejet d'appel

### Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

### Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie veille: 160 h
- Auton. conv.: 10 h
- Autonomie en lecture: 15 h

### Design

- Couleur: Blanche

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 16,5 x 4 x 18,5 cm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 19,5 x 4,8 x 22,5 cm

TAUH202WT/00

# Points forts

### Haut-parleurs en néodyme de 32 mm

Les haut-parleurs acoustiques de 32 mm en néodyme produisent un son clair et des basses puissantes.

### Facile à transporter

Les coques se plient à plat et vers l'intérieur, pour un rangement facile dans une poche ou un sac. Pliez-le et emportez-le partout avec vous.

### Coussinets des écouteurs et de l'arceau

Les coussinets agréables et confortables permettent des séances d'écoute prolongées.

### Design pliable compact

Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ est facile à plier et à ranger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.



Date de publication  
2021-10-05

Version: 10.0.6

12 NC: 8670 001 61252  
EAN: 48 95229 10051 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)