



Philips
Caisson de basses sans fil

150 W RMS. 300 W max
Caisson de basses 8"
Compatible DTS Play-Fi



TAW8506

Un son plus profond pour votre téléviseur Philips

Vous n'aimez pas l'aspect d'une barre de son mais vous souhaitez sublimer le son de votre téléviseur ? Ce caisson de basses renforce les basses des films, émissions et musiques sur votre téléviseur Philips compatible DTS Play-Fi*. Très puissant, il peut être dissimulé facilement.

Un son plus profond pour tous vos contenus préférés

- Plus de basses pour vos films et votre musique
- Caisson de basses 8". 150 W RMS. 300 W max

pour téléviseurs Philips

- Compatible DTS Play-Fi
- Pour votre téléviseur Philips OLED ou MiniLED 2021

Simple à contrôler. Un style distinctif.

- Simple setup
- Positionnement facile. Design distinctif
- Dimensions : 240 x 390 x 400 mm

PHILIPS

Caisson de basses sans fil
150 W RMS. 300 W max Caisson de basses 8", Compatible DTS Play-Fi

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 150 W RMS. 300 W max (THD 10 %)

Enceintes

- Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses sans fil
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 caisson de basses 8"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille du caisson de basse: < 0,5 W

Connectivité

- Canal de caisson de basses DTS Play-Fi

- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Configuration réseau: Application Philips Sound, Optimisé par DTS Play-Fi, Application PS Fine Tune

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Dimensions

- EAN: 48 95229 12384 7
- Dimensions du produit (l x H x P): 24 x 39 x 40 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x D): 53 x 47 x 32 cm
- Poids brut: 10,8 kg
- Poids net: 8,6 kg
- Poids à vide: 2,2 kg
- Type d'emballage: Boîte
- Nombre de produits inclus: 1



TAW8506/10

Points forts

Plus de basses



Resentez les basses, que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film d'action. Ce caisson de basses ultra-plat vous offre une puissance de pointe, idéale pour ajouter de la profondeur aux explosions et aux rythmes. Vous entendrez vos chansons préférées et profiterez de scènes d'action comme jamais auparavant.

Simple setup

La configuration n'a jamais été aussi simple. Il vous suffit de connecter le caisson de basses à votre téléviseur Philips via l'application Philips Sound ou le menu DTS Play-Fi de votre téléviseur.

Compatible DTS Play-Fi



Vous voulez ressentir le grondement de chaque course automobile et l'impact de chaque score musical ? Connectez ce caisson de basses à votre téléviseur et à une paire d'enceintes sans fil compatibles pour créer instantanément un son Surround*. Idéal pour les soirées cinéma !

Design géométrique distinctif



Grâce à sa conception élancée, ce caisson de basses est idéal pour la plupart des espaces de vie. Son design élégant, surmonté d'aluminium, s'accorde parfaitement à tous les types d'environnement. Si vous ne souhaitez pas que le caisson de basses soit visible, il est facile à dissimuler.



Date de publication
2021-09-15

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78099
EAN: 48 95229 12384 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le TAW8506 est adapté aux téléviseurs Philips compatibles DTS Play-Fi. Rendez-vous sur www.philips.com/TAW8506/support pour plus d'informations.

** Il n'est pas possible de créer une configuration de son Surround à l'aide du TAW8506 et d'un téléviseur Philips Performance Series.