




„Philips“
prijungimo stotelė, skirta
„iPod“ / „iPhone“

30 kontaktų
20 W



TCI360

Puiki muzika iš jūsų „iPod“ / „iPhone“

Šioje „Philips“ prisijungimo sistemoje muzika iš „iPod“ / „iPhone“ skamba puikiai. Tiesiog prijunkite savąjį „iPod“ / „iPhone“ net neišėmę iš dėklo ir mėgaukitės žemųjų dažnių garsiakalbio skleidžiamu garsu. Be to, galite krauti savo įrenginį, kol mėgaujate muziką.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- 20W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti

- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
- Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

PHILIPS

Ypatybės

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemų. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

20W RMS bendra išvesties galia



RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriama garso jėga.

Prijunkite „iPod“ / „iPhone“



Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su jūsų „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija



Prijungus ir įstačius „iPod“ / „iPhone“ ši prijungimo sistema automatiškai sinchronizuos laikrodį su prijungtu įrenginiu per kelias sekundes. Naudojant šią patogią funkciją jums nereikės rankiniu būdu nustatyti laiko.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garšą.

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Pagaminta: „iPhone“ 4S, „iPhone“ 4, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 3G, „iPhone“

„iPod“ suderinamumas

- Pagaminta: „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod touch“ (3-ioji karta), „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (1-oji karta), „iPod Classic“, „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod mini“

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamas

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2
- Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem.

dažnių atspindžiu

Patogumas

- Laikrodis / versija: Skaitmeninis
- Ekranas tipas: LED
- Fono spalva: Gintaro spalvos

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas

- Elektros energija
- Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50 / 60 Hz

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 216 x 112 x 102 mm
- Svoris: 0,68 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 321 x 155 x 172 mm
- Svoris su pakuote: 1,16 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis



Išleidimo data 2016-10-21

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com