




Philips
stacja dokująca do
urządzeń iPod/iPhone

Złącze 30-stykowe
20 W



TCI360

Wspaniała muzyka z urządzenia iPod/iPhone

Muzyka z urządzenia iPod/iPhone zabrzmie wspaniale po podłączeniu go do stacji dokującej firmy Philips. Zadokuj urządzenie iPod/iPhone (bez zdejmowania futerału) i posłuchaj dźwięków płynących z głośnika z systemem Bass Reflex. Ponadto urządzenie można ładować podczas odtwarzania muzyki.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Łatwa obsługa

- Dokowanie urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałach
- Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

PHILIPS

Zalety

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS



RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu

przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmacnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Podłącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone,



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Automatyczna synchronizacja zegara



Po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Stworzone dla...: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Stworzone dla...: iPod touch 4. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod touch 1. generacji, iPod classic, iPod nano 6. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 1. generacji, iPod mini

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce:
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 20 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Główny głośnik: System Bass Reflex

Udogodnienia

- Zegar/wersja: Cyfrowy
- Typ wyświetlacza: LED
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)

Moc

- Zasilanie sieciowe
- Źródło zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
216 x 112 x 102 mm
- Waga: 0,68 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W):
321 x 155 x 172 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,16 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna



Data wydania 2013-10-29

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 87 12581 65189 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com