


Philips  
Przenośny głośnik dla  
odtwarzaczy MP3

Uniwersalny (3,5 mm)  
Czarno-czerwone



TCP320

## Dźwięk stereo, gdziekolwiek jesteś

z zabawnego, kieszonkowego głośnika

Noś muzykę ze sobą! Teraz, dzięki niezwykle wydajnemu akumulatorowi dźwięk z podróznego głośnika może Ci wszędzie towarzyszyć. Przymocuj przewód liniowy, który może pełnić również funkcję zawieszki na szyję umożliwiającej wygodne noszenie głośnika. Wewnętrzny, cyfrowy wzmacniacz eliminuje zakłócenia powodowane przez telefon komórkowy.

### Niesamowity dźwięk stereo

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
- Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki
- Technologia ekranowania telefonu komórkowego oznacza dźwięk bez zakłóceń
- Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

### Zabierz muzykę ze sobą

- Przyjemność bez obaw dzięki możliwości nieustannego odtwarzania przez 40 godzin
- Zasilanie z baterii zapewnia przenośność
- Przewód liniowy służy także jako zawieszka, ułatwiając przenoszenie

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Zgodność z

- Komputery i laptopy
- Telefony komórkowe i odtwarzacze mp3
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor(y): czarny i czerwony

### Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 350–16 000 Hz
- Impedancja: 4
- Moc znamionowa RMS: 2 W

### Akcesoria

- Baterie: do nabycia osobno

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 40 godz.
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3

### Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):  
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Waga: 0,058 kg

### Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):  
22,5 x 21 x 20 cm
- Waga netto: 0,984 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 12
- Ciężar opakowania: 0,866 kg

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):  
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Waga brutto: 0,122 kg
- Waga netto: 0,082 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Wyświetlacz
- Ciężar opakowania: 0,04 kg
- Typ ułożenia półki: Obie

## Zalety

### 40 godzin nieustannego odtwarzania

Dzięki zasilaniu baterijnemu głośnik umożliwia do 40 godzin ciągłego odtwarzania, pozwalając bez przeszkód cieszyć się muzyką w podróży.

### Zasilanie bateryjne

Zasilanie z baterii pozwala mieć głośnik zawsze ze sobą i cieszyć się muzyką.

### Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

