

# Kala 200 – Menüführung in bester Form



- Optische und akustische Identifikation des Anrufers\*
- 7 Ruftöne
- Leicht bedienbares, symbolgesteuertes Menü

\* netzabhängig



*Let's make things better.*



**PHILIPS**



# Hauptmerkmale

- Schnurlostelefon nach DECT-Standard
- 1-zeiliges Grafikdisplay, 10-stellig plus 3 Symbolzeilen
- Telefon mit 2 Telefonbüchern für je 10 Namen und Nummern
- Anruferliste mit 10 Einträgen
- Für 2 verschiedene Rufnummerngruppen unterschiedliche Ruftöne
- Identifikation des Anrufers\*
- 7 Ruftöne
- Exzellente Sprachqualität durch das Philips Crystal Sound System (CS2)
- Übertreffende Mobilität durch Fast Antenna Selection Technology (F.A.S.T.)
- Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Nummern
- Einfache Programmierung über Symbole
- Pausenmusik bei Rückfragen oder Anrufweitergabe
- Durch Paging-Funktion einfaches Auffinden des Hörers
- Hörer kann frei stehen
- Leichtes, ergonomisches Mobilteil: 155 g
- Gesprächslautstärke über Funktionstaste einstellbar
- Mobilteil passt mit Vorder- (Display sichtbar) oder Rückseite in die Ladeschale
- Erweiterbar auf bis zu 4 Mobilteile
- Kostenlose Gespräche zwischen den Mobilteilen möglich
- Gesprächsweitergabe von Mobilteil zu Mobilteil
- GAP-kompatibel
- Standard-Akkus 2 x AA NiCd

\* netzabhängig

## Allgemeine Informationen

**Typnummer (A):** TD 6131  
**EAN-Code (A):** 87 10101 16 83 164

### Mobilteil

Akkus 2 x AA 1,2 V  
600 mAh NiCd

### Basisstation

Eingang 1: 8 V DC / 250 mA  
 Eingang 2: 6,5 V AC / 95 mA  
 Stand-by: < 250 mW  
 Gesprächszeit: bis zu 12 Stunden  
 Bereitschaftszeit: bis zu 8 Tagen

### Reichweite

Im Gebäude: bis zu 50 m  
 Im Freien: bis zu 300 m

### Konformität

TBR 6, EN 60950(92),  
 ETS 300329(97), CTR 37,  
 TBR 10, TBR 22

### Gewicht:

Basisstation: 171 g  
 Mobilteil: 155 g

### Abmessungen (BxTxH):

Unverpackt 356/240/163 mm  
 Verpackt 418/315/225 mm

### Temperaturbereich:

Betrieb: 0°C bis + 40°C  
 Lagerung: -25°C bis + 70°C

### Relative Luftfeuchtigkeit:

Betrieb: bis zu 95 % bei 40°C  
 Lagerung: bis zu 95 % bei 40°C

### Funktionstaste Basisstation

- Pagingtaste

### Zubehör

**Kala 200 Handset schwarz  
 TD 6830  
 EAN: 87 10101 681252**



**AUTHENTIC  
 ACCESSORIES**

### Hörerfunktionstasten

- Telefontaste
- 2 Telefonbuchstasten
- Korrektur-/R-Taste
- Lautstärke einstellen
- Intern-/OK-Taste

### Eine Standardpackung enthält:

- Mobilteil
- Basisstation
- 2 x AA NiCd-Akkus
- Anschlusskabel TAE
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Händlerinfo

Größe Karton: 185 x 125 x 138 mm (L x B x H)  
 Gewicht mit Karton: 600 g  
 VE/PE: 4/180

**Weitere Informationen:** [www.pcc.philips.com](http://www.pcc.philips.com)

Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen und Angaben können jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Philips garantiert die Richtigkeit aller in dieser Dokumentation gemachten Angaben, übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

© 2001 Philips Österreich, gedruckt in Österreich

Let's make things better.



**PHILIPS**