



DECT
DIGITAL



**Draadloze multi-handset telefoon
KALA 200 TD 6131**

- Icoon en melodie nummerweergave (CLI)
- Twee telefoonboeken met individuele melodieën en iconen
- 7 belmelodieën
- Innovatief scrollend alfanumeriek display
- Pagingtoets
- Uit te breiden tot maximaal 4 handsets

es²



Philips Consumer Communications B.V. juli 2001 De informatie en specificaties in deze folder zijn aan wijzigingen onderhevig. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Let's make things better.



PHILIPS

Let's make things better.



PHILIPS



ALGEMENE KENMERKEN

LCD-scherm

- Duidelijk, scrollend alfanumeriek LCD-scherm met één regel met 10 karakters en drie regels met in totaal 14 iconen. Het display helpt u aan de hand van een gebruiksvriendelijke menustructuur met het instellen van de telefoon.

Volume en melodie

- Het volume van de bel is op 4 niveaus instelbaar.
- Keuze uit 7 belmelodieën.
- Het volume van de oortelefoon is in te stellen op 4 niveaus (laag / midden / hoog / standaard).

Bereik

- Onder optimale condities is het bereik van de Kala 200 buitenshuis maximaal 350 meter.
- Binnen is het bereik circa 50 meter.

Digitaal

- Voor het opbouwen van de digitale draadloze verbinding tussen handset en basisstation kiest de Kala 200 uit 120 kanalen.
- Door toepassing van digitale technieken is afluisteren en bellen door anderen op kosten van de gebruiker nagenoeg onmogelijk.
- De Kala 200 beschikt over het Crystal Sound System voor een nog betere geluidskwaliteit.

Menu management via iconen

- De iconen afgebeeld op het display geven snelle toegang tot de bijbehorende menufuncties.

Telefoonboeken

- In elke handset bevinden zich twee telefoonboeken (vrienden en familie) met elk plaats voor 10 namen en nummers. Deze kunnen door middel van verkort kiezen worden opgeroepen.
- Zoeken op alfabetische volgorde.

Icoon en Melodie Nummerweergave (CLI)

- In het display verschijnt, wanneer zowel de ontvanger als de beller deze functie hebben ingeschakeld, het nummer van degene die belt (ingeval het netwerk dit ondersteunt). Wanneer dit nummer in het geheugen van de telefoon is opgeslagen wordt de naam van de beller weergegeven.
- De gebruiker van de Kala 200 kan twee telefoonboeken (vrienden en familie) onderscheiden en hieraan iconen en belmelodieën koppelen. De standaard gekozen melodie wordt gekoppeld aan bellers die niet tot deze categorieën behoren.

Basisstation

- Op het basisstation bevindt zich een pagingtoets waarmee handsfree de handset kan worden gelokaliseerd.
- Een extra handset TD 6830 kan worden aangemeld bij twee basisstations. De handset schakelt automatisch over naar een basisstation, dat binnen zijn bereik valt. Tijdens een gesprek zal de verbinding worden verbroken, als de handset buiten het bereik van het actieve basisstation komt.

Geluidssignalen

- In onder meer de volgende situaties klinkt een geluidssignaal:
 - de batterijen zijn bijna leeg
 - de handset dreigt buiten het bereik van het basisstation te raken
 - u belt intern of roept een andere handset op
 - u beëindigt een gesprek
 - u verbindt een gesprek door

Herhaalfunctie

- Het is mogelijk om met de herhaaltoets de laatste vijf gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen.

Toon- en pulskiezen

- Geschikt voor toonkiessystemen.

Aansluiten op een centrale

- De Kala 200 kan worden aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale (PABX).
- Het toestel verbindt door middel van Timed Break Recall (TBR/Flash).

Lange spreek- en standby-tijd

- Deze telefoon wordt standaard geleverd met twee AA/LR6 NiCd batterijen met een spreektijd tot 12 uur en een standby-tijd tot 8 dagen.

De Kala 200 wordt geleverd met

- Een basisstation
- Een draadloze handset (voor het basisstation)
- Twee standaard AA/LR6 NiCd batterijen
- Netsnoer
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

TD 6830 DECT KALA 200 HANDSET VOOR GAP COMPATIBELE TELEFOONS



De voordelen van een extra handset op de DECT-installatie:

- Gratis interne gesprekken voeren
- Gesprekken intern doorverbinden (met aankondiging)
- Werkt op vrijwel alle recente GAP-compatibele telefoons
- Een handset beschikt over twee telefoonboeken met elk plaats voor 10 namen en nummers
- Digitale overdracht, dus praktisch niet afluisterbaar
- Wordt compleet met lader geleverd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Frequentiebereik	: 1880 – 1990 MHz
Netvoeding	: 230V – 50 Hz
Batterijen	: 2 x AA/LR6 600 mAh NiCd
Bedrijfstemperatuur	: 0° C tot + 40° C
Opslagtemperatuur	: - 25° C tot + 70° C

Afmetingen

Basisstation	: 131 x 165 x 50 (l x b x d / mm)
Handset	: 152 x 30 x 45 (l x b x d / mm)

Gewicht

Basisstation	: 171 g
Handset	: 155 g

Goedkeuringsnummer	: CE goedgekeurd (zie conformiteitscertificaat in de gebruiksaanwijzing)
--------------------	--

Typenummers en bestelcodes voor Nederland

Blauw	: TD 6131 / HH031P
EAN-code	: 99 61106 13111
I2 NC-code	: 8710 1016 83041

Typenummers en bestelcodes voor België

Blauw	: TD 6131 / HH101P
EAN-code	: 99 61106 13112
I2 NC-code	: 8710 1016 83058

Extra handsets

Blauw	: TD 6830 / HH001P
EAN-code	: 99 61106 83002
I2 NC-code:	: 8710 1016 81269

Zwart	: TD 6830 / BB001P
EAN-code	: 99 61106 83001
I2 NC-code	: 8710 1016 81252

Prestaties

Spreektijd	: 12 uur
Standby-tijd	: 8 dagen
Bereik buitenshuis onder optimale omstandigheden	: max. 350 meter
Bereik binnen	: ca. 50 meter

Telefoon

Geheugen (telefoonboek)	: 2 x 10 namen met bijbehorende telefoonnummers
CLI (nummerweergave)	: geheugen voor 10 niet-beantwoorde oproepen
LCD-scherm	: één regel met 10 karakters en drie regels met iconen
Talen LCD-scherm	: Nederlands (voor Nederland); Nederlands en Frans (voor België)
Herhaaltoets	: laatste 5 nummers
Kiessysteem	: toon
Doorverbinden	: TBR / Flash

Voor meer informatie

Nederland	: 0900 – 8406 (22 cent p. min.)
België / Luxemburg C.I.C.	: 070 - 222303
Internet	: www.pcc.philips.com