



DECT
DIGITAL



**Draadloze multi-handset telefoon
Onis 200 TD 6331**

- **Icoon en melodie nummerweergave (CLI)**
- **9 belmelodieën, waarvan 4 unieke harmonieuze gitaarmelodieën**
- **Prefix management / laagste kosten routing**
- **Volledig 'handsfree' telefoneren**
- **Gebruiksvriendelijk menu**
- **Uit te breiden tot maximaal 8 handsets**
- **150 geheugenplaatsen op naam**



Philips Consumer Communications B.V. EINDHOVEN, April 2001. De informatie en specificaties in deze folder zijn aan wijzigingen onderhevig. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Faisons toujours mieux.



PHILIPS



ALGEMENE KENMERKEN

LCD-scherm

- Duidelijk LCD-scherm met drie regels met 16 karakters en één regel met zeven iconen beeldt de status af van de telefoon, toont het door u gekozen nummer, eventueel het nummer van de beller, de gespreksduur en helpt u aan de hand van een gebruiksvriendelijke menustructuur met het instellen van de telefoon.

Volume en melodie

- Het volume van de bel is op drie niveaus instelbaar.
- Keuze uit vijf belmelodieën en vier unieke gitaarmelodieën.
- Het volume van de oortelefoon en van de extra luidspreker op de handset is in te stellen op drie niveaus.

Bereik

- Onder optimale condities is het bereik van de Onis 200 buitenshuis maximaal 300 meter.
- Binnenshuis is het bereik circa 50 meter.

Digitaal

- Voor het opbouwen van de digitale draadloze verbinding tussen handset en basisstation kiest de Onis 200 uit 120 kanalen.
- Door de toepassing van digitale techniek is afluisteren en bellen door anderen op kosten van de gebruiker nagenoeg onmogelijk.

Gebruiksvriendelijke menustructuur

- Met behulp van een duidelijke tweeledige menustructuur en twee soft keys kunnen de instellingen van de Onis 200 worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.

Telefoonboek

- Met elke handset kunnen 150 nummers en namen door middel van verkort kiezen worden opgeroepen. 100 daarvan worden opgeslagen in het geheugen van het basisstation; deze nummers zijn toegankelijk voor alle aangesloten handsets. De overige 50 worden opgeslagen in de handset zelf en zijn alleen door de betreffende handset oproepbaar.
- Zoeken op alfabetische volgorde.

Icoon en Melodie Nummerweergave (CLI)

- In het display verschijnt, wanneer zowel de ontvanger als de beller deze functie hebben ingeschakeld, het nummer van degene die belt (alleen ingeval het netwerk dit ondersteunt). Wanneer dit nummer in het geheugen van de telefoon is opgeslagen wordt de naam van de beller weergegeven.
- De gebruiker kan drie groepen bellers (werk, vrienden en familie) onderscheiden en hieraan iconen en belmelodieën koppelen. De standaard gekozen melodie wordt gekoppeld aan bellers die niet tot een van deze categorieën behoren.

Basisstation

- Op het basisstation bevindt zich een pagingtoets waarmee de handset handsfree kan worden gelokaliseerd.

Selectie basisstation

- Een extra handset TD 6831 kan worden aangemeld bij vier basisstations. De handset schakelt automatisch over naar een basisstation, dat binnen zijn bereik valt.

Tijdens een gesprek zal de verbinding worden verbroken, als de handset buiten het bereik van het actieve basisstation komt.

Geluidssignalen

- In onder meer de volgende situaties klinkt een geluidssignaal:
 - de batterijen zijn bijna leeg
 - de handset dreigt buiten het bereik van het basisstation te raken
 - u belt intern of roept een andere handset op
 - u beëindigt een gesprek
 - u verbindt een gesprek door

Herhaalfunctie

- Het is mogelijk om met de herhaaltoets de laatste vijf gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen.

Toon- en pulskiezen

- Geschikt voor zowel toon- als pulskiessystemen.
- Wanneer het toestel is ingeschakeld op pulskiezen kan tijdens een gesprek worden overgeschakeld naar toonkiezen. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van computergestuurde diensten als telewinkelen en telebankieren.

Aansluiten op een centrale

- De Onis 200 is geschikt om te worden aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale (PABX).
- Het toestel verbindt door met behulp van Timed Break Recall (TBR/Flash).

Prefix management

- Maakt u gebruik van alternatieve operators dan kunt u instellen via welke operators gesprekken moeten worden afgehandeld, naargelang het tijdstip (dag, nacht en weekend), naargelang de plaats (buitenland) of naargelang de bestemming (mobiel nummer).

Gemakkelijke toegang tot operatordiensten

- Gebruik van operatordiensten wordt makkelijker doordat in de Onis 200 de toegangscodes kunnen worden voorgeprogrammeerd.

Babysitfunctie

- In combinatie met een tweede handset kan de Onis 200 functioneren als babyfoon.

Lange spreek- en standby-tijd

- Deze telefoon wordt standaard geleverd met twee AAA 1,2V NiMH batterijen met een spreektijd tot 15 uur en een standby-tijd tot 240 uur.

Wordt geleverd met

- Basisstation
- Draadloze handset (voor het basisstation)
- Twee standaard AAA NiMH batterijen
- Riemclip
- Netsnoer
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

TD 6831 DECT HANDSET VOOR GAP-COMPATIBELE TELEFOONS



De voordelen van een extra handset op de DECT-installatie:

- Gratis interne gesprekken voeren
- Gesprekken intern doorverbinden (met aankondiging)
- Werkt op vrijwel alle recente GAP-compatibele telefoons
- Per handset kunnen 50 verschillende voorkeuzenummers (met naam) worden geprogrammeerd
- Digitale overdracht, dus praktisch niet afluisterbaar
- Wordt compleet met lader geleverd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Frequentiebereik	: 1880 – 1990 MHz
Netvoeding	: 230V / 50 Hz
Batterijen oplaadbaar	: 2 x AAA 550 mAh NiMH
Bedrijfstemperatuur	: 0 tot +40°C
Opslagtemperatuur	: -25 tot +70°C
Afmetingen (l x b x d in mm)	
Basisstation	: 123 x 150 x 81
Handset	: 153 x 50 x 28
Gewicht (gram)	
Basis	: 230
Handset	: 120
Goedkeuringsnummer	: CE goedgekeurd (zie conformiteitscertificaat in de gebruiksaanwijzing)

Typenummers en bestelcodes

Blauw	: TD 6331 / BH101P
EAN-code	: 87 10101 675824
I2NC	: 9961 106 33109

Extra handset

Blauw	: TD 6831 / BH001P
EAN-code	: 87 10101 677842
I2NC	: 9961 106 83104

Zwart	: TD 6831/BB001P
EAN-code	: 87 10101 680880
I2NC	: 9961 106 83101

Prestaties

Spreektijd	: 15 uur
Stand-by tijd	: 10 dagen
Bereik onder optimale omstandigheden	: max. 300 meter
Bereik binnenshuis	: 50 meter

Telefoon

Geheugen (telefoonboek)	: 150 namen met bijbehorende telefoonnummers
CLI (nummerweergave)	: geheugen voor 40 niet beantwoorde oproepen
LCD-scherm	: 3 regels met 16 karakters en 1 regel met iconen
Taal LCD-scherm	: Nederlands / Frans
Herhaaltoets	: laatste 5 nummers
Kiessysteem	: toon
Doorverbinden	: TBR / Flash

Voor meer informatie

Nederland	: 0900 – 8406 (22 cent p. min.)
België / Luxemburg C.I.C.	: 070 - 222303
Internet	: www.pcc.philips.com