



**DECT**  
DIGITAL



**Draadloze multi-handset telefoon met  
digitaal antwoordapparaat  
ONIS 200 VOX TD 6631**

- Icoon en melodie nummerweergave (CLI)
- 9 belmelodieën, waarvan 4 unieke  
harmonieuze gitaarmelodieën
- Prefix management / laagste kosten routing
- Antwoordapparaat met meer dan 15 minuten  
opslagcapaciteit
- Meeluisterfunctie op het basisstation
- Volledig 'handsfree' telefoneren
- Gebruiksvriendelijk menu
- Uit te breiden tot maximaal  
8 handsets
- 150 geheugenplaatsen  
op naam



es<sup>2</sup>



Design  
Award  
Winner  
2000



## ALGEMENE KENMERKEN

### LCD-scherm

- Duidelijk LCD-scherm met drie regels met 16 karakters en één regel met zeven iconen beeldt de status af van de telefoon, toont het door u gekozen nummer, eventueel het nummer van de beller, de gespreksduur en helpt u aan de hand van een gebruiksvriendelijke menustructuur met het instellen van de telefoon.

### Volume en melodie

- Het volume van de bel is op drie niveaus instelbaar.
- Keuze uit vijf belmelodieën en vier unieke gitaarmelodieën.
- Het volume van de oortelefoon en van de extra luidspreker op de handset is in te stellen op drie niveaus.

### Bereik

- Onder optimale condities is het bereik van de Onis 200 vox buitenshuis maximaal 300 meter.
- Binnenshuis is het bereik circa 50 meter.

### Digitaal

- Voor het opbouwen van de digitale draadloze verbinding tussen handset en basisstation kiest de Onis 200 vox uit 120 kanalen.
- Door de toepassing van digitale techniek is af luisteren en bellen door anderen op kosten van de gebruiker nagenoeg onmogelijk.

### Gebruiksvriendelijke menustructuur

- Met behulp van een duidelijke tweeledige menustructuur en twee soft keys kunnen de instellingen van de Onis 200 vox worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.

### Telefoonboek

- Met elke handset kunnen 150 nummers en namen door middel van verkort kiezen worden opgeroepen. 100 daarvan worden opgeslagen in het geheugen van het basisstation; deze nummers zijn toegankelijk voor alle aangesloten handsets. De overige 50 worden opgeslagen in de handset zelf en zijn alleen door de betreffende handset oproepbaar.
- Zoeken op alfabetische volgorde.

### Icoon en Melodie Nummerweergave (CLI)

- In het display verschijnt, wanneer zowel de ontvanger als de beller deze functie hebben ingeschakeld, het nummer van degene die belt (alleen ingeval het netwerk dit ondersteunt). Wanneer dit nummer in het geheugen van de telefoon is opgeslagen wordt de naam van de beller weergegeven.
- De gebruiker kan drie groepen bellers (werk, vrienden en familie) onderscheiden en hieraan iconen en belmelodieën koppelen. De standaard gekozen melodie wordt gekoppeld aan bellers die niet tot een van deze categorieën behoren.

### Basisstation

- Het basisstation beschikt over een luidspreker waarmee handsfree vanaf het basisstation de berichten van het antwoordapparaat kunnen worden afgeluisterd. Op het basisstation bevindt zich een pagingtoets waarmee de handset handsfree kan worden gelokaliseerd.

### Selectie basisstation

- Een extra handset TD 6831 kan worden aangemeld bij vier basisstations. De handset schakelt automatisch over naar een basisstation, dat binnen zijn bereik valt. Tijdens een gesprek zal de verbinding worden verbroken, als de handset buiten het bereik van het actieve basisstation komt.

### Geluidssignalen

- In onder meer de volgende situaties klinkt een geluidssignaal:
  - de batterijen zijn bijna leeg
  - de handset dreigt buiten het bereik van het basisstation te raken
  - u belt intern of roept een andere handset op
  - u beëindigt een gesprek
  - u verbindt een gesprek door



### Herhaalfunctie

- Het is mogelijk om met de herhaaltoets de laatste vijf gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen.

### Toon- en pulskiezen

- Geschikt voor zowel toon- als pulskiessystemen.
- Wanneer het toestel is ingeschakeld op pulskiezen kan tijdens een gesprek worden overgeschakeld naar toonkiezen. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van computergestuurde diensten als telewinkelen en telebankieren.

### Aansluiten op een centrale

- De Onis 200 vox is geschikt om te worden aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale (PABX).
- Het toestel verbindt met behulp van Timed Break Recall (TBR/Flash).

### Prefix management

- Maakt u gebruik van alternatieve operators dan kunt u instellen via welke operators gesprekken moeten worden afgehandeld, naargelang het tijdstip (dag, nacht en weekend), naargelang de plaats (buitenland) of naargelang de bestemming (mobiel nummer).

### Gemakkelijke toegang tot operatordiensten

- Gebruik van operatordiensten wordt makkelijker doordat in de Onis 200 vox de toegangscodes kunnen worden voorgeprogrammeerd.

### Babysitfunctie

- In combinatie met een tweede handset kan de Onis 200 vox functioneren als babyfoon.

### Lange spreek- en standby-tijd

- Deze telefoon wordt standaard geleverd met twee AAA 1,2V NiMH batterijen met een spreektijd tot 15 uur en een standby-tijd tot 240 uur.

## ANTWOORDAPPARAAT

### Bediening

- Het antwoordapparaat is handsfree te bedienen vanaf het basisstation en vanaf de handset.

### Berichten

- Er kan een persoonlijke uitgaande meldtekst worden opgenomen van maximaal 120 sec.
- Standaard voor-ingesproken meldteksten aanwezig.
- Het is mogelijk een memo in te spreken voor andere gebruikers van de Onis 200 vox (maximaal 120 sec.).
- De opslagcapaciteit voor inkomende berichten bedraagt meer dan 15 minuten.
- Berichten worden opgenomen met hoge geluidskwaliteit door het Crystal Sound System (CS2).
- Inkomende berichten worden voorzien van tijd en datum, zowel visueel op het scherm als hoorbaar door middel van een stem.

### Display

- Wanneer er nieuwe berichten zijn, wordt dit aangegeven door een envelop.
- Dag en tijd van binnenkomst van een bericht worden in het display opgenomen.

### Aantal belseignalen

- Het aantal belseignalen totdat het antwoordapparaat de oproep aanneemt, is in te stellen van minimaal 3 tot maximaal 5.

### Spaarstandfunctie

- Als de spaarstandfunctie is ingeschakeld en er zijn daarna berichten binnengekomen, neemt het antwoordapparaat na drie belseignalen het gesprek aan.
- Wanneer er na het inschakelen van de spaarstandfunctie nog geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, neemt het antwoordapparaat na 5 maal het gesprek aan.

### Afstandsbediening

- Berichten zijn op afstand via een telefoon met toonkiezen te beluisteren na het intoetsen van een pincode (4 cijfers).
- Het antwoordapparaat is op afstand in en uit te schakelen.

### Wordt geleverd met

- Basisstation
- Draadloze handset (voor het basisstation)
- Twee standaard AAA NiMH batterijen
- Riemclip
- Netsnoer
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

## TD 6831 DECT HANDSET VOOR GAP-COMPATIBELE TELEFOONS



### De voordelen van een extra handset op de DECT-installatie:

- Gratis interne gesprekken voeren
- Gesprekken intern doorverbinden (met aankondiging)
- Werkt op vrijwel alle recente GAP-compatibele telefoons
- Per handset kunnen 50 verschillende voorkeuzenummers (met naam) worden geprogrammeerd
- Digitale overdracht, dus praktisch niet af luisterbaar
- Wordt compleet met lader geleverd



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Algemeen

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Frequentiebereik      | : 1880 – 1990 MHz      |
| Netvoeding            | : 230V / 50 Hz         |
| Batterijen oplaadbaar | : 2 x AAA 550 mAh NiMH |
| Bedrijfstemperatuur   | : 0 tot +40°C          |
| Opslagtemperatuur     | : -25 tot +70°C        |

### Afmetingen (l x b x d in mm)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Basisstation   | : 123 x 150 x 81 |
| Handset        | : 153 x 50 x 28  |
| Gewicht (gram) |                  |
| Basis          | : 265            |
| Handset        | : 120            |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Goedkeuringsnummer | : CE goedgekeurd (zie conformiteitscertificaat in de gebruiksaanwijzing) |
|--------------------|--|

### Typenummers en bestelcodes

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Blauw    | : TD 6631 / BH031P |
| EAN-code | : 87 10101 678078  |
| I2NC     | : 9961 106 63109   |

### Extra handset

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Blauw    | : TD 6831 / BH001P |
| EAN-code | : 87 10101 677842  |
| I2NC     | : 9961 106 83104   |

### Prestaties

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Spreektijd                           | : 15 uur         |
| Stand-by tijd                        | : 10 dagen       |
| Bereik onder optimale omstandigheden | : max. 300 meter |
| Bereik binnenshuis                   | : ca. 50 meter   |

### Telefoon

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Geheugen (telefoonboek) | : 150 namen met bijbehorende telefoonnummers      |
| CLI (nummerweergave)    | : geheugen voor 40 niet beantwoorde oproepen      |
| LCD-scherm              | : 3 regels met 16 karakters en 1 regel met iconen |
| Taal LCD-scherm         | : 4 talen (landafhankelijk)                       |
| Herhaaltoets            | : laatst 5 nummers                                |
| Kiessysteem             | : toon  |
| Doorverbinden           | : TBR / Flash                                     |

### Voor meer informatie

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nederland                 | : 0900 – 8406 (22 cent p. min.) |
| België / Luxemburg C.I.C. | : 070 - 222303                  |
| Internet                  | : www.pcc.philips.com           |