

**Xalio 200**

**DECT**  
DIGITAL

**Xalio 200**

**Draadloze DECT- telefoon  
XALIO 200 TD 603 I**

- 10 geheugenplaatsen
- 10 uur spreektijd, 6 dagen standby
- Herhaaltoets laatste nummer
- Nummerweergave\*
- 3 beltonen, waarvan 2 gitaarmelodieën





## ALGEMENE KENMERKEN

### LCD-scherm

- Duidelijk, scrollend numeriek LCD-scherm met één regel met 12 cijfers en 7 iconen. Het display helpt u aan de hand van een gebruiksvriendelijke menustructuur met het instellen van de telefoon.

### Volume en melodie

- Het volume van de bel is op 3 niveaus instelbaar.
- Keuze uit 3 belmelodieën, waarvan 2 melodieuze gitaarmelodieën.

### Bereik

- Onder optimale condities is het bereik van de Xalio 200 buitenshuis maximaal 300 meter.
- Binnen is het bereik circa 50 meter.

### Digitaal

- Voor het opbouwen van de digitale draadloze verbinding tussen handset en basisstation kiest de Xalio 200 uit 120 kanalen.
- Door toepassing van digitale technieken is afluisteren en bellen door anderen op kosten van de gebruiker nagenoeg onmogelijk.

### Menu management via iconen

- De iconen afgebeeld op het display geven snelle toegang tot de bijbehorende menufuncties.

### Telefoonboek

- In de handset bevindt zich een telefoonboek met plaats voor 10 nummers. Deze kunnen door middel van verkort kiezen worden opgeroepen.

### Nummerweergave\*

- In het display verschijnt, wanneer zowel de ontvanger als de beller deze functie heeft ingeschakeld, het nummer van degene die belt (ingeval het netwerk dit ondersteunt). Het nummer van de laatste beller wordt in het geheugen van de telefoon opgeslagen. Dit nummer kan op het display worden opgeroepen en desgewenst met de herhaaltoets worden teruggebeld.

### Geluidssignalen

- In onder meer de volgende situaties klinkt een geluidssignaal:
  - de batterijen zijn bijna leeg
  - de handset dreigt buiten het bereik van het basisstation te raken
  - u beëindigt een gesprek
  - u verbindt een gesprek door naar het tweede toestel

### Herhaalfunctie

- Het is mogelijk om met de herhaaltoets het laatstgekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen of de laatste beller terug te bellen.

### Toonkiezen

- De Xalio 200 is geschikt voor toonkiessystemen.

### Aansluiten op een PABX-centrale

- De Xalio 200 kan worden aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale (PABX).

### Lange spreek- en standby-tijd

- Deze telefoon wordt standaard geleverd met een 'pack' van twee 2/3 AA NiCd batterijen met een spreektijd tot 10 uur en een standby-tijd tot 6 dagen.

### Extra handset door middel van een duopack

De Xalio 200 kan niet met extra handsets worden uitgebreid. Wel is een speciaal duopack leverbaar, dat voorziet in de behoefte aan een tweede handset. Ook dit duopack is niet verder uitbreidbaar met extra handsets.

## TD 6731 DECT XALIO 200 DUO



De Xalio 200 Duo (TD 6731) bestaat uit 2 complete Xalio 200 basisstation/handsets. Doorverbinden van gesprekken naar de andere handset is uiterst eenvoudig dankzij een gemakkelijk bereikbare toets. De Xalio 200 Duo is een 'Plug & Play'-systeem: een van apparaten kan met de telefoonlijn worden verbonden, waarna het andere direct als extra handset functioneert.

### De voordelen van een duopack

- Gratis interne gesprekken voeren
- Gesprekken intern doorverbinden (met aankondiging)
- Elk apparaat beschikt over een eigen telefoonboek met plaats voor 10 nummers
- Digitale overdracht, dus praktisch niet afluisterbaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Algemeen

Frequentiebereik	: 1880 – 1990 MHz
Netvoeding	: 230V – 50 Hz
Batterijen	: batterypack met 2 /3 AA NiCd batterijen
Bedrijfstemperatuur	: - 5° C tot + 55° C
Opslagtemperatuur	: - 25° C tot + 70° C

### Afmetingen h x b x d

Basis	: 145 x 77 x 85 mm
Handset	: 145 x 50 x 25 mm
Verpakking	: 85 x 180 x 135 mm

### Gewicht (gram)

Basisstation	: 125 g
Handset	: 130 g

Goedkeuringsnummer	: CE goedgekeurd (zie conformiteitscertificaat in de gebruiksaanwijzing)
--------------------	--

### Prestaties

Spreektijd	: 10 uur
Standby-tijd	: 6 dagen
Bereik buiten	: max. 300 meter
Bereik binnen	: ca. 50 meter

### Telefoon

Geheugen (telefoonboek)	: 10 telefoonnummers
Nummerweergave*	: geheugen voor 1 niet-beantwoorde oproep
LCD-scherm	: één regel met 12 cijfers en 7 iconen
Herhaaltoets	: laatstgekozen nummer
Kiessysteem	: toon
Doorverbinden	: TBR / Flash

\* Nummerweergave is een dienst die netwerkafhankelijk is en waarop de gebruiker zich moet abonneren. In Nederland is deze dienst met betrekking tot de Xalio 200 onderhevig aan specifieke lokale beperkingen.

### De Xalio200 TD603I wordt geleverd met

- Een basisstation
- Een draadloze handset (passend bij het basisstation)
- Een 'pack' met 2 standaard 2/3 AA NiCd-batterijen
- Netsnoer
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

### Typenummers en bestelcodes

#### Voor Nederland

Blauw	: TD 6031 / HH031P
EAN-code	: 87 10101 69658 4
I2 NC-code	: 9961 106 03104

Zwart	: TD 6031 / BB031P
EAN-code	: 87 10101 69657 7
I2 NC-code	: 9961 106 03103

#### Voor België

Zwart	: TD 6031 / BB101P
EAN-code	: 87 10101 69665 2
I2 NC-code	: 9961 106 03111

#### Duopack Xalio 200 Duo

##### Voor Nederland

Zwart	: TD 6731 / BB031P
EAN-code	: 87 10101 69669 0
I2 NC-code	: 9961 106 73102

##### Duopack Xalio 200 Duo

##### Voor België

Zwart	: TD 6731 / BB101P
EAN-code	: 87 10101 69674 4
I2 NC-code	: 9961 106 73107

### Voor meer informatie

Nederland	: 0900 – 8406 (22 cent p. min.)
België / Luxemburg C.I.C.	: 070 - 222303
Internet	: <a href="http://www.pcc.philips.com">www.pcc.philips.com</a>