

Kala 300  
TU 3321

## Digitales Schnurlostelefon (DECT) mit Freisprechfunktion

- *Großes alphanumerisches Display*
- *2 Telefonbücher (Familie und Freunde) mit jeweils 20 Speicherplätzen*
- *Freisprechfunktion am Mobilteil*
- *Paging-Taste an der Basisstation*
- *Optische und akustische Identifikation des Anrufers (netzabhängig)*



Kala 300 (Farbe: schwarz)

Zusatzhörer für Kala 300



# PHILIPS

# Digitales Schnurlostelefon (DECT) mit Freisprechfunktion



## Ausstattung Telefon

- Schnurlostelefon nach dem DECT-Standard
- Exzellente Sprachqualität durch das Philips Crystal Sound System (CS<sup>2</sup>)
- Übertreffende Mobilität durch Fast Antenna Selection Technology (FAST)
- Freisprechfunktion am Mobilteil
- Einfache Bedienung durch symbolgesteuertes Menüsystem
- Durch Paging-Funktion einfaches Auffinden des Hörers mit spezieller Melodie
- Gesprächsdaueranzeige in Std./Min./Sek.
- Nebenstellenbetrieb geeignet
- Leichtes, ergonomisches und aufrecht stehendes Mobilteil: 114 g
- Keine externe Antenne an Mobilteil oder Basisstation
- Basisstation für Wandmontage geeignet

## Namen- und Rufnummernspeicher

- 2 Telefonbücher (Familie und Freunde) mit je 20 Speicherplätzen für Namen und Nummern
- Anrufliste mit den 10 letzten Anrufern
- Rückruf-Funktion des letzten Gespräches über die Anrufliste
- Wahlwiederholungsliste der 5 zuletzt gewählten Nummern

## Display

- Großes alphanumerisches Display: 1 Zeile mit 10 Zeichen, 3 Menüsymbole, 8 Funktionssymbole

## Einstellungen

- Gesprächslautstärke am Mobilteil über Funktionstaste einstellbar
- Ruftonlautstärke am Mobilteil einstellbar
- 7 Ruftonmelodien einstellbar

## Betrieb mit mehreren Mobilteilen

- Erweiterbar auf bis zu 4 Mobilteile
- Kostenlose Gespräche zwischen den Mobilteilen

- Gesprächsweitergabe von Mobilteil zu Mobilteil
- Pausenmusik bei Rückfragen oder Anrufweitergabe
- Gesprächskonferenz zwischen 2 Mobilteilen und einer externen Verbindung (Amtsleitung)
- GAP-kompatibel

## Netzdienste (netzabhängig)

- Für Netzdienste geeignet
- Optische und akustische Identifikation des Anrufers (CLIP)
- Anklopfen, Dreierkonferenz, Rückfragen / Makeln

## Reichweite

- im Gebäude: max. 50 m
- im Freien: max. 350 m

## Stromversorgung

- Basisstation: Netzadapter 230 V / 7 V AC
- Mobilteil: NiMH-Akku-Pack 600 mAh
- Betriebsdauer:  
18 Stunden Gesprächszeit durchschnittlich,  
über 12 Tage Standby-Zeit

## Farbvariante

- TU 3321/BG121P Satellite grey

## EAN-Nummer

- 87 1089 5774628 (/BG121P)

## Zubehör (nicht im Lieferumfang)

- Zusätzliches Mobilteil mit Ladeschale und Netzadapter:  
TU 3350/BG001P  
Farbe: Satellite grey / silber  
EAN: 87 1089 5751209

## Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm):  
14,3 x 11,6 x 6,3

## Gewicht

- Gerätegewicht netto (g): 259

## Lieferumfang

- 1 Mobilteil, 1 Basisstation, 1 NiMH-Akku-Pack, Telefonkabel, 1 Netzadapter

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Mai 2003/Austria  
[www.ce.philips.at](http://www.ce.philips.at)

