



Philips
Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Blanche



TX2WT



Son de haute précision

Haut-parleurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales

Le Philips TX2 produit un son précis et des basses étendues grâce à ses haut-parleurs haut de gamme et à ses tubes acoustiques ovales. Les embouts adaptables garantissent une écoute immersive, tandis que le câble plat évite les nœuds.

Technologie audio d'excellence

- Architecture hybride pour un son précis et des basses étendues
- Bobine acoustique ultra-légère pour des hautes fréquences étendues
- L'anneau en cuivre réduit les vibrations, pour un son plus clair
- Embouts isolant du bruit ambiant

Confort optimal

- Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable
- Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Design pratique

- Câble plat anti-nœuds avec glissière pratique en déplacement
- Protection du câble renforcée pour une plus grande longévité et une meilleure connectivité

Restez connecté à votre musique et à vos amis

- Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

PHILIPS

Points forts

Microphone intégré



Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Anneau en cuivre

L'anneau léger en cuivre réduit les vibrations, pour un son plus clair et précis.

Tube acoustique ovale ergonomique

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches dans le domaine de l'oreille humaine. Conçu pour être confortable dans n'importe quelle oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Architecture hybride

L'architecture hybride est dotée d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son très précis et des basses étendues. Le format hybride de ces écouteurs compacts renferme de grands haut-parleurs 13,5 mm, pour une excellente qualité sonore alliée à un véritable confort.

Embouts isolant du bruit



Les embouts isolants bloquent le bruit ambiant pour vous permettre de vous immerger entièrement dans votre musique, sans être dérangé.

Protection du câble renforcée

Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la jonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.


Câble plat anti-nœuds

Le câble plat évite en permanence les nœuds. La glissière de câble est élégante et pratique en déplacement.

Bobine acoustique ultra-légère

La bobine acoustique ultra-légère fixée au haut-parleur fournit une force motrice par le biais du champ magnétique dû au courant qui la traverse. Parce que les pièces mobiles d'un haut-parleur doivent être légères pour reproduire avec précision les hautes fréquences, le poids des bobines acoustiques doit être aussi réduit que possible.

Choix entre 3 paires d'embouts



Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Diaphragme: Mylar
- Réponse en fréquence: 6 - 25 500 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Sensibilité: 108 dB
- Diamètre du haut-parleur: 13,5 mm
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Impédance: 32 ohm(s)

Connectivité

- Connexion par câble: symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY*
- * Uniquement pour les derniers modèles. Connecteur supplémentaire disponible via le service client pour Sony Ericsson et les anciens modèles NOKIA et SAMSUNG
- Type de câble: Cuivre
- Connecteur: 3,5 mm
- Finition du connecteur: plaqué or

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 3 x 8 x 3 cm
- Poids: 0,0174 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,5 x 17,5 x 2,6 cm
- Poids net: 0,0174 kg
- Poids brut: 0,064 kg
- Poids à vide: 0,0466 kg
- EAN: 69 23410 72456 1
- Type d'installation en rayon: Factice
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Factice

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 38 x 19,3 x 25 cm
- Poids net: 0,4176 kg
- Poids brut: 2,108 kg
- Poids à vide: 1,6904 kg
- GTIN: 1 69 23410 72456 8
- Nombre d'emballages: 24

Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Poids net: 0,0522 kg
- Poids brut: 0,2275 kg
- Poids à vide: 0,1753 kg
- GTIN: 2 69 23410 72456 5
- Nombre d'emballages: 3



Date de publication
2017-08-11

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 001 08913
EAN: 06 92341 07245 61

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com