

Philips Fidelio  
HiFi 立體聲耳筒

Fidelio  
蓋耳式  
黑色



X1

## 高保真音質、卓越音效

於家中享受音樂

使用 Fidelio X1 耳筒以細緻音效及舒適感於個人家居中為您帶來真實聆聽體驗。沉浸於逼真聲效細節與其超貼服設計完全為您全面享受而設。

### 為自然音色而設

- 聲學開放式設計提供純淨逼真音效
- 強勁的 50 毫米鈹合金驅動器適用寬廣但準確的音域
- 雙層耳罩減低共振及震動

### 沉浸於每個細節

- 預先傾斜的驅動器貼合耳朵，將噪音反射降到最低
- 特別調校的振動膜可維持聲音精度一致

### 高水準

- 小牛皮真皮頭帶倍顯時尚、耐用
- 3 米 OFC 材質電纜保障高品質訊號及使用壽命
- 專用電線管理夾避免電線纏繞

### 設計舒適

- 完美搭配附有 3D 隔濾網的可調式輕吊帶
- 高級記憶棉耳墊維持長戴舒適
- 透氣的軟絲絨材質，有助於分散壓力及熱度

**PHILIPS**  
Fidelio

## 產品特點

### 聲學後掛設計



聲學開放式設計，可降低驅動器後方的氣壓，讓喇叭振膜可自由移動，大幅提高音質透明度，並且讓高音更為流暢。

### 透氣的軟絲絨耳墊




精緻的 Philips Fidelio X1 以最合適、最符合人體工學的材質製造而成，豪華記憶綿耳墊，搭配高密度、高透氣性的絲絨材質，可有效舒緩壓力，加上良好的通風設計，更加提高穿戴時的舒適感。

### 雙層耳罩




X1 的雙層耳罩是專為減低共振和震動所設計，可帶來完美無瑕的精準原音和細膩的音質。X1 有堅固、分層的結構，是最理想的家用音樂裝置。

### 小牛皮真皮頭帶



小牛皮真皮頭帶倍顯時尚、耐用

### 記憶棉耳墊



高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

### 強勁的 50 毫米鈹合金驅動器




每一個喇叭都經過謹慎的挑選、調音和測試，並且搭配最細膩的自然原音效果。50 毫米驅動器以高強度鈹磁石製造而成，讓音樂更顯動感，而且低音效果清澈平衡、中音效果清亮，而高音效果更是無與倫比。

### 預先傾斜的驅動器



耳罩設計可 15 度傾斜，貼合耳朵的自然弧度，讓您可以沉浸在真實、精準的聲音效果。音訊會直接送入耳朵，更顯動感，原音呈現。

### 可調式吊帶



可自動調整的輕量吊帶採用通風的 3D 設計，不只通風，還可輕鬆固定，不易滑落。

### 電線管理固定夾



專用電線管理夾避免電線纏繞

# 規格

## 聲音

- 頻率響應: 10 - 40 000 Hz
- 阻抗: 30 Ohm
- 最大輸入電量: 500 mW
- 敏感度: 100 dB @ 1mW
- 喇叭直徑: 50 毫米
- 失真: < 0.1% THD

## 連接

- 接線方式: 可拆式無氧電線 (3 米)

## 配件

- 連接插頭: 6.3 - 3.5 毫米變壓器
- 線路整理: 電線收藏夾

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 24 x 28.5 x 12 厘米
- 淨重: 0.43 千克

- 總重量: 1.18 千克
- 淨重: 0.75 千克
- EAN: 69 23410 71585 9
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

## 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 26.5 x 25.5 x 30 厘米
- 淨重: 0.86 千克
- 總重量: 2.7 千克
- 淨重: 1.84 千克
- GTIN: 1 69 23410 71585 6
- 產品包裝數目: 2

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 19 x 22 x 11 厘米
- 重量: 0.43 千克



出版日期 2015-02-15

版本: 3.4.7

12 NC: 8670 000 91147  
EAN: 69 23410 71585 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)