



## Philips Беспроводной телефон

Дисплей 1,9", подсветка белого цвета

Громкая связь на трубке  
2 трубки

**XL490S**



## Удобство и простота

Максимальное удобство и простота. Беспроводной телефон Philips XL490 оснащен широким дисплеем и клавишами, телефонной трубкой удобной формы и набором полезных функций, таких как усиление звука, совместимость со слуховыми аппаратами, телефонная книга на несколько записей и настройки конфиденциальности.

### Продуманный, понятный и простой в управлении

- Высококонтрастный графический дисплей 4,8 см (1,9")
- Большой дисплей и крупные символы для удобства чтения
- Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении
- Два поля для записи 2 номеров для одного контакта
- Улучшенные настройки конфиденциальности: черный список, беззвучный режим, запрет вызовов\*
- Быстрый набор номеров ваших близких благодаря трем клавишам прямого доступа
- Визуальный индикатор звонков мигает, сообщая о входящем вызове
- Светодиодный индикатор событий отображает ход выполнения зарядки или статус вызова/сообщения
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента\*


### Хорошая слышимость — громко и четко

- Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы
- Усиление громкости звука одним нажатием
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

# PHILIPS


## Особенности

### Графический дисплей 4,8 см (1,9")



Высококонтрастный графический дисплей 4,8 см (1,9") с подсветкой белого цвета

### Улучшенные настройки конфиденциальности\*



Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать 4 набора чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из 4 номеров абонента. Чтобы отключить сигнал в часы отдыха, выберите беззвучный режим. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр с помощью функции запрета вызовов. Функция анонимных вызовов позволяет заблокировать звонки со скрытых номеров, и телефон не будет воспроизводить сигнал.

### АОН / определитель номера\*



Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

### Уведомления о событиях

Светодиодный индикатор событий отображает ход выполнения зарядки или статус вызова/сообщения

### Совместим со слуховыми аппаратами



Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы

### Ускоренный набор

Теперь звонить друзьям и близким просто как никогда! Благодаря набору номера одним нажатием вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне — просто нажмите кнопку и общайтесь!

### Подсветка клавиатуры




Мягкая желтая подсветка клавиатуры обеспечивает видимость клавиш при низкой освещенности и ночью.

### Большой дисплей и крупные символы

Большой дисплей и крупные символы для удобства чтения

### Два поля для каждой записи в телефонной книге



Несколько номеров — это обычная тенденция современного мира. Список контактов на телефоне значительно упрощает управление вызовами. Просто сохраните два телефонных номера для одной из трех категорий: "Дом", "Работа" или "Мобильный телефон".

### До 16 часов работы в режиме разговора

Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

### Визуальный индикатор звонков

Визуальный индикатор звонков мигает, сообщая о входящем вызове

# Характеристики

## Звук

- Совместим со слуховыми аппаратами: Да
- Профиль "Мой Звук": Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества: Да
- Усиление звука: Да

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,8 см (1,9")
- Тип дисплея: Матричный
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Динамик для громкой связи: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Блокировка абонентов/черный список\*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Intergom — использование нескольких трубок: Да
- Отображение даты/времени: Да
- Будильник: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 1, M1/2/3
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Блокировка клавиатуры: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Авторегистрация: Да
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Количество кнопок: 24
- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Подсветка клавиатуры: Да
- Увеличение цифр для набора: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- До 16 часов работы в режиме разговора: Да

- До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
- Время зарядки: 8 часов: Да
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Модельный ряд: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Уведомления о событиях: для статуса событий или зарядки
- Нескользящее покрытие: Ромбовидная текстура
- Визуальный индикатор звонков: Да

## Объем памяти

- Телефонная книга: 50 имен и номеров + 3 кнопки прямого доступа
- Объем списка повторных наборов: 20 последних номеров
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да
- Телефонная книга на несколько записей: до 2 номеров

## Питание

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор типа AAA
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да: Да

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP

## Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорегим: автоматический и ручной
- Eco+: Да

## Размеры упаковки

- EAN: 48 95185 60626 2
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,7 x 15,7 x 10,2 см
- Вес брутто: 0,815 кг
- Вес нетто: 0,692 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,123 кг
- Тип размещения на полке: Укладка



Дата выпуска 2015-07-22

Версия: 4.0.3

12 NC: 8670 001 22897  
EAN: 04 89518 56062 62

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.